

## オンラインでも、オフラインでもプレゼンテーションをサポート! 多彩なシーンに対応。

### プレゼンター

#### PR1-HY 抗菌

●グリーンレーザー

- スライド送り
- USBレシーバ接続
- Bluetooth接続
- 単4電池×2
- 純正ケース付



カーソル表示&  
グリーンレーザー搭載の  
次世代2Wayプレゼンター

### プレゼンター

#### PR7-HY 抗菌

●レッドレーザー

- スライド送り
- USBレシーバ接続
- Bluetooth接続
- 単4電池×2
- 純正ケース付



オンライン会議でも使える  
カーソル表示&  
レッドレーザー搭載モデル

### プレゼンターモード



**スライド操作が手元で自在**  
液晶モニター上にカーソルを直接表示できるので、遠隔地とのテレビ会議や、複数のモニターを使用するプレゼンテーションに便利。  
パソコンから離れてリモコンのように扱ってプレゼンに集中できます。

## おもな特長

対象機種 PR1-HY/PR7-HY

### プレゼンターモード・レーザーモードの2way仕様



プレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモード。



いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーモード。

対象機種 PR1-HY/PR7-HY

### カーソルの形や大きさ、色を自由に変更できます

プレゼンシーンに合わせた最適なポインティングに変更することができます。



細かい資料から一部を見せたり、強調したいときに便利です。

### ページクリッカー

#### PR5000-C 抗菌

- スライド送り
- USBレシーバ接続
- Bluetooth接続
- アルカリ電池LR44



シンプルな機能で  
手軽に扱えるリングタイプ

## おもな特長

対象機種 PR5000-C

### 指にはめて使用するリングデザイン

両手が自由に使えるから、スマートで自由自在なプレゼンを実現。



対象機種 PR1-HY/PR7-HY/PR5000-C

### 共有使用時も 快適に使える「抗菌仕様」

会議や講演会など、複数の人と共有して使用するときにも快適に使える抗菌仕様です。



レーザーポインター  
**PR11-GC** 抗菌  
 ●グリーンレーザー  
 ●スライド送り  
 ●USBレシーバ接続  
 ●単4電池×2  
 ●純正ケース付



レーザーポインター  
**PR80-GC** 抗菌  
 ●グリーンレーザー  
 ●スライド送り  
 ●USBレシーバ接続  
 ●単4電池



レーザーポインター  
**PR500-RC** 抗菌  
 ●レッドレーザー  
 ●スライド送り  
 ●USBレシーバ接続  
 ●単4電池×2  
 ●純正ケース付

長時間使用にもおすすめの  
グリーンレーザーの高機能モデル

ペンタイプでポケットに収まる  
グリーンレーザーのスリムモデル

コンパクト・シンプルで使いやすい  
レッドレーザーのエントリーモデル

### レーザーモード



ドライバーのインストールは必要ありません。

指し示したい対象に直接レーザー光を照射してポインティング。  
 ドライバーのインストールが不要でいつでもどこでも直感的に使えます。  
 パソコンにUSBレシーバーを接続すればPowerPointやKeynoteのスライド送りもでき、  
 より効果的なプレゼンテーションが可能です。



●グリーンレーザーモデル  
**PR1-HY**  
**PR80-GC**  
**PR11-GC**



●レッドレーザーモデル  
**PR7-HY**  
**PR500-RC**

### おもな特長

対象機種 PR11-GC/PR80-GC/PR500-RC/PR5000-C

話し手に注目させる演出に効果的  
「ブラックスクリーン機能」



スライドの途中でブラックスクリーン（画面暗転）に切替可能。  
 話し手への注目を集め、聞き手を集中させる演出に効果的です。

タイマーを使って賢く時間管理。

時間の経過を知らせてくれるバイブレーション機能も搭載しています。

対象機種 PR1-HY/PR7-HY

■ アプリケーション上で設定します。



※PR1-HY、PR7-HYはソフトウェアのインストールが必要です

対象機種 PR11-GC

■ 本体で設定します。



### 仕様表

	品番	レーザー光	JANコード	商品コード	サイズ(ミリ)	重量(g) ※電池・USBレシーバー含む	希望小売価格
プレゼンター	PR1-HY	●グリーン	4549292132274	3437C001	W32 × D125 × H25	63	オープン価格
	PR7-HY	●レッド	4549292180985	4894C001	W32 × D125 × H25	63	オープン価格
ワンタッチ	PR5000-C	-	4549292190465	5353C001	W34 × D32.5 × H42.5	18	オープン価格
レーザーポインター	PR11-GC	●グリーン	4549292089455	2205C001	W33 × D136 × H26	65	オープン価格
	PR80-GC	●グリーン	4549292114768	2926C001	W22 × D135 × H23	39.5	オープン価格
	PR500-RC	●レッド	4549292080643	1766C001	W29 × D115 × H24	53	オープン価格