

プロに答えるフラッグシップモデル

SPEEDLITE

EL-1

2021年2月上旬  
発売予定

NEW

約0.9秒の高速チャージと約160回以上の連続発光を実現。

ガイドナンバー60・照射角24~200mm

微小発光領域を拡大、最小1/8192

約0.9秒の高速チャージを実現

連続発光回数 約160回以上

温度上昇を抑制する新システム搭載

電池交換が必要ない新・大容量バッテリー


防塵・防滴構造

表示品位と操作性の機能向上

# 現場に求められていた性能を凝縮したスピードライト EL-1が登場。

## 温度上昇を抑制する新システムと、高耐久キセノン管による熱対策。

内部にガラスパネルとブローファンを配置した、新開発のアクティブクーリングシステム。効率よく冷気を循環させることで安定した冷却が可能です。また光と熱の発生源であるキセノン管には、高い耐熱性を誇る高耐久性ガラスを採用。新しいアプローチで熱対策を施し、連続発光時の温度上昇を抑制しました。



## 待機ストレスを大幅軽減。約0.9秒の高速チャージを実現。

さまざまな熱対策とバッテリー充電回路の新設計により、チャージ時間を従来機\*の約3.5秒から約0.9秒に短縮。かつてない高速チャージを実現しました。さらに、電池の消耗とともに長くなっていたチャージ時間も改善。待機時間のストレスを減少し、撮りたい瞬間を逃さず撮影できます。 ※スピードライト 600EX II-RT

## 動きのあるシーンでも発光し続ける連続発光回数約160回以上を達成。

新しい熱対策により、連続発光回数も大幅に向上。従来機の約60回以上から約160回以上に増加しました。高速チャージとの連携で、短い発光間隔で安定した連続発光が可能に。動きのあるハイライトシーンを逃すことなく捉えます。



## 微小発光領域を拡大、最小1/8192。光で雰囲気を加える表現が可能に。

キセノン管の採用により、微小発光領域の拡大と安定した発光を実現。マニュアル発光の設定範囲は最小1/8192 (14 f-stops) へ。微妙な光のコントロールを可能にします。高感度撮影の使用領域も拡大し、表現の幅が格段に広がります。



1/8192


ストロボ非発光

## シリーズ最大のガイドナンバー60。24~200mmの照射角をカバー。

照射角は広角側24mm、望遠側200mm (35mm判換算) までカバーする、ガイドナンバー60の大光量を実現。内蔵のワイドパネル使用時は、焦点距離14mmにも対応。超広角レンズを使用する際も安心です。

## 屋外での急な天候の変化にも配慮した防塵・防滴構造。

EOS-1D X Mark IIIと同等の防塵・防滴構造を採用。外装部品の合わせ面にシーリングを施し気密性を保持。不用意に降りかかる水滴などの浸入を抑制します。



## 優れた表示品位と快適な操作性で、高機能と使いやすさを両立。

表示パネルは視認性に優れた反射型メモリー液晶を採用。約5.6万ドットに向上した表示パネルは、暗い環境でも文字やアイコンが見やすくなりました。操作部材には、新しくジョイスティックを採用し直感的でスピーディーな操作性を実現。使用頻度の高い操作は割り当てが可能です。

## 乾電池の交換が不要な新・大容量バッテリー。

大電流放電が可能な充電式リチウムイオン電池を新開発。これまで最大12本の乾電池の入れ替えが必要だった電池交換が、バッテリー1本に。要望の多かったバッテリー残量の常時表示にも対応。タイミングを見ながら効率よくバッテリー交換が可能です。



## スピードライト EL-1

商品コード: 4571C001 JANコード: 4549292-170870  
希望小売価格: ¥128,000 (税別)

主な付属品

- バウンスアダプター SBA-EL
- ミニスタンド
- カラーフィルター (2種類)
- バッテリーチャージャー LC-E6 / LC-E6E (仕向けによって異なる)
- SCF-ELOR1、SCF-ELOR2
- ストロボケース
- バッテリーパック LP-E6



●ご使用前に使用説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。



表示を正しく  
電圧の表示を確認

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page キヤノン EOS アクセサリー  
<https://cweb.canon.jp/eos/accessory/>

キヤノン お客様相談センター  
デジタルカメラ交換レンズ **050-555-90002**

※おかけ間違いのないようご注意ください。  
受付時間 (平日) 9:00~17:00 (日、祝日、12/31~1/3は休業させていただきます)。  
※海外からご利用の方または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9556をご利用ください。※受付電話番号・受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。※受付日時の詳細は受付日カレンダーでご確認ください。  
<https://cweb.canon.jp/e-support/information/tel-calendar-cc.html>

●お求めは当店で

Canon キヤノン株式会社  
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER

2020年10月現在

00000000

00000000