

遂に完成、F2.8通し“24-105mm”

24-105 F2.8 L



Lレンズの歴史の中で、
長く選ばれ続けてきたレンズの一つ、“24-105mm F4”シリーズ。
広角から中望遠まで一本でカバーできる利便性、
F値通し、Lレンズの高画質、信頼性などが評価され、
キャノンの交換レンズを代表するレンズともいえます。
そんな“24-105mm”が遂に、F4という開放値の限界を超え、
キャノン史上初めてF2.8通しを実現。RFレンズだからこそ成せた
理想の一本が完成しました。

24-105mm×F2.8通し。RFレンズだからこそ実現できた理想のLズームレンズ。



RF24-70mm F2.8 L IS USM同等の高画質

「24-105mm×F2.8通し」と「動画への対応」を両立させる、前玉固定+多群移動の新光学タイプを採用。光学系には非球面レンズ3枚、UDレンズ4枚を効果的に配置することで、RF24-70mm F2.8 L IS USMと同等の高画質を達成し、高精細な8K動画への対応も実現しています。

2つのナノUSMにより高速で滑らかなAFを実現

静止画撮影時の高速AFと動画撮影時の滑らかなAFに寄与するナノUSMを2基搭載。2つのフォーカス群を2つのナノUSMで独立駆動させるフローティングフォーカス方式の採用で、高画質化にも貢献しています。



レンズ単体で5.5段の手ブレ補正機構

静止画撮影では、レンズ単体でCIPA規格5.5段^{*1}を達成。さらにボディ内ISを搭載したカメラとの協調制御では最大8.0段^{*2}の手ブレ補正効果を発揮します。動画撮影では、三脚やジンバルが使用できないシチュエーションでの手持ち撮影時に有効です。

^{*1} 焦点距離105mm、EOS R使用時、Yaw/Pitch方向。

^{*2} 焦点距離105mm、EOS R3使用時、Yaw/Pitch方向。

Lレンズにふさわしい高い信頼性

操作リングやスイッチパネルなどにシーリングを施し、水やほこりの侵入を防止する防塵・防滴構造^{*}を採用。またレンズ前面には、ゴミや汚れが付いても拭き取りやすいフッ素コーティングを採用しています。

^{*} 防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の侵入を完全に防ぐものではありません。



▶ 24mm



▶ 70mm



▶ 105mm

動画撮影への快適性も追求

動画撮影をサポートする操作性

- ズーム時の重心変化の抑制やスムーズなズーム操作を実現する、前玉固定のズームタイプ。
- RFレンズ初のアイリスリング(絞りリング)^{*}を搭載。クリック感のない軽く滑らかなトルクと、シネマレンズに近い操作性を実現。
- 工具不要で簡単に着脱可能な黒塗装の新三脚座を標準装備。リグを組む際にレンズを固定できるレンズホルダー LH-E1(別売)もご用意。

^{*} 2023年11月2日現在発売されているカメラでは、動画撮影時のみ対応。



[パワーズームアダプター(別売)によるズーム操作]

- 滑らかなズーミング、細かなズーム速度の調整など、高度なズーム制御が可能。ワンマンオペレーション撮影をサポート。
- ビデオカメラ感覚の直感的な操作性。さらに20pin端子^{*}経由でのコントローラー操作、カメラ側の操作、リモート操作など、多様なズーム操作に対応。
- USB電源アダプター PD-E1(別売)に対応。USB-C端子から給電しながら撮影が可能。



パワーズームアダプター-PZ-E2

^{*} 20pin端子モデルPZ-E2Bもラインアップ(いずれも2024年3月発売予定)

[NEW] 2023年12月上旬発売予定 ※本体標準価格はオープン価格です。

RF24-105mm F2.8 L IS USM Z [レンズキャップ・レンズケース] レンズフード付き

○レンズ構成:18群23枚 ○撮影距離範囲:0.45m~∞ ○最大撮影倍率:0.08倍(24mm時)/0.29倍(105mm時)
○最大径×長さ:約φ88.5mm×199mm ○質量:約1330g(三脚座を除く) ○手ブレ補正効果:5.5段分(焦点距離:105mm、EOS R使用時、Yaw/Pitch方向 CIPAガイドライン準拠) ○JANコード:4549292-223156 ○商品コード:6347C001

◎RF24-105mm F2.8 L IS USM Zの特長紹介ページ

canon.jp/rf24-105-f28lz



キヤノン お客様相談センター(デジタルカメラ) **0570-08-0002**
受付時間(平日・土)9:00~17:00(日・祝日、12/31~1/3は休ませていただきます)
※上記番号をご利用いただけない方は03-6634-4264をご利用ください。
※受付電話番号・時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE