

人生に日常を 忘れるスポットを。

「人が幸せを感じる快適な空間創り」を
コンセプトに掲げ、
キャノンが長年培ってきた
高度な技術力を活かし、
新しく展開するブランドが
「albos(always by our side /
いつも私たちのそばに)」です。

albos



今回の「albos Light & Speaker」は
「音と光が創り出す没入空間」をコンセプトに
音響と照明の開発に挑みました。

albos Light & Speaker 製品仕様

■スピーカー部	
スピーカー	Φ50mm フルレンジ インピーダンス 4Ω
エンクロージャー	パッシブラジエーター方式
■アンプ部	
最大出力	10W
■Bluetooth®部	
通信形式	Bluetooth®標準規格ver.5.0
最大通信距離	見通し距離約10m
対応プロファイル	A2DP
対応コーデック	SBC
*有線接続での音声入力はできません。	
■ライト部	
光源	LED
LED 寿命	30,000 時間
光色	2色(暖色/白色)
色温度	3,450K/6,450K
明るさ	3段階(弱/中/強) 全光束約300ルーメン(※暖色/白色ともに強設定、電源接続時)
■電源部・充電式電池部	
入力	USB Type-C
電源	DC5V±10%、内蔵充電式電池 (リチウムイオン充電電池:2,600mAh)
消費電力	5.5W※(ライト点灯、音楽再生併用時)
内蔵充電式電池の 持続時間	ライト点灯(強)時:約8時間※ 音楽再生時:約5時間※ ライト点灯、音楽再生併用時:約3時間※
充電時間	3時間※
充電温度範囲	5~35°C
充放電寿命	300回以上
USB 充電の環境	出力5V、2Aの法令に準拠(PSE)したUSB対応アダプター 充電のためには、同梱USBケーブル(Type-A to Type-C)および出力5V、 2Aの法令に準拠(PSE)したUSB対応アダプター(別売り)が必要です。
■大きさ・重さ	
大きさ/重さ	約122(台座直径)×310(高さ)mm/約1.6kg
■使用温度範囲	
使用温度範囲	5~35°C ※周囲の温度や使用状況により値と異なる場合があります。
■製造国	
製造国	MADE IN JAPAN
●お求めは信用のある当店で	
0223T010	
2023年2月現在	
00586913	



canon.jp/albos

キャノンマーケティングジャパン株式会社

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。
キャノン電子(株)は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それ
ぞれの所有者の商標および登録商標です。

albos

Light & Speaker



Canon


1 | Sound 生演奏のような立体感のある 上質なサウンド



2 | Light 特定の空間だけを照らせる スポットライト型の照明



3 | Free-stop 好きなモノを好きな角度から 照らして理想の空間へ



光×音で深い 没入体験を実現



音が生み出す没入体験

フルレンジスピーカーと
低音を増強するパッシブラジエーターにより、
360°全方位からまるで生演奏のような
臨場感あるサウンドを楽しめます。



2色×3段階の
明るさ調節が
可能

光が生み出す没入体験

ライトは可動式のスポットライト。
特定の対象物を照らすことで、
照らされていないエリアとの間に境界線をつくり
「空間を切り取る」ことができます。