

Canon

EF LENS
EOS Accessories

EF

世界中の撮影者に選ばれ続けるEFレンズ。

それはキヤノンの光学技術の歴史。

ズームレンズ

EF16-35mm F2.8L III USM



オープン価格（ケース・フード付き）
プロ・ハイアマチュアに人気の開放F2.8の大口径超広角ズームレンズ。ガラスモールド両面非球面レンズ、研磨非球面レンズの効果的な配置で、歪曲収差、像面湾曲、非点収差を抑制。UDレンズの採用で色収差を低減しています。SWC、ASCで、広角レンズで発生しやすいフレア・ゴーストも抑制。

研磨非球面レンズ 非球面レンズ UDレンズ リングUSM インナーフォーカス フルタイムマニュアル
防塵・防滴*2 SWC ASC フッ素コーティング

○APS-Cデジタル一眼レフ装着時の画角：26-56mm相当（35mm判換算）○レンズ構成：11群16枚 ○撮影距離範囲：0.28m～∞ ○最大撮影倍率：0.25倍 ○フィルター径：82mm ○最大径×長さ：約φ88.5×127.5mm ○質量：約790g ○JANコード：4549292-037722 ○商品コード：0573C001 ○型番：EF16-35L3

EF24-70mm F2.8L II USM



オープン価格（ケース・フード付き）
大口径・標準ズームレンズの代表格。非球面レンズとスーパーUDレンズ、UDレンズを使用しています。プロが求める描写力、防塵・防滴構造、耐久性などの要素を高度に実現。9枚羽根の円形絞りと意図せぬズームの繰り出しを防止するズームリングロックレバーも採用しています。

研磨非球面レンズ 非球面レンズ UDレンズ スーパーUDレンズ リングUSM インナーフォーカス
フルタイムマニュアル 防塵・防滴 フッ素コーティング

○APS-Cデジタル一眼レフ装着時の画角：38-112mm相当（35mm判換算）○レンズ構成：13群18枚 ○撮影距離範囲：0.38m～∞ ○最大撮影倍率：0.21倍 ○フィルター径：82mm ○最大径×長さ：約φ88.5×113mm ○質量：約805g ○JANコード：4960999-780719 ○商品コード：5175B001 ○型番：EF24-70L2

EF70-200mm F2.8L IS III USM



オープン価格（ケース・フード付き）
蛍石レンズ、UDレンズなどの贅沢な光学系に加え、特殊コーティング（技術）ASCを搭載。フレア・ゴーストを抑制し高画質を実現しました。また、高い耐久性に加え、フッ素コーティングをレンズの最前面と最後面に採用。悪条件における撮影をより強力にサポートします。

蛍石レンズ UDレンズ IMAGE STABILIZER リングUSM インナーフォーカス フルタイムマニュアル
防塵・防滴 フッ素コーティング ASC

○APS-Cデジタル一眼レフ装着時の画角：112-320mm相当（35mm判換算）○レンズ構成：19群23枚 ○撮影距離範囲：1.2m～∞ ○最大撮影倍率：0.21倍 ○フィルター径：77mm ○最大径×長さ：約φ88.5×199mm ○質量：約1,480g（三脚座を除く）○手ブレ補正効果（CIPAガイドライン準拠）：3.5段分 焦点距離200mm、EOS-1D X Mark II使用時。○手ブレ補正モード2搭載 ○JANコード：4549292-118513 ○商品コード：3044C001 ○型番：EF70-200LIS3

EF70-300mm F4-5.6 IS II USM



オープン価格
ナノUSMにより、静止画撮影時には高速AF、動画撮影時にはなめらかなAFが可能です。レンズ上面には撮影距離や焦点距離などの撮影情報を表示する液晶画面を搭載。UDレンズの採用により、色収差を良好に補正し高解像感・高コントラストを実現します。

UDレンズ IMAGE STABILIZER ナノUSM リアフォーカス フルタイムマニュアル

○APS-Cデジタル一眼レフ装着時の画角：112-480mm相当（35mm判換算）○レンズ構成：12群17枚 ○撮影距離範囲：1.2m～∞ ○最大撮影倍率：0.25倍 ○フィルター径：67mm ○最大径×長さ：約φ80×145.5mm ○質量：約710g ○手ブレ補正効果（CIPAガイドライン準拠）：4段分 焦点距離300mm、EOS-1D X使用時。○JANコード：4549292-037708 ○商品コード：0571C001 ○型番：EF70-300LIS2U

EF16-35mm F4L IS USM



オープン価格（ケース・フード付き）
超広角ズームレンズでありながら、手ブレ補正機構を搭載。大口径両面非球面レンズ、UDレンズの採用により、歪曲収差や倍率色収差などを大幅に抑制、画面の隅々まで高解像度を実現します。防塵・防滴構造やフッ素コーティングにより、悪条件での撮影にも対応します。

非球面レンズ UDレンズ IMAGE STABILIZER リングUSM インナーフォーカス フルタイムマニュアル
防塵・防滴*2 フッ素コーティング

○APS-Cデジタル一眼レフ装着時の画角：26-56mm相当（35mm判換算）○レンズ構成：12群16枚 ○撮影距離範囲：0.28m～∞ ○最大撮影倍率：0.23倍 ○フィルター径：77mm ○最大径×長さ：約φ82.6×112.8mm ○質量：約615g ○手ブレ補正効果（CIPAガイドライン準拠）：4段分 焦点距離35mm、EOS-1D X使用時。○JANコード：4549292-009903 ○商品コード：9518B001 ○型番：EF16-3540LIS

EF24-105mm F4L IS II USM



オープン価格（ケース・フード付き）
幅広い画角をカバーするLレンズ標準ズーム。4枚のガラスモールド非球面レンズを効果的に配置し、周辺光量落ちを抑えます。ASCの採用でフレア・ゴーストを抑制、手ブレ補正機構も搭載しています。USMの低速駆動による動画撮影時のユーザビリティも向上しています。

非球面レンズ IMAGE STABILIZER リングUSM インナーフォーカス フルタイムマニュアル 防塵・防滴
ASC フッ素コーティング

○APS-Cデジタル一眼レフ装着時の画角：38-168mm相当（35mm判換算）○レンズ構成：12群17枚 ○撮影距離範囲：0.45m～∞ ○最大撮影倍率：0.24倍 ○フィルター径：77mm ○最大径×長さ：約φ83.5×118mm ○質量：約795g ○手ブレ補正効果（CIPAガイドライン準拠）：4段分 焦点距離105mm、EOS-1D X使用時。○JANコード：4549292-063615 ○商品コード：1380C001 ○型番：EF24-10540LIS2

EF70-200mm F4L IS II USM



オープン価格（ケース・フード付き）
機動力、高画質に定評のある小型・軽量の望遠ズームレンズ。5段分の手ブレ補正を達成、露光中のみ補正するISモード3や、カメラの流し撮りモードにも対応しています。最短撮影距離は1m。

蛍石レンズ UDレンズ IMAGE STABILIZER リングUSM インナーフォーカス フルタイムマニュアル
防塵・防滴 フッ素コーティング

○APS-Cデジタル一眼レフ装着時の画角：112-320mm相当（35mm判換算）○レンズ構成：15群20枚 ○撮影距離範囲：1.0m～∞ ○最大撮影倍率：0.27倍 ○フィルター径：72mm ○最大径×長さ：約φ80×176mm ○質量：約780g ○手ブレ補正効果（CIPAガイドライン準拠）：5段分 焦点距離200mm、EOS-1D X Mark II使用時。○手ブレ補正モード2、モード3搭載 ○JANコード：4549292-095135 ○商品コード：2309C001 ○型番：EF70-20040LIS2

EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM



オープン価格（ケース・フード付き）
広いズーム域でありながら、高画質を実現。特殊コーティング（技術）ASCによりフレア・ゴーストを大幅に抑制します。また、手持ち撮影をサポートする手ブレ補正機構、瞬時のズーム操作を可能にする回転式ズーム、防塵・防滴構造なども採用。優れた操作性、機動性を兼ね備えています。

蛍石レンズ スーパーUDレンズ IMAGE STABILIZER リングUSM リアフォーカス フルタイムマニュアル
防塵・防滴 ASC フッ素コーティング

○APS-Cデジタル一眼レフ装着時の画角：160-640mm相当（35mm判換算）○レンズ構成：16群21枚 ○撮影距離範囲：0.98m～∞ ○最大撮影倍率：0.31倍 ○フィルター径：77mm ○最大径×長さ：約φ94×193mm ○質量：約1,570g（三脚座を除く）○手ブレ補正効果（CIPAガイドライン準拠）：4段分 焦点距離400mm、EOS-1D X使用時。○手ブレ補正モード3搭載 ○JANコード：4549292-010350 ○商品コード：9524B001 ○型番：EF100-400LIS2

単焦点レンズ/マクロレンズ/TS-Eレンズ/EF-Sレンズ

EF50mm F1.4 USM



マクロUSM フルタイムマニュアル

○APS-Cデジタル一眼レフ装着時の画角：80mm相当（35mm判換算）○レンズ構成：6群7枚 ○撮影距離範囲：0.45m～∞ ○最大撮影倍率：0.15倍 ○フィルター径：58mm ○最大径×長さ：約φ73.8×50.5mm ○質量：約290g ○JANコード：4960999-213644 ○商品コード：2515A002 ○型番：EF5014U

EF100mm F2.8L マクロ IS USM



ハイブリッドIS UDレンズ インナーフォーカス フルタイムマニュアル
防塵・防滴 リングUSM

○APS-Cデジタル一眼レフ装着時の画角：160mm相当（35mm判換算）○レンズ構成：12群15枚 ○撮影距離範囲：0.3m～∞ ○最大撮影倍率：1倍 ○フィルター径：67mm ○最大径×長さ：約φ77.7×123mm ○質量：約625g ○手ブレ補正効果：[通常撮影距離領域]約4段分** ○JANコード：4960999-635170 ○商品コード：3554B001 ○型番：EF10028LMIS

TS-E50mm F2.8L マクロ



UDレンズ SWC ASC フッ素コーティング

○APS-Cデジタル一眼レフ装着時の画角：80mm相当（35mm判換算）○レンズ構成：9群12枚 ○撮影距離範囲：0.273m～∞ ○最大撮影倍率：0.5倍 ○フィルター径：77mm ○最大径×長さ：約φ86.9×114.9mm ○質量：約945g ○ティルト角度：±8.5° ○シフト移動量：±12mm ○JANコード：4549292-091984 ○商品コード：2273C001 ○型番：TS-E5028LM

EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM



非球面レンズ UDレンズ リアフォーカス フルタイムマニュアル

○35mm判換算：16-29mm相当 ○レンズ構成：11群14枚 ○撮影距離範囲：0.22m～∞ ○最大撮影倍率：0.15倍 ○フィルター径：67mm ○最大径×長さ：約φ74.6×72mm ○質量：約240g ○手ブレ補正効果（CIPAガイドライン準拠）4段分 焦点距離18mm [35mm判換算29mm相当]、EOS 7D使用時。○JANコード：4549292-010152 ○商品コード：9519B001 ○型番：EF-S10-18LISSTM

*1 EISAアワードとは、欧州のカメラ、ビデオ、オーディオなどの分野における主要な専門誌が加盟している業界団体が、写真・映像関係の優れた製品・技術に贈る賞です。
*2 より十分な防塵・防滴効果を得るためには、レンズ前面にPROTECTフィルターの装着が必要です。
*3 TIPAアワードとは、欧州を中心とした5大陸15カ国・地域のカメラ・ビデオなどの分野における主要な専門誌、30誌が加盟している業界団体が、毎年、過去1年間に発表された写真・映像関連製品の中から、その年を代表する優れた製品・技術に対して贈る賞です。
*4 [通常撮影距離領域]約4段分、[マクロ領域0.5倍撮影時]約3段分、[マクロ領域等倍撮影時]約2段分。
（キヤノン測定基準による。これよりも低速になると手ブレが起こりやすくなるといわれる「1/焦点距離」秒のシャッタースピードを基準として、使用するカメラのセンサーサイズにより異なります。）
※TS-Eレンズはティルト・シフト時に露出補正が必要な場合があります。 ※エクステンダーEF1.4×ⅢとエクステンダーEF2×Ⅲは、EOS-1v / HS 以外のフィルムカメラには非対応です。
※ 防塵・防滴 レンズは防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐものではありません。防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。
※オープン価格の製品については、各販売店にお問い合わせください。 ※レンズサイズは、実寸比ではありません。

EF50mm F1.8 STM



フルタイムマニュアル STM

○APS-C デジタル一眼レフ装着時の画角：80mm相当（35mm判換算）○レンズ構成：5群6枚 ○撮影距離範囲：0.35m～∞ ○最大撮影倍率：0.21倍 ○フィルター径：49mm ○最大径×長さ：約φ69.2×39.3mm ○質量：約160g ○JANコード：4549292-037692 ○商品コード：0570C001 ○型番：EF5018STM

TS-E17mm F4L



非球面レンズ UDレンズ SWC

○APS-Cデジタル一眼レフ装着時の画角：27mm相当（35mm判換算）○レンズ構成：12群18枚 ○撮影距離範囲：0.25m～∞ ○最大撮影倍率：0.14倍 ○フィルター径：取付不可 ○最大径×長さ：約φ88.9×106.7mm ○質量：約820g ○ティルト角度：±6.5° ○シフト移動量：±12mm ○JANコード：4960999-635156 ○商品コード：3553B001 ○型番：TS-E174L

TS-E90mm F2.8L マクロ



UDレンズ ASC フッ素コーティング

○APS-Cデジタル一眼レフ装着時の画角：144mm相当（35mm判換算）○レンズ構成：9群11枚 ○撮影距離範囲：0.390m～∞ ○最大撮影倍率：0.5倍 ○フィルター径：77mm ○最大径×長さ：約φ86.9×116.5mm ○質量：約915g ○ティルト角度：±10° ○シフト移動量：±12mm ○JANコード：4549292-091991 ○商品コード：2274C001 ○型番：TS-E9028LM

EF85mm F1.4L IS USM



非球面レンズ リングUSM IMAGE STABILIZER インナーフォーカス
フルタイムマニュアル 防塵・防滴 ASC フッ素コーティング

○APS-Cデジタル一眼レフ装着時の画角：136mm相当（35mm判換算）○レンズ構成：10群14枚 ○撮影距離範囲：0.85m～∞ ○最大撮影倍率：0.12倍 ○フィルター径：77mm ○最大径×長さ：約φ88.6×105.4mm ○質量：約950g ○手ブレ補正効果（CIPAガイドライン準拠）：4段分 ○JANコード：4549292-091656 ○商品コード：2271C001 ○型番：EF8514LIS

TS-E24mm F3.5L II



非球面レンズ UDレンズ SWC

○APS-Cデジタル一眼レフ装着時の画角：38mm相当（35mm判換算）○レンズ構成：11群16枚 ○撮影距離範囲：0.21m～∞ ○最大撮影倍率：0.34倍 ○フィルター径：82mm ○最大径×長さ：約φ88.5×106.9mm ○質量：約780g ○ティルト角度：±8.5° ○シフト移動量：±12mm ○JANコード：4960999-635163 ○商品コード：3552B001 ○型番：TS-E2435L2

エクステンションチューブ



EF12II EF25II

装着するだけで高倍率接写が楽しめる接写用中間リング。装着時でもAE（自動露出）機能を駆使した撮影が行えます。
※マニュアルフォーカスによるピント合わせを推奨します。

エクステンダー



EF1.4×Ⅲ EF2×Ⅲ

●エクステンダーEF1.4×Ⅲ オープン価格（ケース付き）
○レンズ構成：3群7枚 ○最大径×長さ：約φ72×27.2mm ○質量：約225g ○JANコード：4960999-664828 ○商品コード：4409B001 ○型番：EF14X3
●エクステンダーEF2×Ⅲ オープン価格（ケース付き）
○レンズ構成：5群9枚 ○最大径×長さ：約φ72×52.7mm ○質量：約325g ○JANコード：4960999-664835 ○商品コード：4410B001 ○型番：EF2X3

光学テクノロジー

撮影者の限りない想像力に応えつづけるために。一本一本に、先進テクノロジーを凝縮。画期的な描写性能、優れた操作性能を可能にしています。

光学技術

蛍石レンズ

人工結晶生成技術の開発に挑み、1969年に写真用レンズとして世界で初めて使用することに成功。蛍石レンズは光学ガラスと比較して①屈折率が著しく低い。②分散がきわめて小さい。③赤外・紫外部での透過性がよいなどの特性で、色収差のほぼ完全除去を実現しています。

非球面レンズ

研磨非球面レンズ

高画質の大敵となる収差を抑制。加工、形状の点で実現が難しく「夢のレンズ」と呼ばれていましたが、キヤノンは1970年代前半に世界初の商品化に成功*。0.02ミクロンの研磨精度を誇る独自の量産加工技術を応用し生まれた研磨非球面レンズは、Lシリーズならではの研ぎ澄まされた描写性能を実現。コンパクトで高画質な普及レンズも数多く開発しています。
*ミラーアップなしで撮影が可能な一眼レフカメラ用レンズにおいて、非球面による焦点の一致化

UDレンズ

スーパーUDレンズ

理想の色収差補正をより多くのレンズで実現。2枚で蛍石1枚にほぼ匹敵する性能を発揮します。また、光学性能を大幅に向上させたスーパーUDレンズも開発。色収差補正、レンズのコンパクト化に大きく貢献しています。
※UD＝Ultra Low Dispersionの略。

コーティング

SWC

特殊コーティング(技術)SWCは、レンズの表面に可視光の波長よりも小さいナノサイズのくさび状の構造物を無数に並べることで、光の反射を抑制する反射防止技術。入射角が大きな光に対しても優れた反射防止効果を実現します。広角レンズなど曲率が大きなレンズでも、周辺部のフレアやゴーストの発生を大幅に抑えることが可能です。
※SWC＝Subwavelength Structure Coatingの略。

ASC

ナノサイズのくさびが反射を抑制。

空気と二酸化ケイ素からなる超低屈折率層

ASCの構造

多層コーティングのイメージ

スーパースペクトラコーティング

レンズ1枚ごとの特性に合わせて数層の蒸着膜物質をコーティング。レンズ全体を通して高い透過率と優れた色再現性を実現します。さらに、単層コーティングを施すことで、レンズ間でのカラーバランスを統一。多層コーティングによって、フレアやゴーストの抑制も達成しました。

フォーカス機構

リングUSM

マイクロUSM

USMは、1987年にキヤノンが世界で初めて実用化したモーター。高トルク・高レスポンスで、素早いピント合わせに対応します。現在、USMは、レンズのコンパクト化を可能にする「マイクロUSM」、大口径レンズ・超望遠レンズに最適な「リングUSM」、動画撮影に最適な「ナノUSM」の3種。リングUSM搭載レンズでは、AF後にスイッチの切り換えなしでピントの微調整が行えます。
※USM＝Ultrasonic Motor・超音波モーターの略。
※マイクロUSM搭載のEF50mm F1.4 USMについてはフルタイムマニュアルフォーカスが可能となっています。
※STM搭載レンズでは、AFでピントを合わせた後、シャッター半押し状態でフォーカスリングを回すと任意にピント調整が可能です(ワンショットAF時)。

ナノUSM

高速AFを可能にする小型の超音波モーター、ナノUSM。静止画撮影時には高いAF性能により、動きの速い被写体でも高速・高精度に捕捉します。動画撮影時にはスムーズなAFを実現。被写体の動きに合わせてなめらかに追従、快適なピント合わせが可能です。

STM

起動や停止時のレスポンス制御性が高く、シンプルなメカニカル構造により、AF時の駆動がスムーズなモーター。スムーズに優れたリードスクリュータイプと、小型化を追求したギアタイプの2種類があります。
※STM＝Stepping Motorの略。

ISテクノロジー

インナーフォーカス

リアフォーカス

レンズ構成の一部をフォーカス系レンズとし、移動するレンズの総重量を軽減する設計技術を確認。高速・精密なオートフォーカス制御、優れたホールディングパランス、コンパクト化を実現しています。

IMAGE STABILIZER

キヤノンが世界に先駆けて開発したレンズ内光学式手ブレ補正機構(Optical Image Stabilizer:OIS)。一本一本のISレンズの特性に合わせて設計・開発しています。
レンズ内手ブレ補正ならではのメリット
まず、ファインダーで補正効果が確認できること。実際に見ているファインダー像がブレないので、思い通りのフレーミングやシビアなピント合わせが快適に行えます。

フルタイムマニュアル

ワンショットAF後、フォーカスリングを回転させて即時にマニュアルフォーカスが可能。リングUSM・STMを搭載したレンズで実現。
※マイクロUSM搭載の中でEF50mm F1.4 USMは、フルタイムマニュアルフォーカスが可能となっています。
※STM搭載レンズでは、AFでピントを合わせた後、シャッター半押し状態でフォーカスリングを回すと任意にピント調整が可能です(ワンショットAF時)。

信頼性・耐久性

防塵・防滴

マウント接合部やAFストップボタン、フォーカスリングなどさまざまな個所に防塵・防滴構造を採用。粉塵や水滴の侵入を防ぎます。悪条件での撮影にも対応。
※レンズは防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐものではありません。防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。

フッ素コーティング

撥油性・撥水性が高く、乾いた布で汚れを素早く除去可能です。ホコリ等を寄せ付けにくいのも特長。表面がなめらかで傷や水滴が付きにくい特性もあります。

ハイブリッドIS

カメラを軸にレンズが動く角度ブレと、平行方向へのシフトブレ。ふたつの手ブレを補正する。特にマクロ撮影に有効な手ブレ補正機構です。

フィルター/フード/ケース

特定の色の強調や反射光の抑制など、さまざまな効果が得られるフィルターと、デザインと機能を追求したレンズフード、ケース。

FILTER

PROTECT

●PROTECTフィルター

43mmオープン価格
JANコード：4960999-845937 商品コード：6323B001

49mm¥3,850 (税込)
JANコード：4549292-037890 商品コード：0577C001

52mmオープン価格
JANコード：4960999-430935 商品コード：2588A001

55mmオープン価格
JANコード：4960999-975696 商品コード：8269B001

58mmオープン価格
JANコード：4960999-430942 商品コード：2595A001

67mmオープン価格
JANコード：4960999-430973 商品コード：2598A001

72mmオープン価格
JANコード：4960999-430959 商品コード：2599A001

77mmオープン価格
JANコード：4960999-430911 商品コード：2602A001

82mmオープン価格
JANコード：4960999-417325 商品コード：1954B001

ドロップインスクリュフィルターホルダー-52 (VIII)

●ドロップインスクリュフィルターホルダー-52 (VIII) 52mmプロテクトフィルター付

JANコード：4549292-118582 商品コード：3049C001

使用可能レンズ：
EF400mm F2.8L IS III USM、EF600mm F4L IS III USM

スクリュタイプフィルター用の差し込み式ホルダーです。

円偏光フィルター
PL-C B

●円偏光フィルター PL-C B

52mm (B)オープン価格
JANコード：4960999-455754 商品コード：2187B001

58mm (B)オープン価格
JANコード：4960999-455761 商品コード：2188B001

ドロップイン円偏光フィルター
PL-C52 (VIII)

●ドロップイン 円偏光フィルター PL-C52 (VIII)

JANコード：4549292-118599 商品コード：3050C001

使用可能レンズ：
EF400mm F2.8L IS III USM、EF600mm F4L IS III USM

差し込みタイプの円偏光フィルター。装着時もフィルター回転が可能。

ドロップインゼラチンフィルターホルダー-52 (VIII)

●ドロップインゼラチンフィルターホルダー-52 (VIII)

JANコード：4549292-118605 商品コード：3051C001

使用可能レンズ：
EF400mm F2.8L IS III USM、EF600mm F4L IS III USM

反射光のコントロールが可能な偏光フィルター。ガラス面や水面の反射をカットしたり、空の青を強調することもできます。

EFレンズ 光学系の仕組み

すべての一眼レフEOSに

EFレンズ*

EF24-105mm F4L IS II USM

EOS 5D Mark IV

EFマウント

35mm フルサイズ
約36.0×24.0mm

EF24-105mm F4L IS II USM

EOS 5D Mark IV

EFマウント

EOSとともに1987年3月に誕生し、以来30年以上の歴史を重ねてきた「EFレンズ」。世界初となるキヤノン独自の技術を次々に開発し、幾多のレンズに搭載してきました。中でも「Luxury」の頭文字を冠するLレンズは、EFレンズの象徴ともいえるキヤノンの光学技術の結晶です。超広角から超望遠、マクロ、TS-Eなど、充実のラインアップも魅力です。すべてのEOSの高画質を支えています。
* EFレンズは、APS-Cサイズの一眼レフEOSでも使用可能です。

APS-Cサイズの一眼レフEOSに

EF-Sレンズ

EF-S35mm F2.8 マクロ IS STM

EOS 90D

EFマウント

APS-Cセンサー
約22.4×15.0mm

EF-S35mm F2.8 マクロ IS STM

EOS 90D

EFマウント

「EF-Sレンズ」は、APS-Cサイズのセンサーに適した光学系とメカ構造を採用したレンズ。コンパクトな光学系でありながら、高画質を実現できたのは、以下の二つの要素にあります。
①APS-Cセンサーのサイズに合わせてイメージサークル（レンズを通った光を結像する範囲）を小型化。
②カメラ内部にある小型のミラーに合わせてバックフォーカス（レンズの最終面から撮像面までの距離）を通常のEFレンズよりも短縮化。

HOOD レンズに侵入する不要な光をカットして、ゴーストの発生を抑えます。それぞれのレンズに適した形状をラインアップ。

EW-43 ¥1,870 (税込) JANコード：4960999-845913 商品コード：6320B001	EW-53 ¥1,430 (税込) JANコード：4549292-037869 商品コード：0579C001	EW-60C オープン価格 JANコード：4960999-440576 商品コード：2639A001	EW-60E ¥1,650 (税込) JANコード：4960999-975702 商品コード：8267B001	EW-60F ¥2,090 (税込) JANコード：4549292-063592 商品コード：1379C001	EW-63II ¥2,750 (税込) JANコード：4960999-440729 商品コード：2647A001	EW-63C ¥2,200 (税込) JANコード：4960999-977287 商品コード：8268B001	EW-65B オープン価格 JANコード：4960999-780689 商品コード：5186B001	EW-72 オープン価格 JANコード：4960999-780665 商品コード：5185B001	EW-73B オープン価格 JANコード：4960999-243665 商品コード：9823A001
EW-73C ¥2,750 (税込) JANコード：4549292-010497 商品コード：9529B001	EW-73D ¥3,300 (税込) JANコード：4549292-061413 商品コード：1277C001	EW-75II ¥4,730 (税込) JANコード：4960999-440798 商品コード：2668A001	EW-77 ¥4,950 (税込) JANコード：4960999-678375 商品コード：4783B001	EW-77B オープン価格 JANコード：4549292-010534 商品コード：9532B001	EW-78D ¥3,850 (税込) JANコード：4960999-441009 商品コード：4677A001	EW-78E オープン価格 JANコード：4960999-644967 商品コード：3963B001	EW-82 オープン価格 JANコード：4549292-010480 商品コード：9528B001	EW-83DII ¥4,950 (税込) JANコード：4960999-440910 商品コード：2702A001	EW-83E ¥4,950 (税込) JANコード：4960999-035499 商品コード：7276A001
EW-83H ¥4,950 (税込) JANコード：4960999-294070 商品コード：0776B001	EW-83J オープン価格 JANコード：4960999-354804 商品コード：1244B001	EW-83K ¥4,950 (税込) JANコード：4960999-623993 商品コード：3290B001	EW-83M ¥3,630 (税込) JANコード：4549292-010503 商品コード：9530B001	EW-88 ¥4,950 (税込) JANコード：4960999-417288 商品コード：1951B001	EW-88B ¥4,950 (税込) JANコード：4960999-635309 商品コード：3564B001	EW-88C オープン価格 JANコード：4960999-780610 商品コード：5181B001	EW-88D ¥5,500 (税込) JANコード：4549292-037876 商品コード：0580C001	ES-22 ¥1,870 (税込) JANコード：4549292-063578 商品コード：1377C001	ES-52 オープン価格 JANコード：4960999-780627 商品コード：5182B001
ES-60 オープン価格 JANコード：4549292-102420 商品コード：2440C001	ES-68 オープン価格 JANコード：4549292-037739 商品コード：0575C001	ES-71II オープン価格 JANコード：4960999-440774 商品コード：2660A001	ES-78 オープン価格 JANコード：4960999-405551 商品コード：1693B001	ES-79II オープン価格 JANコード：4960999-440842 商品コード：2681A001	ES-84 ¥5,500 (税込) JANコード：4549292-092028 商品コード：2276C001	ET-54B ¥2,090 (税込) JANコード：4549292-010442 商品コード：9527B001	ET-60 オープン価格 JANコード：4960999-440491 商品コード：2637A001	ET-63 ¥1,320 (税込) JANコード：4960999-980720 商品コード：8582B001	ET-65III オープン価格 JANコード：4960999-440750 商品コード：2655A001
ET-67 オープン価格 JANコード：4960999-440996 商品コード：4460A001	ET-67B オープン価格 JANコード：4960999-272337 商品コード：0343B001	ET-73 ¥5,280 (税込) JANコード：4960999-635316 商品コード：3565B001	ET-73B オープン価格 JANコード：4960999-665047 商品コード：4428B001	ET-74 オープン価格 JANコード：4960999-440889 商品コード：2665A003	ET-74B ¥5,280 (税込) JANコード：4549292-037746 商品コード：0578C001	ET-78B ¥4,180 (税込) JANコード：4549292-095142 商品コード：2310C001	ET-83II ¥4,730 (税込) JANコード：4960999-440866 商品コード：2697A001	ET-83BII ¥4,510 (税込) JANコード：4960999-440873 商品コード：2698A001	ET-83C ¥4,400 (税込) JANコード：4960999-440934 商品コード：2707A001
ET-83D オープン価格 JANコード：4549292-010541 商品コード：9533B001	ET-83E ¥5,500 (税込) JANコード：4549292-092011 商品コード：2272C001	ET-87 ¥5,500 (税込) JANコード：4960999-634739 商品コード：3531B001	ET-155 (VIII) ¥93,500 (税込) JANコード：4549292-118551 商品コード：3047C001	ET-155B ¥63,800 (税込) JANコード：4549292-118568 商品コード：3053C001	ET-160 (VIII) ¥104,500 (税込) JANコード：4549292-136746 商品コード：3331C001	ET-160B ¥72,600 (税込) JANコード：4549292-136777 商品コード：3334C001	対応レンズについて 詳しくはこちら		

※オープン価格の製品については、各販売店にお問い合わせください。



キヤノンフォトハウス canon.jp/p-house

カメラ・レンズやプリンターの最新機種を体験することができます。展示していない製品もございますので、展示製品の最新情報はホームページでご確認ください。




● キヤノンフォトハウス銀座

〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-7トランス銀座ビルディング1F
10:30～18:30 (日・月・祝日及び年末年始弊社休業日を除く)



● キヤノンフォトハウス大阪

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウエスト1F
10:00～18:00 (日・月・祝日及び年末年始弊社休業日を除く)




CANON GALLERY

「キヤノングallery」は、写真・映像文化への貢献を目的に、キヤノンマーケティングジャパンが運営する全国3カ所で展開するギャラリースペースです。キヤノングallery Sでは著名作家中心の企画展を開催し、その他のギャラリーでは、公募制でプロ・アマ問わず写真展を開催しています。

● キヤノングallery S

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER 1F



● キヤノングallery 銀座

〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-7トランス銀座ビルディング1F

● キヤノングallery 大阪

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウエスト1F

開催中、開催予定の写真展はこちら



EFレンズなどキヤノンのレンズやカメラの購入をご検討中のお客様に、キヤノンスタッフが不安や疑問にビデオ通話でお答えするサービス。パソコンやスマートフォンで相談可能です。

canon.jp/camera-consult



キヤノンのカメラには、キヤノンのレンズ・アクセサリを。

キヤノンEOSシステムでは、ボディおよびレンズ内のマイクロコンピュータにそれぞれ固有の特性データを内蔵しており、完全電子マウントによる双方向デジタル通信を行っています。またAFの高速化などの機能の進化にともない、この通信内容も発展し続けます。将来にわたりEOSシステムのカメラ全体としての機能を十二分に発揮させ、良好な画質を得ていただくためには、ボディの特性に合わせて設計・製造されているキヤノンのレンズ・アクセサリのご使用をおすすめします。なお、キヤノンEOSシステムに他社製のレンズ・アクセサリ等をお使いになったことによる機能上の障害・故障などについては保証いたしかねます。



表示を正しく
家電公取協

当社は、適正な表示を推進しています。

※ここに掲載した製品の仕様および外観は、改良等の理由で予告なく変更することがあります。※特に断りのない限り、本カタログ中の仕様、メーカー希望小売価格などは2025年4月現在の情報です。※Macintosh、Mac OS、Apple、Appleロゴ、iPadは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。※iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。※Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。※Wi-Fi、Wi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。※AndroidはGoogle Inc.の商標です。※その他記載された社名、製品名等は、一般に各社の登録商標または商標です。※修理対応期間は、製造打ち切り後7年間で、弊社の判断により修理対応として同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の付属品をご使用いただけないことがあります。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page キヤノン EOS ホームページ
canon.jp/eos



商品・サービスに関する疑問やお困りごとを解決
Q&A(よくあるご質問)
canon.jp/faq



キヤノン お客様相談センター(デジタルカメラ) **0570-08-0002**

受付時間(平日・土)9:00～17:00(日・祝日、12/31～1/3は休ませていただきます)

※上記番号をご利用いただけない方は03-6634-4264をご利用ください。※受付電話番号・時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



安全にお使い
いただくために

- ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。



キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER

00000000

2025年4月現在

00604571