

Canon

EOS Kiss 総合カタログ

EOS Kiss X10
EOS Kiss X90



KISS
is my life.



EOS *Kiss* X10



EOS *Kiss* X90



大切な人がそばにいること。自分らしく生きること。

そんな当たり前こそ価値があると

あらためて気づかされる今だから。

シャッターをきろう。なにげない瞬間を残そう。

その写真たちを目にしたとき、

あなたの毎日がたくさんの幸せで彩られていることを

実感できるはずだから。

EOS *Kiss*

— SINCE 1993 —





撮影モード[Avモード]F4.5、1/800秒、ISO400、使用レンズ[EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM]

小型・軽量なのに本格的！

EOS *Kiss* X10

一眼レフKiss軽量モデル



ブラック

映像エンジン DIGIC 8	有効画素数 約 2410 万画素	連続撮影速度 最高約 5 コマ/秒	常用ISO 100~ 25600	測距点 (ファインダー時) 9	デュアルピクセルCMOS AF	質量 約 449g (ブラック)	Wi-Fi CERTIFIED	Bluetooth	4K
--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------------	-----------------	-----------	----

Point 01 光学ファインダーで被写体をリアルタイムに確認

ミラーレスカメラの電子ビューファインダーと異なり、タイムラグなしで被写体を確認。ライブビュー撮影と使い分けて、自由に撮影を楽しめます。



Point 02 カメラまかせで安心シーンインテリジェントオート

人物なら自然な肌色に、風景なら鮮やかに。被写体の明るさや色あい、動きをカメラが自動で検知して最適な設定にしてくれます。



Point 03 指先ひとつで自分好みにクリエイティブアシスト

背景ぼかしや明るさ、色あいなどをスライドバーでかんたんに調整できるので、誰でも思い通りの一枚に。
※効果を確認しながらの撮影はライブビュー撮影時のみです。



おしゃれな雰囲気にするのもカンタン！

Point 04 暗いところでも鮮明にDIGIC 8 & 約2410万画素大型CMOSセンサー

映像エンジンDIGIC 8とAPS-Cサイズセンサーを搭載。暗い場所や逆光シーンにも強く、人肌もなめらかに描写できます。



撮影モード[Avモード]F5.6、1/50秒、ISO400、使用レンズ[EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM]

Point 05 可動式液晶モニター搭載一眼レフで世界最軽量*

大きい、重いという印象のある一眼レフカメラの中でも世界最軽量を達成。気軽に本格的な撮影が楽しめます。

*1 可動式液晶モニター、APS-Cサイズ相当の撮像素子を搭載した、デジタル一眼レフカメラにおいて、2019年4月9日現在(キヤノン調べ)。




約 **449g** *2

*2 レンズの質量を除く。質量はバッテリー・カードを含む。CIPAガイドラインに準拠。

Point 06 ライブビューでも快速撮影瞳AF(サーボAF対応)

ライブビュー撮影の際も快適なオートフォーカスが可能。瞳を検出して自動でフォーカスする瞳AFを使用できます*。

*「顔+追尾優先AF」「瞳AF:する」設定時のみ。



Point 07 自分撮りもかんたんバリエーション液晶モニター & タッチパネル

タッチパネル対応の、角度を自由に変えられるバリエーション液晶モニターを搭載。自分撮りはもちろん様々な角度から撮影できます。



Other models

その他のKissシリーズ

EOS Kiss X90

一眼レフ



映像エンジン DIGIC 4+	有効画素数 約2410万画素	連続撮影速度 最高約3コマ/秒	常用ISO 100～6400	測距点 (ファイダー時) 9	質量 約475g	WiFi CERTIFIED	N
--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------	---


Other functions

他にも便利な機能がたくさん

おしゃれな雰囲気もかんたんに クリエイティブフィルター

対応機種:EOS Kiss X10

独特の色合いが楽しめるトイカメラ風や、やわらかなタッチの水彩風など、画像に色々な効果をプラスできます。



トイカメラ風 水彩風 ラフモノクロ

ソフトフォーカス/ジオラマ風/魚眼風/HDRピンテージ調/
HDR絵画調標準/HDRグラフィック調/HDR油彩調など

撮影状況に合わせて シーンモード

対応機種:EOS Kiss X10 / X90

鮮やかで美味しそうな写真が撮れる料理モード、動く被写体に強いスポーツモードなど、多彩なシーンモードを搭載しています。



ポートレート 料理

※機種によってシーン数は異なります。

再生・保存・リモコン操作ができる専用のアプリ
Camera Connect

EOS Kissをスマートフォンと接続するための専用アプリケーション(無料)です。
このアプリがあればカメラとスマートフォンがいつでもつながります。

カメラ内の画像をスマホへ

お気に入りの写真や動画が撮れたら、カメラのWi-Fi機能を使ってすぐにスマートフォンに転送できます。



Bluetooth[®]で接続すれば、カメラの電源がOFFでもスマートフォンからリモート操作が可能。^{*2}

*1 Bluetooth low energy技術(準規格ver4.1)。EOS Kiss X90は非搭載。
*2 事前にペアリングしていることが前提です。バッグの素材や内容物によっては電波が遮蔽され、通信できない場合があります。カメラのメニューからBluetooth機能を「スマートフォン」に設定し、電源オフ中の通信を「する」に設定することで、スマートフォンからの操作に応じてカメラとスマートフォンは自動接続が可能です。

Bluetoothリモコン

スマートフォンをカメラのリモコンとして活用可能。すばやく起動し、低電力で利用できます。



リモートライブビュー撮影

スマートフォンでカメラのライブビュー画面を確認しながら撮影できます。

画像に位置情報を追加

スマートフォンのGPS情報を利用して、写真データに位置情報を追加することが可能です。



Lens

レンズを変えると、世界が広がる。

一眼レフKiss用
EOS Kiss X10/X90 EF/EF-S レンズラインアップ ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

背景をふわっとキレイにぼかせる
EF50mm F1.8 STM 単焦点



キットレンズの次がこれがおすすめ。一眼レフの醍醐味であるボケ味がより一層楽しめます。暗い場所での撮影でも明るく写せます。



オープン価格
JANコード:4549292-037692 商品コード:0570C001

薄型だから軽快に使える
EF-S24mm F2.8 STM 単焦点



小型なEOS Kissと相性の良い薄型レンズ。軽快に撮影を楽しめます。



オープン価格
JANコード:4549292-010220 商品コード:9522B001

広々と迫力のある世界に
EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM 広角ズーム



標準ズームレンズよりも写る範囲が広いから、ダイナミックな写真が楽しめます。



オープン価格
JANコード:4549292-010152 商品コード:9519B001



てのひら本格ミラーレス EOS R50

映像エンジン DIGIC X	有効画素数 ^{*1} 約2420万画素	連続撮影速度 ^{*2} 最高約15コマ/秒	常用ISO ^{*3} 100～32000	デュアルピクセルCMOS AF II	質量 ^{*4} 約376g(ホワイト) 約375g(ブラック)	WiFi CERTIFIED	Bluetooth	4K
-------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------	--	----------------	-----------	----

被写体を自動で検出する「自動」モードを搭載 撮りたいものに一瞬でフォーカス

被写体が画面内に入ると自動で検出してトラッキング。ディープラーニング技術を活用した被写体検出アルゴリズム[EOS iTR^{®5} AF X]により、人物、動物^{*6}、乗り物^{*7}に対して高度な追従性能を発揮。動きまわる被写体にピントを合わせ続けます。



*1 使用するレンズまたは画像処理により有効画素数が減少することがあります。
*2 電子シャッター時。被写体や撮影条件によって、ローリングシャッター歪みが発生することがあります。電子シャッター時にストロボは使えません。
*3 静止面時。動画時の常用ISO感度はISO100～12800。
*4 レンズの質量を除く。いずれも質量はバッテリーカードを含む。CIPAガイドラインに準拠。
*5 Intelligent tracking and recognition
*6 犬、猫、鳥。被写体によっては動物検出できないことがあります。また、犬、猫、鳥ではない被写体に対して動物と検出する場合もあります。
*7 モーターズオープン(車、バイク)。被写体によっては乗り物検出できない場合があります。また、モーターズオープン(車、バイク)ではない被写体に対して乗り物と検出する場合もあります。
*8 ホワイトは約376g、ブラックは約375g。レンズの質量を除く。いずれも質量はバッテリーカードを含む。CIPAガイドラインに準拠。

[商品構成] (すべてオープン価格)

EOS Kiss X10



EOS Kiss X10・ボディー

ボディー

(ブラック) JANコード: 4549292-132670 商品コード: 3452C001

EOS Kiss X10・EF-S18-55 IS STM レンズキット

ボディー + 標準ズーム

EOS Kiss X10 本体+EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM
(ブラック) JANコード: 4549292-132687 商品コード: 3452C002



EOS Kiss X10・ダブルズームキット

ボディー + 標準ズーム + 望遠ズーム

EOS Kiss X10 本体+EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM+
EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM
(ブラック) JANコード: 4549292-132694 商品コード: 3452C003



※ダブルズームキットに付属の「EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM」は、単品販売を終了しております。

EOS Kiss X90



EOS Kiss X90・ボディー

ボディー

JANコード: 4549292-111811 商品コード: 2726C001

EOS Kiss X90・EF-S18-55 IS II レンズキット

ボディー + 標準ズーム

EOS Kiss X90 本体+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II
JANコード: 4549292-111828 商品コード: 2726C002



※レンズキットに付属の「EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II」は、単品販売を終了しております。

[仕様一覧]

掲載機種の詳細な仕様については、以下よりご確認いただけます。

EOS Kiss X10



EOS Kiss X90



[主要対応アクセサリ]

	商品名	型番	JANコード	商品コード	希望小売価格(税込)	対応機種
付属品	バッテリーパック LP-E17 (EOS Kiss X10に付属)	LP-E17	4549292-020977	9967B001	¥6,600	X10
	バッテリーチャージャー LC-E17 (EOS Kiss X10に付属)	LC-E17	4549292-021004	9968B001	¥5,500	X10
	バッテリーパック LP-E10 (EOS Kiss X90に付属)	LP-E10	4960999-688848	5108B001	¥4,950	X90
	バッテリーチャージャー LC-E10 (EOS Kiss X90に付属)	LC-E10	4960999-688961	5109B001	¥4,950	X90
別売アクセサリ	スピードライト EL-100(W)	SPEL-100W	4549292-125450	3249C004	¥17,600	X10,X90
	ACアダプター AC-E6N	AC-E6N	4549292-065596	1425C001	¥10,450	X10
	DCケーブル DR-E18	DR-E18	4549292-030723	0250C001	¥4,400	X10
	コンパクトパワーアダプター CA-PS700	CA-PS700	4960999-112213	7875A001	¥7,700	X90
	DCケーブル DR-E10	DR-E10	4960999-688985	5112B001	¥2,750	X90
	ステレオマイクホン DM-E100	DM-E100	4549292-164992	4474C001	¥13,200	X10
	リモートスイッチ RS-60E3	RS-60E3	4960999-581354	2469A002	¥2,750	X10,X90
	ワイヤレスリモートコントローラー BR-E1	BR-E1	4549292-087864	2140C001	¥4,730	X10
	トライポッドグリップ HG-100TBR*	HG-100TBR	4549292-157956	4157C001	¥12,100	X10

※価格はメーカー希望小売価格です。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
*総重量1kgを超える状態(撮影レンズなどを含む)での装着は撮影時や三脚時に不安定になるので推奨できません。



EOS Kiss公式
インスタグラムアカウント

with Kiss

「with Kiss」は、EOS Kissの公式アカウント。Kissがあれば、あなたの時間がもっと素敵に輝きます。
このアカウントをフォローして、Kissのある生活を覗いてみてください。

▶ Instagram内で @with.kiss



キヤノンショールームのご紹介

キヤノンフォトハウス銀座 (03)3542-1801

キヤノンフォトハウス大阪 (06)7739-2129

展示していない製品もございますので、ご了承ください。展示製品の最新情報は、ホームページでご確認ください。キヤノンフォトハウス canon.jp/p-house



●MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporation社の米国および他の国における登録商標または登録商標です。●MacintoshおよびMac OS、iPhone、iPad、iPod touchは米国および他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。●Google Play、Android、Google Drive、Google Photosは、Google LLCの商標です。●Adobe、Photoshop、Lightroom、Frame.ioおよびこれらサービスのロゴは、米国および他の国におけるAdobe Inc.の登録商標または商標です。●HDMIは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●その他記載された社名、製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。●仕様は、2024年1月現在のものです。●価格は2024年1月現在のメーカー希望小売価格です。●本カタログのプリント紙、液晶画面の写真はハモコ合成です。●カラー液晶部は、精密度の高い技術でつくられておりますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。なお、これらの点は画像には記録されません。●EOS Kissシリーズの無償修理保証期間は、お買い上げ後1年間です。●修理対応期間は、製造打ち切り後7年間です。なお、一部機種では、弊社判断により修理対応として同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。その場合、旧機種でご利用の消耗品や付属品をご使用いただくことがあり、対応OSが変更になることがあります。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page キヤノン EOS ホームページ
canon.jp/eos



商品・サービスに関する疑問やお困りごとを解決
Q&A(よくあるご質問)
canon.jp/faq



キヤノン お客様相談センター(デジタルカメラ) 0570-08-0002
受付時間(平日・土)9:00~17:00(日・祝日、12/31~1/3は休ませていただきます)
※上記番号をご利用いただける方は03-6634-4264をご利用ください。※受付電話番号・時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER

安全にお使い
いただくために
●ご使用前に使用説明書をよくお読みの上、
正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは当店で

0224T020

2024年1月現在

0059362