

Canon

レンズ交換式カメラ  
EOS R100

このシンプルさが、  
ここちよい。



軽やかミラーレス


EOS R100



## 自然なボケ味も、美しさも、思い通りに

拡大しても美しい、すぐれた表現力  
大型CMOSセンサー&映像エンジンDIGIC 8

EOS R100は、一般的なスマホより大きいサイズのセンサーを搭載し、映像エンジンDIGIC 8により、高い画像処理能力を実現。被写体の質感やニュアンス、色の微妙なグラデーションまで繊細にとらえ、低ノイズで美しく描き出します。



一般的なスマートフォン1/2.5型  
撮像センサーサイズ

最新型スマートフォン1型  
映像エンジン

毎日にちょうどいい、機能と使いごころ  
EOS Rシリーズ史上、  
最小・最軽量ボディ

約356g\*

\*1 2023年5月23日現在発売済のEOS Rシリーズカメラにおいて。  
\*2 レンズを質量を除く。質量はバッテリー・カードを含む、CIPAガイドラインに準拠。

動きのある被写体を自動で追いかける  
サーボAF

静止画と動画\*3どちらの撮影時にも、検出した顔の瞳を粘り強く追いかけます。\*4 遠くにいる人物でも瞳を検出して追いかけるので、いきいきとした自然な表情も逃しません。

※絞り数値が大きい場合や使用するレンズ、被写体との距離、被写体の動く速さによっては、適切なピント合わせができないことがあります。  
\*3 一部のモードでは動画サーボAFが機能しません。119.88fps/100.00fpsのハイフレームレート動画撮影時はAFが固定されます。4K動画撮影時はコントラストAFになります。  
\*4 AF方式[顔+追尾優先AF]、[瞳検出:出]に設定時。



気軽な持ち歩きにぴったり  
小型・軽量ボディ

コンパクトなボディに、高画質・高性能の撮影機能を搭載。旅行や日常のスナップも手軽に本格的な撮影ができ、持ち歩きや長時間の撮影も軽快に楽しめます。

握りやすく、握りやすい  
本格的なグリップ

指がかりのよいホールド感が、ブレにくさと、疲れにくさを実現。また、操作ボタンやダイヤルを右側にまとめることで片手でも簡単に操作することができます。

ファインダー越しの感動を写し出す  
電子ビューファインダー(EVF)

約236万ドットの高精細な電子ビューファインダー(EVF)を内蔵。明るい屋外でも映像を確認しながら撮ることができるほか、ヒストグラムやグリッドの表示など撮影サポート機能もついています。

カメラ初心者も快適に操作  
ビジュアルガイド

わかりやすい説明画面とガイドで、カメラが撮影をサポート。各撮影モードの効果が写真やイラストで表示されるので直感的に操作できます。  
※画面表示は従来のものも選べます。

## 撮りたい一枚を、もっと手軽にかなえる

一瞬の表情まで見逃さない  
連写機能

何気ない表情やしぐさなど、動いている被写体の決定的瞬間を撮りたいときに便利な連続撮影。見逃しがちな表情も写し止め、撮影後にベストショットを選ぶことができます。




ワンショットAF  
最高約  
6.5  
コマ/秒\*5

サーボAF  
最高約  
3.5  
コマ/秒\*5

\*5 連続撮影速度は、被写体/撮影条件、カメラ設定や使用するレンズなどにより低下することがあります。詳細は弊社WEBサイトを参照ください。

雰囲気も思いのままに  
クリエイティブアシスト

「背景ぼかし」「明るさ」「鮮やかさ」などの設定変更が可能。スマホアプリのような感覚で、自分好みのこだわりの写真を撮ることができます。




●タッチパネル、USBでの充電/給電機能は非搭載となります。  
●EXTENDER RF1.4x/RF2xは使用できません。  
●RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE および RF85mm F1.2 L USM DSは使用できません。  
●コントロールリングマウントアダプターEF-EOS Rのコントロールリング機能は使用できません。

## ドラマチックに、臨場感あふれる動画体験

細部までリアルに写し出す  
高精細4K動画

フルHDの4倍の高解像度で撮影し、被写体の繊細な動きまでリアルに表現します。明るい単焦点レンズや望遠レンズを活用することで、スマホでは表現が難しいボケ味や暗いシーンでの撮影も可能に。EOSムービーだからこそ描き出せる動画撮影が楽しめます。



4K

※23.98fps/25.00fpsでの撮影が可能(NTSC/PAL)。センサー中央部の画素をクロップして撮影が行われます。コントラストAFになります。1回の撮影上限時間は、最大29分59秒になります。

スマホで見たときに便利  
縦位置動画

カメラを縦向きにして撮影した動画に[縦位置情報の付加]を設定することで、スマホなどで再生したときに動画を縦位置で見ることができます。SNSに投稿するときも縦位置に変換不要なので、お気に入りのシーンの配信もラクラクです。




※デバイスやアプリによっては縦位置で自動再生されない場合があります。

## スマホで楽しみ方は自由自在にひろがる


外出先でも無線でつながる  
Camera Connect

専用アプリを使うことで、カメラ内の画像をスマホへ簡単に転送できます。撮影後の画像をスマホやタブレットの大きな画面で確認したり、ライブビュー撮影やスマホをリモコン代わりにしたりリモート撮影なども行えます。



さまざまなデバイスとスムーズに連携  
image.canon

キヤノンが提供するクラウドプラットフォーム「image.canon」は、Wi-Fi経由で写真や動画の取込や外部のストレージへ転送できるサービスです。オリジナル画質のまま30日間保管でき、さらに専用アプリを通じて手軽にSNSなどに投稿することができます。



\*6 メンバーシッププランへの加入が必要です。

映像  
エンジン  
**DIGIC 8**

有効画素数\*1  
約**2410**  
万画素

連続  
撮影速度\*2  
最高約**6.5**コマ/秒

常用ISO\*3  
**100**~  
**12800**

デュアル  
ピクセル  
CMOS AF\*4

質量\*5  
約**356g**



センサー  
サイズ  
**APS-C**

\*1 使用するレンズまたは画像処理により有効画素数が減少することがあります。  
\*2 ワンショットAF時、サーボAF時は最高約3.5コマ/秒となります。連続撮影速度は、被写体/撮影条件、カメラ設定や使用するレンズなどにより低下することがあります。  
\*3 4K動画撮影時の常用ISO感度は100~6400となります。  
\*4 4K動画撮影時は、コントラストAFとなります。  
\*5 レンズの質量を除く、質量はバッテリー・カードを含む、CIPAガイドラインに準拠。

EOS R100の詳細はこちらから  
[canon.jp/eos-r100](https://canon.jp/eos-r100)



[商品構成]

**NEW** 2023年6月下旬発売予定  
**EOS R100・ボディ**

ボディ

JANコード: 4549292-214543  
商品コード: 6052C001



**NEW** 2023年6月下旬発売予定  
**EOS R100・RF-S18-45 IS STMレンズキット**

ボディ + 標準ズーム

EOS R100本体+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM

JANコード: 4549292-214666  
商品コード: 6052C011



**NEW** 2023年6月下旬発売予定  
**EOS R100・ダブルズームキット**

ボディ + 標準ズーム + 望遠ズーム

EOS R100本体+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM+  
RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM

JANコード: 4549292-214628  
商品コード: 6052C021



[主要対応アクセサリ]

	商品名	型番	JANコード	商品コード	希望小売価格(税込)
付属品	バッテリーパック LP-E17	LP-E17	4549292-020977	9967B001	¥6,600
	バッテリーチャージャー LC-E17	LC-E17	4549292-021004	9968B001	¥5,500
	ネックストラップ EM-200DB	EM-200DB	4549292-021271	9929B001	¥2,200
別売アクセサリ	スピードライト EL-100(W)	SPEL-100W	4549292-125450	3249C004	¥17,600
	DCケーブル DR-E18	DR-E18	4549292-030723	0250C001	¥4,400
	ACアダプター AC-E6N	AC-E6N	4549292-065596	1425C001	¥10,450
	インターフェースケーブル IFC-100U	IFC-100U	4549292-124200	3224C001	¥4,400
	インターフェースケーブル IFC-400U	IFC-400U	4549292-124224	3225C001	¥4,950
	トライポッドグリップ HG-100TBR*6	HG-100TBR	4549292-157956	4157C001	¥12,100

\*価格はメーカー希望小売価格です。  
\*マルチアクセサリシューは非搭載です。  
\*6 総重量1kgを超える状態(撮影レンズなどを含む)での装着は撮影時や三脚時に不安定になるので推奨できません。

キヤノンショールームのご紹介

キヤノンフォトハウス銀座 (03)3542-1801      キヤノンフォトハウス大阪 (06)7739-2129

展示していない製品もございますので、ご了承ください。展示製品の最新情報は、ホームページでご確認ください。 [キヤノンフォトハウス canon.jp/p-house](https://canon.jp/p-house)

●MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における商標または登録商標です。●MacintoshおよびMac OS、iPhone、iPad、iPod touchは米国および他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。●Google Play、Android、Google Drive、Google Photosは、Google LLCの商標です。●Adobe、Photoshop、Lightroom、Frame.ioおよびこれらサービスのロゴは、米国および他の国におけるAdobe Inc.の登録商標または商標です。●HDMIは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●その他記載された社名、製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。●仕様は、2023年5月現在のものです。●価格は2023年5月現在のメーカー希望小売価格です。●本カタログのプリント紙、液晶画面の写真はハメコ合成です。●カラー液晶部は、精密度の高い技術でつくられておりますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。なお、これらの点は画像には記録されません。●EOS R100の無償修理保証期間は、お買い上げ後1年間です。●修理対応期間は、製造打ち切り後7年間です。なお、一部機種では、弊社の判断により修理対応として同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。その場合、旧機種でご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。



表示を正しく  
家電公取協会員

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page [canon.jp/eos](https://canon.jp/eos)      商品・サービスに関する疑問やお困りごとを解決  
Q&A(よくあるご質問) [canon.jp/faq](https://canon.jp/faq)

キヤノン お客様相談センター(デジタルカメラ) **0570-08-0002**  
受付時間(平日・土)9:00~17:00(日・祝日、12/31~1/3は休ませていただきます)  
※上記番号をご利用いただける方は03-6634-4264をご利用ください。※受付電話番号・時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●ご使用前に使用説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

安全にお使い  
いただくために

2023年5月現在

0523T150      00589264