

Canon

PowerShot SX/IXYシリーズカタログ
PowerShot / IXY

高画質ズームはキヤノン。

40x



高倍率ズームを手のひらサイズに。 **SX740 HS**



SX70 HS



IXY 650

コンパクトサイズで高倍率ズームを実現。

光学 1x



SX740 HSで撮影

建築物全体から、肉眼では確認できないデザインの細部に迫った一枚へズーム可能。広角から超望遠まで、高画質を実現しています。

光学 40x



プログレッシブ
ファインズーム 約 80x



PowerShot SX740 HS

■型番 P5SX740HS(SL)
[商品コード 2956C004][JANコード 4549292119060]
■型番 P5SX740HS(BK)
[商品コード 2955C004][JANコード 4549292119088]

40x

プログレッシブ
ファインズーム 約 80x



1/2.3型
高感度CMOS

有効画素数 約2030万画素
焦点距離 24mm - 960mm
ISO 100 - 3200
マルチシーン IS
30p 4K 動画
液晶サイズ 3.0型
上側チルト液晶 約180°
USB充電¹⁾
Wi-Fi機能

◎撮影可能枚数:約265枚(フル充電NB-13L使用の場合)、約370枚(エコモード時) ◎記録媒体:SDメモリーカード/SDHCメモリーカード*/SDXCメモリーカード*2 ◎大きさ(幅・高さ・奥行き):約110.1×約63.8×約39.9mm ◎質量(バッテリーおよびメモリーカード含む/本体のみ):約299g/約275g ◎オープン価格[本体セット](メモリーカード・インターフェースケーブルは別売です)・本体・リストストラップ WS-800・バッテリーパック NB-13L・バッテリーチャージャー CB-2LH・使用説明書 *1ご使用には、インターフェースケーブル IFC-600PCUが必要となります。*2 UHS-Iカード対応

自分撮りも動画もシェアも。充実の光学40倍モデル。

小型ボディに、光学40倍ズームやチルト液晶など多彩な機能を搭載。映像エンジンDIGIC 8により、高速連写、高画質を実現しました。4K動画対応、高解像度で美しい動画撮影も楽しめます。撮影しながら画像をスマホへ自動転送できるなど、進化したサポート機能も満載です。

超望遠で、遙か彼方を引き寄せる。

光学 1x



SX70 HSで撮影

わずかに見える人物の姿にぐっと迫って、美しい一枚に。背景との距離を縮めて写せる圧縮効果を活かして、ひと味違う表現が思いのままに楽しめます。

光学 65x



プログレッシブ
ファインズーム 約 130x



65x

プログレッシブ
ファインズーム 約 130x



PowerShot SX70 HS

■型番 P5SX70HS
[商品コード 3071C004][JANコード 4549292119183]

1/2.3型
高感度CMOS

有効画素数 約2030万画素
焦点距離 21mm - 1365mm
ISO 100 - 3200
マルチシーン IS
30p 4K 動画
液晶サイズ 3.0型
バリアングル液晶
Wi-Fi機能


◎撮影可能枚数:[ファインダー表示時]約255枚・[液晶モニター表示時]約325枚(フル充電LP-E12使用の場合)、約405枚(エコモード時) ◎記録媒体:SDメモリーカード/SDHCメモリーカード*/SDXCメモリーカード* ◎大きさ(幅・高さ・奥行き):約127.1×約90.9×約116.6mm ◎質量:(バッテリーおよびメモリーカード含む/本体のみ)約610g/約574g ◎オープン価格[本体セット](メモリーカード・インターフェースケーブルは別売です)・本体・ネックストラップ NS-DC11・レンズキャップ・バッテリーパック LP-E12・バッテリーチャージャー LC-E12・使用説明書 * UHS-Iカード対応

高性能ズームレンズを搭載。広角も超望遠も、さらに美しく。

21mm-1365mmの高画質な超望遠ズームモデルが進化。映像エンジンDIGIC 8により、4K動画撮影や強力な手ブレ補正を実現しました。アイセンサー付きの高精細な約236万ドット、0.39型EVFで快適な撮影をサポート。また、スマホへの画像の自動転送も可能です。

充実のズーム性能を手軽に楽しめる。

光学 1x



IXY 650で撮影

離れたところにいるペットの姿を、大きく引き寄せて撮影することが可能。柔らかな毛並みの質感までくっきりと描けます。

光学 12x



プログレッシブ
ファインズーム 約 24x



IXY 650

■型番 IXY650(BK)
[商品コード 1077C001][JANコード 4549292057522]
■型番 IXY650(SL)
[商品コード 1080C001][JANコード 4549292057584]

12x

プログレッシブ
ファインズーム 約 24x



1/2.3型
高感度CMOS

有効画素数 約2020万画素
焦点距離 25mm - 300mm
ISO 80 - 3200
マルチシーン IS
フルハイビジョン動画
液晶サイズ 3.0型
NFC Wi-Fi機能

◎撮影可能枚数:約180枚(フル充電NB-11LH使用の場合)、約265枚(エコモード時) ◎記録媒体:SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード ◎大きさ(幅・高さ・奥行き):約99.6×約58.0×約22.8mm ◎質量(バッテリーおよびメモリーカード含む/本体のみ):約147g/約130g ◎オープン価格[本体セット](メモリーカード・インターフェースケーブルは別売です)・本体・リストストラップ WS-800・バッテリーパック NB-11LH・バッテリーチャージャー CB-2LF・使用説明書

Wi-Fi対応、高性能な高倍率ズーム。

高画質な光学12倍ズーム、Wi-Fi機能、夜景もキレイに撮れる高感度性能など、基本性能が充実。一度シャッターボタンを押すだけで、思いがけない写真に出会える「クリエイティブショット」も搭載しています。多彩な機能で、撮る楽しみがますます広がります。

仕様		機種名	PowerShot SX740 HS	PowerShot SX70 HS	IXY 650
レンズ	ズーム倍率	光学	40倍	65倍	12倍
		デジタル	約4.0倍	約4.0倍	約4.0倍
		プログレッシブファインズーム(ラージ時)	約80倍	約130倍	約24倍
	焦点距離 [35mmフィルム換算]		4.3(W)-172.0mm(T) [24(W)-960mm(T)]	3.8(W)-247.0mm(T) [24(W)-1365mm(T)]	4.5(W)-54.0mm(T) [21(W)-300mm(T)]
	開放F値		F3.3(W)-F6.9(T)	F3.4(W)-F6.5(T)	F3.6(W)-F7.0(T)
構成枚数		11群13枚(両面非球面レンズ2枚、片面非球面レンズ1枚、Hi-UDレンズ1枚、UDレンズ3枚)	11群15枚(両面非球面レンズ1枚、UDレンズ3枚)	7群9枚(両面非球面UAレンズ1枚、両面非球面レンズ1枚、片面非球面レンズ1枚)	
	撮影距離(レンズ先端より)		オート:1cm~∞(W)/2.0m~∞(T) マクロ:1cm~50cm(W)	オート:0cm~∞(W)/1.8m~∞(T) マクロ:0cm~50cm(W)	オート:1cm~∞(W)/1.0m~∞(T) マクロ:1cm~50cm(W)
撮像素子	カメラ部有効画素数*1/ 総画素数		約2,030万画素/約2,110万画素	約2,030万画素/約2,110万画素	約2,020万画素/約2,110万画素
	サイズ・タイプ		1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)	1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)	1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)
撮影関係	光学手ブレ補正(IS)	補正効果(静止画15時)	3.5段(350mm*) ³⁾	5.0段(350mm*) ³⁾	2.5段(テレ端) ³⁾
	露出制御	測光方式	評価、中央部重点平均、スポット	評価、中央部重点平均、スポット	評価、中央部重点平均、スポット
		露出補正	±3段(1/3段ステップ)	±3段(1/3段ステップ)	±2段(1/3段ステップ)
		ISO感度*4	オート、ISO100-ISO3200	オート、ISO100-3200	オート、ISO80-3200
ホワイトバランス		オート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、マニュアル	オート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、マニュアル	オート、太陽光、くもり、電球、白色蛍光灯、ストロボ、マニュアル	
シャッタースピード		1~1/3200秒(オートモード) 15~1/3200秒*5	1~1/2000秒(オートモード) 15~1/2000秒*6	1~1/2000秒(オートモード)、 15~1/2000秒 (すべての撮影モードを合わせて)	
絞り		F3.3-F8.0(W)、F6.9-F8.0(T)	F3.4-F8.0(W)、F6.5-F8.0(T)	F3.6-F10*7(W)、F7.0-F20*7(T)	
連続撮影*8		最高約10.0コマ(ワンショットAF時) 最高約7.4コマ(サーボAF時)	最高約10.0コマ(ワンショットAF時)*9 最高約5.7コマ(サーボAF時)*9	最高約2.5コマ/秒(通常連続撮影時)	
記録関係	データタイプ	静止画	JPEG(Exif2.31)	JPEG(Exif2.31)、RAW(14ビット*10、CR3)	JPEG(Exif2.3)
	動画		MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(ステレオ)]	MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(ステレオ)]	MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(モノラル)]
その他	インターフェース*11		Hi-Speed USB(Micro)、HDMIコネクタタイプD	Hi-Speed USB(Micro)、HDMIコネクタタイプD	Hi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT、HDMIコネクタタイプD
最大記録枚数*12*13			約4174枚	約3968枚	約2980枚
総記録時間(物理フォーマット時)*12*14			4K(30fps):約35分33秒*15*16 フルHD(60fps):約1時間11分07秒*15*16 フルHD(30fps):約2時間22分13秒*15*16	4K(30fps):約35分29秒*15*16 フルHD(60fps):約1時間10分48秒*15*16 フルHD(30fps):約2時間20分59秒*15*16	フルHD(30fps):約1時間08分34秒*15
充電時間			約130分	約120分	約140分

*1 画像処理により、画素数が減少することがあります。*2 35mmフィルム換算での焦点距離 *3 CIPA準拠 *4 SX740 HS、SX70 HSの表記は推奨露光指数、IXY 650の表記は標準出力指数です。*5 タイムラプス動画は、撮影状況によって1/4000秒になることがあります。*6 動画撮影時は、状況によって1/4000秒になることがあります。*7 NDフィルター併用 *8 ストロボが自動発光しない明るさにおいて。*9 RAW、RAW+JPEGを除きます。*10 RAW画像は12ビットAD変換が施されます。*11 Hi-Speed USBポートとの接続は、すべての動作を保証するものではありません。*12 SX740 HS、SX70 HSは32GBメモリーカード、IXY 650は16GBメモリーカード使用時の数値です。*13 ラージ・ファイン[4:3時]での記録枚数となります。*14 実際のフレームレートは60fpsが59.94fps、30fpsが29.97fpsとなります。*15 一回の撮影可能時間(約29分59秒)、またはメモリーカードの容量がいっぱいのいずれかになると記録停止します。*16 ファイルサイズが4GBを超える動画は、32GBまでのメモリーカードでは1ファイル最大約4GBとして分割された複数ファイルで記録されます。64GB以上のメモリーカードでは、ファイルが分割されず1つの動画ファイルで記録されます。(このカメラで初期化したメモリーカード使用時において)※メモリーカードによっては、動画の撮影可能時間に満たなくても、撮影が終了することがあります。※さらに詳しい仕様は、各機種の商品情報サイト(canon.jp/cdc)をご確認ください。

純正ケース&アクセサリ

[ソフトケース]

カメラを衝撃から守りつつ、デザイン性を高めたケース。付属のネックストラップを使って、首から下げて快適に持ち運べます。



CSC-500 在庫僅少



ピンク 在庫僅少



ホワイト 在庫僅少



ゴールド 在庫僅少



ブラック



CSC-2シリーズ



CSC-300

商品名	型番	商品コード	JANコード	希望小売価格 (税込)	SX740 HS	SX720 HS	SX620 HS	IXY 650	IXY 210	IXY 200	SX70 HS	SX430 IS
ケース												
ソフトケース CSC-500 在庫僅少	CSC-500BK	2391C001	4957792127292	オープン価格	●	●	—	—	—	—	—	—
ソフトケース CSC-2	CSC-2PK 在庫僅少	9767B002	4957792104217		—	—	●	●	●	—	—	—
	CSC-2WH 在庫僅少	9767B004	4957792104231		—	—	●	●	●	—	—	—
	CSC-2GL 在庫僅少	9767B003	4957792104224		—	—	—	—	—	—	—	—
ソフトケース CSC-300	CSC-300BK	0255C001	4957792109434	—	—	—	—	—	—	●	—	

チャージャー												
バッテリーチャージャー LC-E12	LC-E12	6781B001	4960999913216	¥5,500	—	—	—	—	—	—	●	—
バッテリーチャージャー CB-2LF*1	CB-2LF	8419B002	4960999977331		—	—	—	●	●	●	—	●
バッテリーチャージャー CB-2LH	CB-2LH	9840B002	4549292020618		●	●	●	—	—	—	—	—
コンパクトパワーアダプター CA-DC30	CA-DC30	0992C002	4549292054439		●	●	—	—	—	—	—	—

バッテリーパック												
バッテリーパック NB-11LH (容量800mAh)*2	NB-11LH	9391B002	4549292004489	¥4,950	—	—	—	●	●	●	—	●
バッテリーパック LP-E12 (容量875mAh)	LP-E12	6760B001	4960999911601	¥6,050	—	—	—	—	—	—	●	—
バッテリーパック NB-13L (容量1250mAh)	NB-13L	9839B002	4549292020519	¥7,700	●	●	●	—	—	—	—	—

ケーブル												
インターフェースケーブル IFC-400PCU	IFC-400PCU	9370A001	4960999209906	¥2,200	—	—	—	●	●	●	—	●
インターフェースケーブル IFC-600PCU	IFC-600PCU	1015C001	4549292054378		●	●	●	—	—	—	●	—
AVケーブル AVC-DC400	AVC-DC400	2563B001	4960999570754		—	—	—	●	●	●	—	●

*1 CB-2LFはCB-2LDの後継機となり、互換性があります。*2 NB-11LHはNB-11L対応機種とも互換性があります。

●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・写真などの著作物は、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合、またはその他著作権法で認められている場合を除き、著作権者に無断で複製、アップロードすることが禁じられています。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。●SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードは、SD Associationの商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●その他カタログに記載されている商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●PowerShot、IXY等の無償修理保証期間は、お買い上げ後1年間です。●修理対応期間は、製品の製造打切り後5年間です。なお、一部機種では、弊社の判断により修理対応として同一機種または同程度の仕様の製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。●カラー液晶モニターについて：カラー液晶部は精密度の高い技術でつくられていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。なお、これらの点は画像には記録されません。●他社製メモリーカードとの互換性につきましては、メモリーカードメーカーにお問い合わせください。●作例は本機を用いて撮影しておりますが、撮影環境によって撮影機能の効果が表れない場合があります(一部の画像例その他の写真類は、効果や機能を説明するためのイメージです)。●液晶画面はハメコミ合成です。●オープン価格商品の価格は、販売店にてお問い合わせください。

 デジタルフォトライフを楽しむための情報が満載のWebサイトです。 会員登録は無料! http://www.imagegateway.net	 コンパクトのWi-Fi使い方“まるわかり”コンテンツ キヤノンコンパクトデジタルカメラのWi-Fi機能、使い方をご紹介します。スペシャルコンテンツです。 https://cweb.canon.jp/camera/dcam/wi-fi/index.html
---	--

キヤノンショールームのご紹介 キヤノンフォトハウス銀座 (03)3542-1801 キヤノンフォトハウス大阪 (06)7739-2129	展示していない製品もございますので、ご了承ください。展示製品の最新情報は、ホームページでご確認ください。 キヤノンフォトハウス canon.jp/p-house	 表示を正しく 家電公取協会員
---	---	-----------------------

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page
キヤノン コンパクトデジタルカメラ ホームページ
canon.jp/cdc

Q&A(よくあるご質問)
canon.jp/faq

キヤノン お客様相談センター(コンパクトデジタルカメラ) **0570-07-9224**
 受付時間(平日・土)9:00~17:00(日・祝日、12/31~1/3は休ませていただきます)
 ※上記番号をご利用いただけない方は03-6634-4267をご利用ください。
 ※受付電話番号・時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社
 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

 安全にお使い いただくために	● ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ● 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
2023年9月現在	