

Canon

Vlogカメラ

PowerShot V10



365日、Vlogしよう。

動画を、かるがるキレイに。きっと毎日撮りたくなる。




ポケットサイズVlogカメラ

かんたん・気軽なのに本格的

さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ

わずか211g*の軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかり持てるので、長時間安定した動画撮影を楽しめます。

*内蔵バッテリー、メモリーカードを含む。



直感的に使いこなせる新しいUIデザイン

操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下部にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。



充実した動画機能



キヤノン初搭載※1

肌をなめらかに補正する
美肌動画モード※2※3※4

美肌効果は5段階から選べます。
ナチュラルな加工でシミや毛穴を
目立たなくします。



キヤノン初搭載※1

シーンや好みで選べる
14種類のカラーフィルター*

陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。

*グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。

仕様

動画撮影時有効画素数	約1310万画素 ※静止画撮影時の有効画素数は約1520万画素
センサーサイズ	1.0型高感度裏面照射CMOSセンサー
焦点距離(35mm判換算)	動画撮影時:約19mm相当、静止画撮影時:約18mm相当
画角	動画撮影時:97.5°、静止画撮影時:100.2°
絞り	F2.8 - F8.0
デジタルズーム	切 / 1.5x / 2.0x / 3.0x
手ブレ補正機能	電子式
フォーカス方式	コントラスト検出方式
ISO感度(1/3段ステップ)	フルHD 125~6400、4K 125~3200
NDフィルター	3段分(ON/OFF/オート)
映像エンジン	DIGIC X
撮影距離	5cm-∞
液晶	2.0型 約46万ドット
大きさ(幅・高さ・奥行)	約63.4×90.0×34.3mm
質量	211g(内蔵バッテリー、メモリーカードを含む)
内蔵スタンド	水平±約30°(上下方向)の角度でカメラの設置が可能
内蔵マイク	ノイズキャンセリング機能搭載
電源	USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上
同梱品	インターフェースケーブル、リストストラップ
記録メディア	microSDメモリーカード/microSDHCメモリーカード/microSDXCメモリーカード
動画記録サイズ/fps	4K UHD:29.97/23.98、フルHD:59.94/29.97/23.98
動作可能時間	4K30P:約55分、フルHD60P:約1時間20分 ※バッテリーフル充電時、撮影環境や条件によって動作可能時間は異なります。
動画モード	オート動画、美肌動画、手ブレ補正動画、マニュアル露出動画
動画美肌効果	5段階
動画カラーフィルター	14種類搭載
ライブ配信サービス	YouTubeLIVE/FacebookLIVE ※1※6
ビデオ通話/ライブ配信	UVC/UAC対応
対応アプリ	Camera Connect/image.canon ※Camera Connectよりライブ配信サービスに連携可能

※1 2023年5月11日時点 ※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分 ※3 湿気が多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。 ※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛などに隣接する部分の解像感が低下します。 ※5 Camera connectの最新Verをご使用ください。 ※6 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。第三者が提供するサービスについて、キヤノンはいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載

高画質な1.0型CMOSセンサーを搭載。ノイズの少ないクリアな動画(4K30P、フルHD60P/30P)を実現。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけでクリアな録音が可能。



自撮りに適した広角19mm相当*のレンズ

広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。

*動画時(35mm判換算)。
静止画時は18mm相当(35mm判換算)。



※画角に関しては、一般的なイメージです。

専用アプリでかんたんライブ配信

専用アプリ「Camera Connect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始できます。 ※5 ※6

商品情報

本体

	Black 型番:PSV10(BK) 商品コード:5947C001 JANコード:4549292212556		Silver 型番:PSV10(SL) 商品コード:5946C001 JANコード:4549292212532
--	--	--	---

〈同梱品〉
インターフェースケーブル IFC-100U2.0
リストストラップ WS-800
※メモリーカード、電源アダプターは別売りです。
※バッテリー内蔵
※同梱品はBK、SL共通です。

トライポッドグリップキット

	Black 型番:PSV10TRIPODKITBK 商品コード:5947C013 JANコード:4957792163740		Silver 型番:PSV10TRIPODKITSL 商品コード:5946C013 JANコード:4957792163720
--	---	--	--

〈同梱品〉
トライポッドグリップ HG-100TBR
インターフェースケーブル IFC-100U2.0
リストストラップ WS-800
※メモリーカード、電源アダプターは別売りです。
※バッテリー内蔵
※本製品でHG-100TBRを使用する場合、一部操作(ズームなど)を行うことは出来ません。詳細は製品サイトをご確認ください。

キヤノンフォトハウスのご紹介
キヤノンフォトハウス銀座 (03)3542-1801 キヤノンフォトハウス大阪 (06)7739-2129
展示していない製品もございますので、ご了承ください。展示製品の最新情報は、ホームページでご確認ください。キヤノンフォトハウス <https://canon.jp/personal/experience/photohouse>

●仕様は、2023年5月現在のものです。●本カタログの、液晶画面の写真はハメコミ合成です。●PowerShot V10の無償修理保証期間は、お買い上げ後1年間です。●製品の修理対応期間は、製造打ち切り後3年間です。なお、弊社の判断により修理対応として同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。その場合、旧機種でご利用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page キヤノン PowerShot V10ブランディングページ canon.jp/psv10

商品・サービスに関する疑問やお困りごとを解決 canon.jp/support/

キヤノン お客様相談センター
0570-07-9224
受付時間(平日/土)9:00~17:00(日、祝日、12/31~1/3は休業させていただきます)。
※左記番号をご利用いただけたい方は03-6634-4267をご利用ください。
※おかけ間違いのないようご注意ください。 ※受付電話番号・時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。