

Canon

☀️ スマホの中の“好き”をカタチに ☀️

Canon ミニフォトプリンター



insPIC
PV-223



NEW

SELPHY
QX20



SELPHY
CP1500



insPIC

PV-223 » P.3~

スマホ専用ミニフォトプリンター



お手軽シールプリント!
手帳タイムにおすすめ

着せ替えプレート

シール紙

スマホ対応



SELPHY

QX20 » P.5~

スマホ専用高画質ミニフォトプリンター



カードとスクエアこれ1台!
“好き”をシェアして楽しもう

高画質プリント

シール紙

スマホ対応



SELPHY

CP1500 » P.7~

高画質ミニフォトプリンター



豊富な用紙ラインアップ
気軽にフォトライフ♪

高画質プリント

用紙が豊富

スマホ対応



プリント特長紹介



insPIC

- ・ZINK®方式
- ・インク不要で手軽
- ・レトロな色あい

プリントに必要な色が専用ペーパーに埋め込まれているからインク交換不要! 手軽にフルカラープリントが可能。レトロな色あいで、味のある仕上がりを楽しめます。

レトロで手帳にぴったり



SELPHY

- ・昇華型熱転写方式
- ・高画質
- ・キレイ長持ち

熱でインクを気体にしてプリントするから粒状感を抑え高画質! 人物も風景も豊かな色あいを再現するほか、オーバーコート仕上げで、写真を水や汚れ、色あせなどから守ります*4。
「アルバム保存100年」*5対応。

光 水 油 皮脂



*1 用紙を除く。*2 インクカートリッジ/用紙を除く。*3 インクカートリッジ/ペーパー/カセット/用紙/パワーアダプター/ACケーブル/外付けバッテリー(別売)を除く。*4 水や汚れによるダメージや、色あせなどを完全に防ぐものではありません。*5 本保存性は暗所保存性を予測する方法(SO18924)に準じて算出した予測値です。BK、C、M、Y各色のバッチの画像濃度が1.0となるようにプリントしたサンプルを湿度50%・温度一定の高湿の恒温槽に入れ画像濃度の経時変化と白地部分の黄変する濃度の経時変化を測定し、下記寿命判断基準で温度23℃・湿度50%の環境に放置したときの年数に換算したものです。〈寿命判断基準〉BK/反射OD値(1.0)が、3.0%(各色単位で設定)低下した時点をもリットポイントとして判断。

印刷方式

ZINK®方式

インク不要!

画質

○ レトロ調

味のある仕上が

用紙タイプ

約76×50mm
サイズシール

丸形
タイプも!

サイズ重さ

約120×84×21.5mm
約177g*1

バッテリー

内蔵

昇華型熱転写方式

オーバーコート
仕上げ

⚙ 高画質

256階調/色!
鮮やかな発色

カードサイズシール・
スクエアシール

2サイズ
対応!



昇華型熱転写方式

オーバーコート
仕上げ

⚙ 高画質

256階調/色!
鮮やかな発色

ポストカードサイズ写真・
Lサイズ写真・
カードサイズ写真/シール

多彩な
ラインアップ!



約133×182.2×57.6mm
約850g*3

外付けバッテリー(別売)

内蔵



お手軽シールプリント！手帳タイムにおすすめ

iNSPIC PV-223

スマホ専用
ミニフォトプリンター



● ピンク ● ホワイト ● ブルー

選べる3色のカラー

手のひらに収まるコンパクトサイズ！



スマホから
Bluetoothで
かんたん接続



選べるアクセサリ〈別売〉

PV-223専用
着せ替えプレート [FP-101JP]



iNSPIC用ケース [CC-IC12]



「ジャストフィット！」

※PV-123 HELLO KITTYは非対応



カードとスクエアこれ1台! “好き”をシェアして楽しもう

SELPHY QX20

NEW
スマホ専用高画質
ミニフォトプリンター



● ホワイト



● グレー

選べる2色のカラー

バッテリー内蔵

スマホとWi-Fi接続



ワイヤレスで
持ち運び
ラクラク





豊富な用紙ラインアップ 気軽にフォトライフ♪

SELPHY CP1500

高画質
ミニフォトプリンター



選べる2色のカラー

スタイリッシュなデザイン



外付け
バッテリー(別売)で
外出先でもプリントできる

[NB-CP2L1]



多彩なプリントが、このサイズで

ポストカード

1サイズ

スクエア
シール

カード
サイズ

証明写真
レイアウト

フォトブース風
レイアウト

プチシール

写真がキレイ、しかも長持ち



昇華型
熱転写方式
だから、
粒状感を抑え
高画質!

水濡れや
色あせから
写真をガード



光 水 油 ガス 防敵

ラミネート加工
(オーバーコート層)

写真
(インク吸収層)

※水によるダメージや、色あせなどを完全に防ぐものではありません

いろいろなプリント方法

スマホからWi-Fiプリント! /



カメラの
写真も

SDカードや
USBメモリー
からも

パソコンの
写真も



iNSPiC アプリ紹介



Bluetooth接続

電源ONで自動接続！

※初回設定が必要



ホーム画面で「アルバム」をタップ



印刷したい画像を選択



印刷したい画像をタップして印刷！

丸いシールや 小さいシールも作れる！

コラージュやサークルレイアウト機能を使うと、
様々なサイズや形のプリントを楽しめる！

※はさみなどでカットが必要です



画像のデコレーションを 楽しめる

様々なデザインのフレームやスタンプをたくさん使える！
シーズンや推し活にぴったりのデザインも豊富



画像調整でお好みプリント

プリントする画像やお好みに合わせて、
各項目を簡単に調整できる！



明るさ



コントラスト



彩度



カラーバランス



おすすめ
設定

明るさとコントラストの
プラス調整がおすすめ！



SELPHY アプリ紹介



Wi-Fi接続


アプリでQRコードを読み込めば
接続設定完了！



ホーム画面で「フォト」をタップ



印刷したい画像を選択



「プリント」を
タップして印刷！

※アプリ画面はCP1500使用時のイメージです

丸いシールや小さいシールも 作れる！



※はさみなどでカットが必要です



足あと・ハート・フラワーなど
6種の柄から選べる

透明なフレーム加工を 楽しめる

※正方形シール[KC-18IS]・8分割シール[KC-18IL]は非対応

便利な証明写真や おしゃれなフォトブース風 レイアウトも！



※Lサイズ・ポストカードサイズ対応



URL入力で QRコードスタンプも

※8分割シール[KC-18IL]は非対応

\\ アプリ機能対応表 //

	INSPIC PV-223 	SELPHY QX20 	SELPHY CP1500 
アプリ	Canon Mini Print 	SELPHY Photo Layout 	
分割レイアウト	最大8分割  手帳の小さい枠にもぴったり♪	最大6分割 	最大8分割*1 
丸形レイアウト	 プレカットの丸形用紙が便利!	 コーナーを調整して、角丸から楕円やまん丸まで調整可能	 
証明写真レイアウト			
画像調整	 「明るさ」や「コントラスト」など自分好みに調整できる	 「自動補正」機能ONでおすすめの仕上がりに!自分好みの調整も	
フィルター			
スタンプ	 推し活スタンプが人気!季節毎に更新も	 ＼CP1500なら/QRコードスタンプも作れる*3	
フレーム			
透明フレーム		 さりげなく写真をデコレーション	
テンプレート	 ラベルシールも作れる! *5		

*1 正方形シール[KC-18IS]は非対応。*2 Lサイズ・ポストカードサイズ対応。*3 8分割シール[KC-18IL]は非対応。*4 正方形シール[KC-18IS]・8分割シール[KC-18IL]は非対応。*5 はさみなどでカットが必要です。

■INSPIC本体・オプション一覧

製品名	商品コード	JANコード
INSPIC PV-223-WH	5452C015	4549292195705
INSPIC PV-223-PK	5452C014	4549292195699
INSPIC PV-223-BL	5452C016	4549292195712
INSPIC PV-223用着せ替えプレート FP-101JP-PK	5933C004	4957792161876
INSPIC PV-223用着せ替えプレート FP-101JP-BL	5933C005	4957792161883
INSPIC用ケース CC-IC12-PK*	6110C002	4549292216462
INSPIC用ケース CC-IC12-BL*	6110C001	4549292216448

*PV-123 HELLO KITTYは非対応。

■INSPIC消耗品一覧

製品名	入り数	用紙サイズ(mm)	商品コード	JANコード
キャンノ用ZINK® フォトペーパー 50枚入り	50枚	約76×50	3215C003	4549292131895
キャンノ用ZINK® フォトペーパー 20枚入り	20枚	約76×50	3214C003	4549292131888
キャンノ用ZINK® フォトペーパー・丸形シール 20枚入り*1	20枚	約76×50 *2	4967C006	4957792157862

*1 CVシリーズは非対応。*2 丸形部分：直径約33mm。

■SELPHY本体・オプション一覧

製品名	商品コード	JANコード
SELPHY QX20(WH)	6753C001	4549292238457
SELPHY QX20(GY)	6752C001	4549292238440
SELPHY CP1500(WH)	5540C001	4549292194753
SELPHY CP1500(PK)	5541C001	4549292194821
バッテリーパック NB-CP2LI*	4822C001	4549292178548

*CP1500・CP1300・CP1200対応。

■SELPHY QXシリーズ消耗品一覧

製品名	入り数	用紙サイズ(mm)	商品コード	JANコード
カラーインク/ラベルセット XC-60L *1	60枚分	約85×54 *2	6756C001	4549292238495
カラーインク/ラベルセット XC-20L *1	20枚分	約85×54 *2	6755C001	4549292238471
カラーインク/ラベルセット XS-20L	20枚分	約85×72 *3	4119C001	4549292157024

*1 SQUARE QX10は非対応。*2 印画エリア最大約72×54mm。

*3 QX20使用時：印画エリア最大約72×72mm、SQUARE QX10使用時：印画エリア最大約68×68mm。

■SELPHY CPシリーズ消耗品一覧

製品名	入り数	用紙サイズ(mm)	商品コード	JANコード
カラーインク/ペーパーセット KL-36IP 3PACK *1	108枚分	約119×89	0702B001	4960999291611
カラーインク/ペーパーセット KL-36IP *1	36枚分	約119×89	7738A001	4960999047041
カラーインク/ペーパーセット KP-108IN *2	108枚分	約148×100	3115B001	4960999616889
カラーインク/ペーパーセット KP-36IP	36枚分	約148×100	7737A001	4960999047034
カラーインク/ペーパーセット KC-36IP	36枚分	約86×54	7739A001	4960999047058
カラーインク/フルサイズラベルセット KC-18IF	18枚分	約86×54	7741A001	4960999047072
カラーインク/スクウェアラベルセット KC-18IS *3	18枚分	約86×54 (シール面：約54×54)	7429B001	496099922171
カラーインク/ラベルセット KC-18IL	18枚分	約86×54 (シール面1枚あたり：約173×22)	7740A001	4960999047065

*1 Lサイズ印刷時は、ペーパーカセット内に付属のLサイズアダプターが挿入されている必要があります。*2 裏面は宛名書きの仕様となっております。*3 専用アプリ「SELPHY Photo Layout」以外で印刷する場合、画像を用紙中央の正方形部分に収めるためには、プリンターの設定を「フタあり」にして、縦横比 1：1 の画像を印刷してください。

※価格はすべてオープン価格です。

SPEC ※仕様は2024年9月現在のものです。製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

基本仕様		INSPIc PV-223
印刷方式		Zero Ink® Technology
印刷解像度		313×512dpi
印刷速度 *1		約50秒/枚
電源		充電式リチウムイオン電池(内蔵)
バッテリー 充電時間 *3		約45分 *4
バッテリー印刷可能枚数 (フル充電時) *7		約20枚
無線通信方式		Bluetooth® 5.0
パソコン 接続環境 (対応OS *8)	Windows	— (専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)
	Mac	
印刷対応メディア		
インターフェース		USB Type-C(充電専用)
液晶モニター		—
本体サイズ(縦×横×高さ)		約120×84×21.5mm
重量		約177g(用紙を除く)
主な同梱品		○充電用USBケーブル(Type-A to Type-C) ○キヤノン用ZINK®フォトペーパーバック(10枚入り) ○クイックガイド*13 ○保証書

*1 当社測定条件によります。印刷動作開始から排紙完了まで。*2 印刷完了ごとに用紙の抜き取りが必要です。*3 初回充電時または長期放置後などバッテリーが放電状態になると、表に記載の充電時間より、時間が掛かる場合があります。*4 急速充電にはUSB PD対応または5V 2.25A以上のUSB充電器が必要です。パソコンなどのUSBポートでは十分な電力が得られない場合があります。*5 急速充電には5V 1.5A以上のUSB充電器が必要です。パソコンなどのUSBポートでは十分な電力が得られない場合があります。*6 バッテリーパック NB-CP2Li(外付け・別売/使用時。*7 当社測定条件によります。印刷条件により異なる場合があります。*8 最新のOS対応状況については、キヤノンホームページをご覧ください。*9 CP1500ファームウェアV1.0.1.0以降を使用してください。*10 最新バージョンのOSを使用してください。*11 別途アダプターが必要。*12 FAT/exFATのみ対応。Type-C:本体に直接挿入可。Type-A:別途アダプターが必要。*13 詳しい使用説明書をキヤノンホームページよりダウンロード可能です(無料)。Zero Ink® Technologyは、ZINK HOLDINGS LLC.の商標または登録商標です。Mac、およびMac OSは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。iPhone、iPadは、Apple Inc.の商標です。AirPrint、AirPrintロゴはApple Inc.の商標です。iOSは、米国および他の国々で登録されたCiscoの商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。Mopria™は、Mopria™ Allianceの登録商標です。Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標です。Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG Inc.が所有する登録商標です。QRコードはデンソーウェーブの商標または登録商標です。SDカードおよびSDHCカード、SDXCカード、miniSD、microSDは、SD Associationの商標です。その他の商品名は、一般に各社の登録商標、または商標です。

SELPHY QX20	SELPHY CP1500
昇華型熱転写方式(オーバークート付)	
287×287dpi	300×300dpi
約40秒/枚 *2	約35秒/枚(Lサイズ・光沢設定時)
充電式リチウムイオン電池(内蔵)	コンパクトパワーアダプター CA-CP300 B (バッテリーパック NB-CP2Li(外付け・別売)対応)
約80分 *5	約270分 *6
約20枚	約90枚(Lサイズ時) *6
Wi-Fi IEEE802.11b/g	
— (専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)	Mopria対応 Windows10 22H2以降/11(USB/Wi-Fi) *9
	AirPrint対応 *10
	SDカード(SD/SDHC/SDXC) miniSDカード(miniSD/miniSDHC) *11 microSDカード(microSD/microSDHC/microSDXC) *11 USBメモリー *12
USB Type-C(充電専用)	USB Type-C(データ転送専用)
—	カラーFTF液晶3.5型
約145.8×102.2×32.9mm	約133×182.2×57.6mm
約455g(インクカートリッジ・用紙を除く)	約850g(インクカートリッジ・ペーパーカセット・用紙・ パワーアダプター・ACケーブル・外付けバッテリー(別売)を除く)
○充電用USBケーブル(Type-C to Type-C) ○使用説明書 ○保証書	○コンパクトパワーアダプター CA-CP300 B ○ACケーブル ○Lサイズアダプター ○ペーパーカセット(カードサイズ用) ○使用説明書 *13 ○保証書

INSPIcの修理対応期間は製造打ち切り後3年間、SELPHYの修理対応期間は製造打ち切り後5年間です。お買い上げいただいた製品の修理対応期間の終了予定時期については、製造終了から6ヶ月以内にキヤノンホームページ(canon.jp/support)にてお知らせします。修理依頼方法・修理料金などの詳細は、キヤノンホームページ(canon.jp/support)をご確認ください。



SELPHYは「アルバム保存100年」

本保存性は暗所保存性を予測する方法(ISO18924)に準じて算出した予測値です。BK、C、M、Y各色のパッチの画像濃度が1.0となるようにプリントしたサンプルを湿度50%・温度一定の高温の恒温槽に入れ画像濃度の経時変化と白地部分の変化する濃度の経時変化を測定し、下記寿命判断基準で温度23℃・湿度50%の環境に放置したときの年数に換算したものです。(寿命判断基準)BK/反射OD値(1.0)が、30%(各色単位で設定)値を下した時点をリミットポイントとして判断。(写真プリントをより長持ちさせるために)写真プリントは光や外気の影響で変化します。できるだけ光や外気を避けて保存してください。展示する場合もできるだけ外気を遮断することで保存性が増します。

環境保護のため、
使用済みインクカートリッジの
回収にご協力ください。

スマホアプリ

inSPiC

PV-223用

Canon Mini Print



Google Play
で手に入れよう



App Store
からダウンロード

SELPHY

QX20・CP1500用

SELPHY Photo Layout



Google Play
で手に入れよう



App Store
からダウンロード

※最新のOS対応状況については、キャノンホームページをご覧ください。

公式SNS



inSPiC・SELPHY
公式Instagram

ユーザーのみなさまの実際の使い方を中心に
ご紹介。ミニフォトプリンターを楽しむヒント
がいっぱい!



@canonmj_inspic



ichikara Lab
公式X

inSPiC・SELPHYの企画チーム「ichikara Lab
(イチカララボ)」が日々発信中。ミニフォトプリンター
のお役立ち情報が気になる方はぜひフォローを。



@ichikaraLab



inSPiC・SELPHYスペシャルサイト

canon.jp/miniprinter



商品・サービスに関する
疑問やお困りごとを解決

Q&A (よくあるご質問)

canon.jp/faq



inSPiC



0570-07-0026

SELPHY



0570-05-0013

※上記番号をご利用いただけない場合は、03-6634-4274をご利用ください。 ※上記番号をご利用いただけない場合は、03-6634-4269をご利用ください。

■おかけ間違いのないようご注意ください。■受付時間(平日・土) 9:00~17:00 (日・祝、12/31~1/3は休ませていただきます。)

■受付電話番号・時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER

2024年9月現在

00598643