

Canon



🌟 好きを手作り 🌟

Canon ミニフォトプリンター



ZV-223 >>P.5~

インスタントカメラプリンター



撮ってその場でプリント!
スマホからプリントも♪

カメラ機能 シール紙 スマホ対応



PV-223 >>P.3~

スマホ専用ミニフォトプリンター



お手軽シールプリント!
手帳タイムにおすすめ

着せ替えプレート シール紙 スマホ対応



SQUARE QX10 >>P.7~

スマホ専用ミニフォトプリンター



高画質なシールプリント!
おしゃれなスクエアフォーマット

高画質プリント シール紙 スマホ対応



CP1500 >>P.9~

多機能ミニフォトプリンター



豊富な用紙ラインナップ!
気軽にフォトライフ♪

高画質プリント 用紙が豊富 スマホ対応



サイズ (縦×横×高さ)	約80.3×121×22.5mm	約120×84×21.5mm	約143.3×102.2×31mm	約133×182.2×57.6mm	サイズ (縦×横×高さ)
重さ	約188g	約177g	約445g	約850g	重さ
用紙 タイプ	約50×76mmサイズシール	丸形 タイプも!	スクエアフォーマット! 約72×85mmサイズシール	多彩なラインナップ! ポストカードサイズ写真・ Lサイズ写真・ カードサイズ写真/シール	用紙 タイプ
バッテリー 対応	内蔵	内蔵	内蔵	外付けバッテリー (別売)	バッテリー 対応
プリント 方式	Zink® 方式 プリントに必要な色が専用ペーパーに埋め込まれているから インクの補充が不要! 手軽にフルカラープリントを楽しめます。 「Zero Ink® Technology」というプリント技術です。	味の ある レトロな仕上がり	昇華型熱転写方式 熱でインクを気体にしてプリントするから粒状感を抑え高画質! 人物も風景も豊かな色あいを表現するほか、 オーバーコート仕上げで、写真を水や汚れ、色あせなどから守ります。	光 水 油 (耐) 湿 	プリント 方式

iNSPIC PV-223

スマホ専用ミニフォトプリンター



手のひらに収まる
コンパクトサイズ



スマホから
Bluetoothで
かんたん接続

3種のカラーバリエーション!

気分で変えられる着せ替えプレート(別売)も



ピンク

ホワイト

ブルー

お手軽シールプリント!
手帳タイムにおすすめ

着せ替えプレート シール紙 スマホ対応



シール紙でそのまま貼れる



最大8分割に
かんたんレイアウト!

インク要らずで
プリントできる/
キヤノン用
ZINK® フォトペーパー



丸形シール
用紙も!

スマホや小物を
アレンジ

..... 選べるアクセサリ (別売)

着せ替えプレート
[FP-101JP]



※対応機種: PV-223 (専用)

iNSPICシリーズ用ケース
[CC-IC12]



※対応機種: PV-ZV-CVシリーズ (PV-123 HELLO KITTYのみ非対応)

INSPIC ZV-223

インスタントカメラプリンター

プリンターもカメラも！
欲張りモデル



自撮り用ミラー&
LEDリングライト付

スマホ内の画像を
アプリでかんたんプリント



／かわいいシャイニーなピンク／



撮ってその場でプリント！
スマホからプリントも♪

カメラ機能 シール紙 スマホ対応



＼シール紙だから切り貼り楽しい！



手帳やノートを
デコろう！

フォトインフォ
で遊ぶ



／その場で交換！

＼ギフトに添えて！



..... 便利な機能

ライブビュー撮影

アプリ画面で
確認しながら
撮影できる



SDカードプリント

microSDカード(別売)を
セットすれば、撮影データを保存可能。
保存したデータのプリントも！



SELPHY SQUARE QX10

スマホ専用ミニフォトプリンター



選べる3色の

カラーバリエーション



ホワイト ブラック ピンク

ワイヤレスで

持ち運びラクラク



スマホアプリからWi-Fiで
ダイレクトプリント

高画質なシールプリント!
おしゃれな
スクエアフォーマット


高画質プリント

シール紙

スマホ対応



写真がキレイ、しかも長持ち



色鮮やかな
美しい発色



オーバーコート仕上げで、
水濡れや色あせから
写真をガード

オーバーコートに柄を付けて
写真を
デコレーション!




..... スクエアシールで毎日をオシャレに

Original sticker



イラストを
ステッカーに

Interior



お部屋を
華やかに

Photo layout



レイアウトで
小さく切り貼り

SELPHY CP1500

多機能ミニフォトプリンター



選べる2色のカラー



ホワイト



ピンク

スタイリッシュな
デザイン



外付け
バッテリー(別売)で
外出先でもプリントできる



NB-CP2LH

豊富な用紙ラインナップ
気軽にフォトライフ♪

高画質プリント

用紙が豊富

スマホ対応



多彩なプリントが、このサイズで



いろいろなプリント方法

スマホからWi-Fiプリント!



PCの写真も



カメラの写真も



SDカードやUSBメモリーからも

SPEC

基本仕様		iNSPIC ZV-223	iNSPIC PV-223
印刷方式	Zero Ink® Technology		
印刷解像度	314×600dpi	313×512dpi	
印刷速度 *1	約50秒/枚		
電源	充電式リチウムイオン電池(内蔵)		
バッテリー 充電時間	約120分	約45分 *3	
バッテリー印刷可能枚数 (フル充電時) *4	約25枚	約20枚	
無線通信方式	Bluetooth® 5.0		
パソコン 接続環境 (対応OS **)	Windows	Windows 7/8/8.1/10/11	— (専用スマートフォン アプリからの印刷のみ)
	Mac	Mac OS X 10.10~12.5	
印刷対応メディア	microSDカード (microSD/microSDHC/ microSDXC)*8		
インターフェース	USB Micro-B(充電およびデータ転送用)	USB Type-C(充電専用)	
液晶モニター	—		
本体サイズ(縦×横×高さ)	約80.3×121×22.5mm	約120×84×21.5mm	
重量	約188g(用紙を除く)	約177g(用紙を除く)	
主な同梱品	○充電用USBケーブル(Type-A to Micro-B) ○キヤノン用ZINK®フォトペーパーパック(10枚入り) ○リストストラップ ○クイックガイド *11 ○保証書	○充電用USBケーブル(Type-A to Type-C) ○キヤノン用ZINK®フォトペーパーパック(10枚入り) ○クイックガイド *11 ○保証書	
カメラ仕様	iNSPICの修理対応期間は製造打ち切り後3年間、SELPHYの修理対応期間は製造打ち切り後5年間です。お買い上げいただいた製品の修理対応期間の終了予定時期については、製造終了から6ヶ月以内にキヤノンホームページ(canon.jp/support)にてお知らせします。		
焦点距離(35mm換算)	25.7mm	修理依頼方法・修理料金などの詳細は、キヤノンホームページ(canon.jp/support)をご確認ください。	
画素数	800万画素		
ズーム	固定		
フォーカス	オート(範囲:30cm~∞)		
感度	オート(ISO100~1600)		
フラッシュ	あり(範囲:0.5~1.0m)		
ホワイトバランス	オート		
露出補正	オート		

SELPHY SQUARE QX10	SELPHY CP1500
昇華型熱転写方式(オーバーコート付)	
287×287dpi	300×300dpi
約43枚/枚 *2	約35枚/枚(ラサイズ・光沢設定時)
充電式リチウムイオン電池(内蔵)	コンパクトパワーアダプター CA-CP300 B (バッテリーバック NB-CP2LH(外付け・別売)対応)
約120分 *4	約240分 *5
約20枚	約70枚(ラサイズ時) *5
Wi-Fi IEEE802.11b/g	
— (専用スマートフォン アプリからの印刷のみ)	Mopria対応 Windows10(19H2以降)(Wi-Fiのみ)/11(USB/Wi-Fi) AirPrint対応 (最新バージョンのOSを使用してください)
— (専用スマートフォン アプリからの印刷のみ)	SDカード(SD/SDHC/SDXC) miniSDカード(miniSD/miniSDHC) *9 microSDカード(microSD/microSDHC/microSDXC) *9 USBメモリー *10
USB Micro-B(充電専用)	USB Type-C(データ転送専用)
—	カラー-TFT液晶3.5型
約143.3×102.2×31mm	約133×182.2×57.6mm
約445g(インクカセット・用紙を除く)	約850g(インクカセット・ペーパーカセット・用紙を除く)
○充電用USBケーブル(Type-A to Micro-B) ○お試しインクカセット&用紙(3枚分) ○使用説明書 ○保証書	○コンパクトパワーアダプター CA-CP300 B ○ACケーブル ○ペーパーカセット(ポストカード/ラサイズ兼用) ○ラサイズアダプター ○ペーパーカセット(カードサイズ用) ○使用説明書 *11 ○保証書
SELPHYは「アルバム保存100年」	
<p>本保存性は暗所保存性を予測する方法(SO18924)に基づき算出した予測値です。BK、C、M、Y各色のバッチの画像濃度が1.0となるようにプリントしたサンプルを湿度50%・温度一定の高湿の恒温槽に入れ画像濃度の経時変化と白地部分の黄変する濃度の経時変化を測定し、下記寿命判断基準で温度23℃・湿度50%の環境に放置したときの年数に換算したものです。(寿命判断基準) 濃色 / 反射OD値(1.0)が、30%(各色単位で設定)低下した時点でリミットポイントとして判断(写真プリントをより長持ちさせるために写真プリントは光や外気の影響で変化します。できるだけ光や外気を避けて保存してください。表示する場合もできるだけ外気を遮断することで保存性が増します。</p>	
<p>*1 当社測定条件によります。印刷動作開始から排紙完了まで。*2 印刷完了ごとに用紙の抜き取りが必要です。*3 急速充電にはUSB PD対応または5V 2.25A以上のUSB充電器が必要です。パソコンなどのUSBポートでは十分な電力が得られない場合があります。*4 初回充電時または長期放置後など、電池が放電している場合は最大約240分。*5 バッテリーバック NB-CP2LH(外付け・別売)使用時。*6 当社測定条件によります。印刷・撮影条件により異なる場合があります。*7 最新OSの対応状況については、キヤノンホームページをご覧ください。*8 最大256GB。microSDカード内に撮影データを印刷前、microSDカードを本体にセットした状態で、専用スマートフォンアプリの操作が必要です。*9 別途アダプターが必要。*10 FAT/exFATのみ対応。Type-C:本体に直接挿入可。Type-A:別途アダプターが必要。*11 詳しくは使用説明書をキヤノンホームページよりダウンロード可能です(無料)。</p>	
<p>Zero Ink® Technologyは、ZINK HOLDINGS LLC.の商標または登録商標です。Mac、およびMac OSは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。iPhone、iPad、iPodは、Apple Inc.の商標です。AirPrint、AirPrintロゴはApple Inc.の商標です。IOSは、米国およびその他の国で登録されたCiscoの商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。Mopria™は、Mopria™ Allianceの登録商標です。Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標です。Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG Inc.が所有する登録商標です。その他の商品名は、一般に各社の登録商標、または商標です。</p>	



公式SNS・WEBサイトのご紹介

iNSPiC・SELPHYの最新情報や小ネタをお届けします。
お得なキャンペーンも随時実施中!

iNSPiC・SELPHY 公式Instagram

ユーザーのみなさまの実際の使い方を中心に
ご紹介。ミニフォトプリンターを楽しむヒント
がいっぱい!



Follow Me



■iNSPiC本体・オプション一覧

製品名	商品コード	JANコード
iNSPiC ZV-223-PK	4519C012	4549292182286
iNSPiC PV-223-WH	5452C015	4549292195705
iNSPiC PV-223-PK	5452C014	4549292195699
iNSPiC PV-223-BL	5452C016	4549292195712
iNSPiC PV-223用着せ替えプレート FP-101JP-PK	5933C004	4957792161876
iNSPiC PV-223用着せ替えプレート FP-101JP-BL	5933C005	4957792161883
iNSPiC用ケース CC-IC12-PK*	6110C002	4549292216462
iNSPiC用ケース CC-IC12-BL*	6110C001	4549292216448

*対応機種：PV・ZV・CVシリーズ (PV-123 HELLO KITTYのみ非対応)。

■iNSPiC消耗品一覧

製品名	入り数	用紙サイズ(mm)	商品コード	JANコード
キヤノン用ZINK® フォトペーパー 50枚入り	50枚	約50×76	3215C003	4549292131895
キヤノン用ZINK® フォトペーパー 20枚入り	20枚	約50×76	3214C003	4549292131888
キヤノン用ZINK® フォトペーパー・丸形シール 20枚入り*1	20枚	約50×76*2	4967C005	4957792157862

*1 対応機種：PV・CVシリーズ (CVシリーズは非対応)。*2 丸形部分：直径約33mm。

■SELPHY本体・オプション一覧

製品名	商品コード	JANコード
SELPHY SQUARE QX10(WH)	4108C001	4549292158007
SELPHY SQUARE QX10(BK)	4107C001	4549292157963
SELPHY SQUARE QX10(PK)	4109C001	4549292158069
SELPHY CP1500(WH)	5540C001	4549292194753
SELPHY CP1500(PK)	5541C001	4549292194821
バッテリーパック NB-CP2LH*	0749C002	4549292045079

*SELPHY CP1500対応。

■SELPHY消耗品一覧 SELPHY SQUARE QX10用

製品名	入り数	用紙サイズ(mm)	商品コード	JANコード
カラーインク/ラベルセット XS-20L	20枚分	約72×85*	4119C001	4549292157024

*印刷エリアはデフォルト：約65×65mm、最大：約68×68mm。

SELPHY CP1500用

製品名	入り数	用紙サイズ(mm)	商品コード	JANコード
カラーインク/ペーパーセット KL-36IP*1	36枚分	約89×119	7738A001	4960999047041
カラーインク/ペーパーセット KL-36IP 3PACK*1	108枚分	約89×119	0702B001	4960999291611
カラーインク/ペーパーセット KP-36IP	36枚分	約100×148	7737A001	4960999047034
カラーインク/ペーパーセット KP-108IN*2	108枚分	約100×148	3115B001	4960999616889
カラーインク/ペーパーセット KC-36IP	36枚分	約54×86	7739A001	4960999047058
カラーインク/フルサイズラベルセット KC-18IF	18枚分	約54×86	7741A001	4960999047072
カラーインク/スクウェアラベルセット KC-18IS*3	18枚分	約54×86 (シール面：約54×54)	7429B001	4960999922171
カラーインク/ラベルセット KC-18IL	18枚分	約54×86 (シール面1枚あたり：約22×17.3)	7740A001	4960999047065

*1 Lサイズ印刷時は、ペーパーセット内に付属のLサイズアダプターを挿入する必要があります。*2 裏面は宛名書きの仕様となっております。
*3 専用アプリ「SELPHY Photo Layout」以外で印刷する場合、画像を用紙中央の正方形部分に収めるためには、プリンターの設定を「フチあり」にして、縦横比1：1の画像を印刷してください。

※価格はすべてオープン価格です。

ichikara Lab 公式Twitter

iNSPiC・SELPHYの企画チーム「ichikara Lab(イチカララボ)」が日々発信中。ミニフォトプリンターのお役立ち情報が気になる方はぜひフォローを。



Follow Me



iNSPiC・SELPHY スペシャルサイト

スペシャルサイトもぜひお楽しみください。

スペシャルサイトはこちら▶

canon.jp/miniprinter



専用アプリのご紹介

スマホ内の画像をかたんに加工してプリントできる無料の専用アプリ。
レイアウト機能やフレーム・スタンプなど充実！
製品に合わせてダウンロードしてください。

insPIC

PV-223・ZV-223用
Canon Mini Print

STEP 1 STEP 2 STEP 3

ホーム画面で「アルバム」をタップ ▶ 印刷したい画像を選択 ▶ 「印刷」をタップして印刷！



Google Play
でダウンロード

App Store
からダウンロード

※対応OS:iOS 12.0以降
/ Android OS 6.0以降

SELPHY

SQUARE QX10・CP1500用
SELPHY Photo Layout

STEP 1 STEP 2 STEP 3

ホーム画面で「えらんで印刷」をタップ ▶ 印刷したい画像を選択 ▶ 「プリント」をタップして印刷！



Google Play
でダウンロード

App Store
からダウンロード

※対応OS:iOS 14.0以降
/ Android OS 8.0以降

※最新OSの対応状況については、キヤノンホームページをご覧ください。

商品・サービスに関する疑問や
お困りごとを解決

Q&A(よくあるご質問)
[canon.jp/faq](https://www.canon.jp/faq)



insPIC ナビダイヤル® | 0570-07-0026
※上記番号をご利用いただけない場合は、03-6634-4274をご利用ください。

SELPHY ナビダイヤル® | 0570-05-0013
※上記番号をご利用いただけない場合は、03-6634-4269をご利用ください。

■おかけ間違いのないようご注意ください。
■受付時間(平日・土) 9:00~17:00 (日・祝、12/31~1/3は休ませていただきます。)
■受付電話番号・時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER

2023年2月現在

00585725