

インクジェット - / / / / / プリンター 電子カタログを見る



ビジネスインクジェット プリンター 電子カタログを見る



コストがお得!機能に納得! 家族みんなで気軽に使える。





PIXUS XK130

5色 ハイブリッド (独立)

4.3型 タッチパネル QRコード ダイレクト 接続

おうちで SDカード スマホプリ ダイレクト

名刺 サイズ 対応

2WAY 給紙

白動*1 両面 プリント

L判写真 約10円 A4普通紙 カラー 約4.1円

L判写真 約16秒



*1インクジェット光沢郵便はがき非対応 ※ 記載の印刷コストは税込みです

在宅ワークに最適。低ランニングコストを 実現する特大容量タンク搭載モデル。



NEW G3390 **□ IF**

4色 ハイブリッド (独立)

2.7型 タッチパネル

特大容量 タンク

QR⊐ード ダイレクト 接続

名刺 おうちで サイズ スマホプリ 対応

後 トレイ

自動*2 両面 プリント

L判写真 約6.2円 A4普通紙 A4普通紙 カラー カラー 約1.0円 約**6.0**ipm

A4普通紙 モノクロ 約11.0ipm

*2はがき非対応 ※記載の印刷コストは税込みです

写真も文字もくっきり。6色ハイブリッド インク搭載、高画質ハイスペックモデル。





NEW PIXUS TS8830

6色 ハイブリッド (独立)

2WAY

給紙

4.3型 タッチパネル

自動

両面

プリント

QRJ-K ダイレクト 接続

L判写真

約22.9円

(大容量)

おうちで スマホプリ

A4普通紙

カラー 約12.7円

(大容量)

SDカード ダイレクト

L判写真

約10秒

名刺 サイズ 対応

PIXUS プリント枚川 サービス

※記載の印刷コストは税込みです

基本機能をコンパクトに! シンプルモデル。





NEW PIXUS TS3730

4色 ハイブリッド

1.5型 モノクロ液晶

おうちで スマホプリ トレイ

後 約28.1円

A4普通紙 L判写真 カラ-約18.5円 (大容量) (大容量)

A4普通紙 モノクロ L判写真 PIXUS プリント枚ル 人 サービス / 約8.4円 約52秒

※記載の印刷コストは税込みです。

充実のラインアップ!目的に応じて最適なプリンターがきっと見つかります。



A4複合機



A4特大容量タンク複合機

GX7030 GX6030 GX4030 GX2030 GX1030 GX5030 G5030 G6030 GM4030 G1330 GM2030



A4プリンター

A3複合機

A3ノビプリンター

TR703a TR153 TS203

iB4130



iP8730

iX6830















さらに詳しい情報を電子カタログでご紹介しています。

キヤノンの製品情報は、電子カタログでより詳しくご覧いただけます。

新製品紹介やオススメ機能、各モデルのスペック等の情報に加え、動画での解説、詳細情報サイトへアクセスが可能です。



インクジェット プリンター 電子カタログはこちら





ビジネスインクジェット プリンター

電子カタログはこちら



■機種別対応OS一覧

XK500/XK130/TS8830/TS7530/TS6730/TS6630/TS5430/TS3730/GX7030/GX6030/GX5030/GX4030/GX2030/GX1030/G6030/G5030/G3390/TR9530a/TR8630a/TR703a/TR153のMacからのプリント・スキャンはAirPrintをご使用ください。また、G1330/TS203はUSB接続でMac OSの標準印刷機能をご利用ください。キヤノン製のMac OS用ドライバーの提供は 行っておりません(GX5030/G5030/G1330/TR703a/TR153/TS203はスキャン非対応)。TS7530/TS6730/TS6630/GX2030/GX1030/G3390/TR9530aのドライバーをはじめとするソフ トウェアの提供はインターネットの経由のみとなります。

機種名	Windows® 11	Windows® 10	Windows® 8/8.1	Windows®7	Windows Vista®	Windows® XP	mac OS	Mac OS X	Chrome OS*11
XK130/TS8830/G3390*1	•	•	●*4	●*5	_	_	11.7.6~*9	_	•
TS6730/TS6630/TS3730/GX2030*1/GX1030*1	•	•	●*4	●*5	_	_	10.15.7~*9	_	•
GX4030*1/G1330*1	•	•	●*4	●*5	_	_	10.14.6~*9	_	•
XK500/TS7530/GX5030*1	•	•	●*4	●*5	_	_	10.13.6~*9	_	•
TS5430/GX7030*1/GX6030*1/TR8630a	•	•	●*4	●*5	_	_	10.12.6~*9	_	•
TR153*1	•	•	●*4	●*5	_	_	10.12~*9	10.11.6~*9	•
G6030*1/G5030*1/TR9530a/TR703a*1	•	•	●*4	●*5	_	_	10.12~*9	10.10.5~*9	•
TS203	•	•	●*4	●*5	_	_	10.12~*10	10.10.5~*10	_
GM4030*1/GM2030*1	•	•	● *4	●*5	_	_	_	_	_
iP8730/iX6830	●*3	●*3	•	•	●*6	●*8	10.12.1~*10	10.6.8~*10	_
MB5430*2/MB5130*2/MB2730*2/MB2130*2/iB4130*2	•	•	•	•	●*7	_	10.12.1~*10	10.8.5~*10	•

**1 ブリンタードライバーは、Windows Server 2008 R2 SP1/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022に対応。 *2 ブリンタードライバー、ファクスドライバー(iB4130 を除く)は、Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Ser

最新OSの対応状況については、キヤノンホームページ(canon.jp/support)をご覧ください。

製品に関するお問い合わせは、こちらからご確認いただけます。



キヤノン サポートサイト Q&A・製品マニュアル・ソフトウェアダウンロード canon.jp/support





キヤノン株式会社 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

