

Canon

インクジェットプリンター 総合カタログ

PIXUS

PIXUS series / G series / TR series

次だれ 使う?



TS8630

NEW



おうち プリンター!



在宅ワークに!



自宅学習に!



趣味や思い出づくりに!



XK500



NEW
XK110



NEW
G3370



G6030

おうちで
スマホプリ
カンタン!
いろいろ! 楽しい!

仕事に! 趣味に! 勉強に! あなたなら、どう使う? おうちプリンター!

スマホで撮った写真をキレイにプリント!

NEW

迷ったらコレ!



ハイスペック
モデル

TS8630

写真も文字もキレイで見やすい!

6色ハイブリッドインクを採用。写真も文字もはっきりくっきり、細かな部分までにじまずにプリントできます。



スマホから、かんたんにプリント!

無料アプリ「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」を使えば、写真も文書も直接プリント可能! クラウドからのプリントも便利です。



L判写真の印刷スピードが約10秒*1


印刷画質を落とすことなく、さらなる写真プリントの速度アップを実現。より快適に写真をプリントできます。



*1 測定環境についてはP.06をご確認ください。

かんたんモード

普通紙やはがきへのコピー、メモリーカードからの写真プリントなど、基本的な機能をすぐに呼び出せる操作画面に切り替えられます。



Switch UIで在宅ワークがさらにはかどる!

NEW



プレミアム
モデル

XK110

写真も文書も低ランニングコスト!

気軽にプリントできるよう低ランニングコストを実現。L判写真は1枚約10.0円(税込)、A4普通紙はカラー約4.1円(税込)、モノクロ約1.6円(税込)と、おうちでプリントすればとてもオトクです。*3


*3 測定環境についてはP.06をご確認ください。

L判写真1枚
約10.0円(税込)



Switch UI

仕事、学習、個人用など、シーンに応じて操作画面と登録メニューをカスタマイズ可能。使う人に合わせてワンタッチで呼び出せます。



1タッチコピー

モノクロ・カラーそれぞれのボタンを1度押すだけでコピーを実行することができます。



モノクロ・カラーに対応! ▶

思い出の一枚を高画質プリント!



プレミアム
ハイスペックモデル

XK500

プレミアム6色ハイブリッドインク

L判写真1枚 約11.1円*2

*2 測定環境についてはP.06をご確認ください。

スマホからの操作もかんたん!



スタイリッシュ
モデル

TS7530

エントリー
モデル

TS5430

スマホ操作でかんたん便利にプリント

豊富で親しみやすいカラーバリエーション

教材をプリントして勉強したり、
塗り絵、ペーパークラフトで遊んだり!



G6030

特大容量タンク
搭載モデル

G3370

プリントコストダウン

特大容量タンク搭載でプリントコストを大幅ダウン。必要な分を気軽にプリントできます。



一度のインク補充で大量プリント*4

顔料ブラックインクで文字がくっきり

*4 印刷可能枚数: ブラック約6,000枚、カラー約7,700枚(標準モード、測定環境についてはキヤノンホームページをご確認ください。)

GIGATANK



いつでも、だれでも、便利に使える！ 「おうちプリンター」が、みんなにうれしい理由！

在宅ワークや
自宅学習に役立つ
情報をご紹介します！



スマホから写真を直接プリント！書類や教材もOKです

Canon PRINT Inkjet/SELPHY



無料アプリ「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」を使えば、スマホの写真はもちろん文書も直接プリントできます。またスキャンした画像をスマホに保存したり、クラウドに保存されているデータをプリントすることも可能です。


■対応OS: iOS 14.0以降/Android OS 6.0以降
※TS203、G1330は非対応です。

ダウンロードはこちらから
App Store
Google Play



1

「ホーム画面」から「写真印刷」を選ぶ。



2

用紙設定などを確認して「プリント」ボタンをタップ。



3

プリント中。

スマホだけでかんたん！いろんなハガキが作れます

PIXUSはがきクリエイター



スマホで簡単にはがきを作成できる無料アプリ。プリンターとの接続もスムーズで、手軽に印刷できます。年賀状や喪中はがき・寒中見舞いをはじめ、いつでも使えるお祝い状やお礼状、結婚・引っ越し案内など、多彩なデザインを700種類以上収録しています。

■対応OS: iOS 12.0以降/Android OS 7.0以降

ダウンロードはこちらから
App Store
Google Play



LINEに写真を送信してかんたんプリント

PIXUS トークプリント



友だちにLINEで写真を送る感覚で、プリンターから直接プリントできます。家族や友だちから送られてきた写真も長押ししてピクサスに転送してプリント完了！写真だけでなく、文書ファイルの印刷も可能です。

■対応機種: XK500/XK110/TS8630/TS7530/TS5430/TS3530/G3370/TR9530/TR8630a/TR153

■動作環境: iOS/Android OS搭載端末でLINEアプリ推奨環境



メニューをタップするとリッチメニューが表示されます。



【ステータス確認】
プリンターの状態をトーク画面上に表示できます。
【プリンター管理】
複数のプリンターを管理できます。
【消耗品のご購入】
リンクから購入できます。

データのコミュニケーションが便利に

PIXUSクラウドリンク

LINEやGoogle Drive、OneDrive、boxなどの様々なクラウドサービスやGoogle Photosなどの写真共有サービスと連携。スマホやプリンター本体から、写真や文書をプリントできます。プリンターでスキャンしたデータの保存も可能。趣味に仕事に、データを介したコミュニケーションが便利になります。



かんたんに作品づくりが楽しめます

Easy-PhotoPrint Editor



直感的にかんたんな操作で写真プリントできます。証明写真や名刺、カレンダーなど便利なアイテムをご用意しています。

■対応OS: iOS 14.0以降/Android OS 6.0以降
※TS203、G1330、GM4030、GM2030は非対応です。

ダウンロードはこちらから
App Store
Google Play



アイデア満載！おうちを彩るアイテムを無料でプリントできます

クリエイティブパーク



おしゃれなカードや、楽しいペーパークラフトがすべて無料でダウンロードできます。パーティーの飾りつけや子どもの知育おもちゃまで、新作アイテムも続々登場中！便利なスマホアプリもあります。



Creative Park
creativepark.canon

特設サイト



ふだんの使い方に合わせてホーム画面を変更できます


選べる表示モード

使いたい機能だけにカスタマイズ Switch UI

対応機種: XK110

NEW

「仕事」「学習」「ライフ」「写真」「習い事」など使うシーンに合わせて、機能のショートカットボタンを自由にカスタマイズ可能。チャイルドロック機能も備えています。



かんたんモード

対応機種: TS8630

細かい設定をすることなく、普通紙やはがきへのコピー、メモリーカードからの写真プリントなど、基本的な機能かんたんに使いたい場合に切り替えができます。



写真プリントに便利な表示モード

対応機種: XK500

写真プリントに便利なホーム画面を採用。かんたんモードへの切り替えも可能です。




スキャンした画像を直接自分のスマホに保存できます

スキャンしてスマホ保存

スキャン後にクラウドにアップロードされた画像をダウンロードするためのQRコードをプリンター本体に表示。スマホで読み取るとブラウザ上で画像/PDFが表示されます。

■対応機種: XK500/XK110/TS8630/TR9530*/TR8630a*
*クラウドアプリからの操作となります。



QRコードを読み込むだけで、ダイレクト接続が完了

プリンターの液晶画面にダイレクト接続用のQRコードを表示。読み込むだけで、SSIDやパスワードを入力することなく接続設定が完了します。

■対応機種: XK500/XK110/TS8630/TS7530/TS5430*/TR8630a*/G3370

■対応OS: iOS 11.0以降、iPad OS 13以降の標準カメラアプリから読み取り。/
Android OS 10.0以降のWi-Fi設定メニューから読み取り。
*iPhone、iPadのみ



iOS &
Android 対応

仕様

■コピー基本仕様

		XK500	XK110	TS8630	TS7530	TS5430	TS3530	G7030	G6030	G3370	GM4030	TR9530	TR8630a		
最大複写サイズ		A4/レター（原稿台）							A4/レター（原稿台） A4/レター（リール）（ADF部）		A4/レター（原稿台）、A4/レター（リール）（ADF部）				
ADF原稿セット 可能枚数		—							A4/レター・35枚、 リール・5枚		A4/レター・35枚、 リール・5枚				
サイズ		A4、A5、B5、レター、L判、2L判、KGサイズ、 スクエア（127mm）、はがき*1、名刺				A4、A5、B5、 レター、L判、2L判、 KGサイズ、 はがき*1、名刺	A4、A5、B5、レター、 L判、2L判、KGサイズ、 スクエア（127mm）、 はがき*1	A4、A5、B5、レター、リール・L判、 2L判、KGサイズ、はがき*1、名刺		A4、A5、B5、レター、 L判、2L判、KGサイズ、 スクエア（127mm）、 はがき*1、名刺	A4、A5、B5、 レター、リール・L判、 2L判、KGサイズ、スクエア （127mm）、はがき*1、名刺				
使用可能用紙	紙種	写真用紙	キヤノン写真用紙・光沢プロ [プラチナグレート]、 キヤノン写真用紙・光沢ゴールド、キヤノン写真用紙・微粒面光沢ラスタ、 キヤノン写真用紙・絹目調、キヤノン写真用紙・光沢スタンダード、 マットフォトペーパー、キヤノン写真用紙・光沢プロ [クリスタルグレート]				キヤノン写真用紙・ 光沢ゴールド*2	キヤノン写真用紙・光沢 プロ [プラチナグレート]、 キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド、 キヤノン写真用紙・ 微粒面光沢ラスタ、 キヤノン写真用紙・ 微粒面光沢ラスタ、 キヤノン写真用紙・ 絹目調、 キヤノン写真用紙・ 光沢 スタンダード、 マットフォトペーパー		キヤノン写真用紙・ 光沢 ゴールド、 キヤノン写真用紙・ 微粒面光沢ラスタ、 キヤノン写真用紙・ 絹目調、 キヤノン写真用紙・ 光沢 スタンダード、 マットフォトペーパー	—				
		普通紙/ はがき	インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン写真はがき・光沢、キヤノン写真はがき・マット、普通紙							インクジェット郵便はがき、 キヤノン写真はがき・ 普通紙			インクジェット郵便はがき、 キヤノン写真はがき・ 普通紙		
		バリエーティ	アイロンプリントシート				—		アイロン プリントシート		—			アイロン プリントシート	
		プリンタブル ディスク	BD/DVD/CD（12cmプリンタブルディスク）				—		—		BD/DVD/CD（12cm プリンタブルディスク）			—	
濃度調整		9段階/オート（自動濃度調整）				—		9段階/オート （自動濃度調整*3）	9段階/オート（自動濃度調整）	9段階/オート（自動濃度調整*3）					
連続複写 枚数	モノクロ/ カラー	1～99枚				1～20枚		1～99枚				1～99枚			
拡大/ 縮小	定型変倍	はがき→A4（200%）、A5→A4（141%）、 B5→A4（115%）、A4→B5（86%）、 A4→A5（70%）、A4→はがき（47%）				—		はがき→A4（200%）、A5→A4（141%）、B5→A4（115%）、 A4→B5（86%）、A4→A5（70%）、A4→はがき（47%）				A5→A4（200%）、 はがき→A4（200%）、 A4→A3（141%）、 A5→A4（141%）、 B5→B4（141%）、 B5→A4（115%）、 A4→B5（86%）、 A4→A5（70%）、 A4→はがき（47%）			
	ズーム	25%～400%（1%刻み）				—		25%～400%（1%刻み）							
	自動変倍	あり				—		あり*3							
その他コピー機能	両面コピー	両面コピー （A4/レターの 普通紙のみ）、 フチなしコピー*5、 4in1/2in1コピー、 写真コピー（自動 切り出し/傾き補正）、 IDカードコピー	両面コピー （A4/レターの 普通紙のみ）、 フチなしコピー*5、 4in1/2in1コピー、 写真コピー（自動 切り出し/傾き補正）、 IDカードコピー	両面コピー （A4/レターの 普通紙のみ）、 フチなしコピー*5、 4in1/2in1コピー、 写真コピー（自動 切り出し/傾き補正）、 IDカードコピー	両面コピー （A4/レターの普通紙のみ）、 2in1コピー		フチなし コピー*5	両面コピー （A4/レターの 普通紙のみ）、 ページ順コピー （ADF使用時のみ）、 フチなしコピー*5、 4in1/2in1コピー、 IDカードコピー	両面コピー （A4/レターの 普通紙のみ）、 フチなしコピー*5、 4in1/2in1コピー、 IDカードコピー	両面コピー （A4/レターの 普通紙のみ）、 ページ順コピー （ADF使用時のみ）、 4in1/2in1コピー、 IDカードコピー		両面コピー（A4/レターの 普通紙のみ）、ADF 手動両面コピー、 ページ順コピー（ADF 使用時のみ）、 フチなしコピー*5、 4in1/2in1コピー、 写真コピー（自動 切り出し/傾き補正）、 IDカードコピー			
		BD/DVD/CDレーベルコピー		自動写真補正、色あせ補正		—		自動写真補正、色あせ補正		—		BD/DVD/CDレーベルコピー*3			
		補正		自動写真補正、色あせ補正		—		自動写真補正、色あせ補正		—		自動写真補正、色あせ補正			

*1 写真を貼り付けたはがきで使用できません。*2 L判、2L判、はがき、KGサイズ、スクエア（127mm）のみ対応。*3 ADF使用時は非対応です。*4 写真ははがきへのコピー時の対応。*5 普通紙は非対応です。フチなしコピーは、コピー原稿サイズよりもわずかに拡大してプリントします。そのため用紙からはみ出した部分はプリントされません。※枠消しコピーと自動変倍を同時に設定することはできません。

■スキャナー基本仕様

	XK500	XK110	TS8630	TS7530	TS5430	TS3530	G7030	G6030	G3370	GM4030	TR9530	TR8630a
型式	フラットベッド型（原稿台のみ）						フラットベッド型（ADF付き）	フラットベッド型（原稿台のみ）		フラットベッド型（ADF付き）		
センサータイプ	CIS											
解像度 (dpi)	光学解像度 (主走査/副走査) 2400×4800			1200×2400		600×1200	1200×2400		600×1200	1200×2400		
階調 (入力/出力)	16bit/8bit											
カラー	RGB各色 16bit/8bit											
読み取り 速度*	グレースケール/ モノクロ2値			1.5msec/line(300dpi)								
カラー	3.5msec/line(300dpi)											
最大原稿 サイズ	A4/レター											
ADF	—			A4/レター—リーガル			—		A4/レター—リーガル			
スキャナードライバー	TWAIN準拠/WIA（Windowsのみ）											

*データ転送時間/原稿読込時間を除きます。

■ファクス基本仕様


	G7030	TR8630a
適合回線	一般加入電話回線（PSTN）	
相互交信	G3/スーパーG3（白黒、カラーFAX）	
データ伝送方式（モノクロ/カラー）	MH、MR、MMR/JPEG	
モデム速度	33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400bps ※自動ファールバック機能付き。	
電送速度	白黒原稿 カラー原稿	約3秒/ページ（33.6kpbs）*1 約1分/ページ（33.6kpbs）*2
階調	カラー	256階調
読み取り走査線密度	白黒（標準） 白黒（ファイン）、（写真） 白黒（ファインEX） カラー	24bitフルカラー（各色8bit） 8pels/mm×3.85lines/mm 8pels/mm×7.7lines/mm 300×300dpi 200×200dpi
記録紙サイズ	A4、レター、リール（普通紙のみ）	
メモリー代行受信*3	最大50ページ、最大20件	最大250ページ、最大30件
送信先登録	電話帳（最大20件） グループダイヤル（最大19件）	電話帳（最大100件） グループダイヤル（最大99件）
その他の機能	同報送信（最大21件）、リモート受信、ECM送信（自動誤り訂正送信）、自動リダイヤル、通信管理レポート、エラー送信レポート、発信元情報、受信拒否、FAX番号確認入力、送信先のFAX情報確認	同報送信（最大101件）、リモート受信、ECM送信（自動誤り訂正送信）、自動リダイヤル、通信管理レポート、エラー送信レポート、発信元情報、受信拒否、FAX番号確認入力、送信先のFAX情報確認
フックス	型式 宛先数・モノクロ/カラー	ファクスモデム（Windows/Mac） 1宛先、モノクロ送信機能のみ

*1 ECM・MMR、メモリーから送信（キヤノンFAX標準チャートNo.1標準モード使用時）*2 ECM・JPEG、メモリーから送信（キヤノンカラーファクステストシート使用時）*3 キヤノンFAX標準チャートNo.1標準モード使用時、メモリーの残量や原稿の内容によって、枚数や件数は異なる場合があります。※ナンバーディスプレイ機能には対応しておりません。※ダイヤルインには対応しておりません。※PCファックスをする際、プリンター本体をWi-Fi接続されている場合でも、電話回線をプリンター本体と接続する必要があります。


◎お持ちの電話機を接続してご利用になれます。

○下記の接続方法は代表例です。すべての接続を保証するものではありません。

■ADSL回線に接続する場合



■光回線（ひかり電話）に接続する場合



※接続ポートの構成や名称などは、商品により異なります。※詳しくは、接続機器に付属している取扱説明書をご覧ください。または、ご利用になられている各種サービスの提供先にお問い合わせください。

■メモリーカードダイレクト基本仕様

	XK500	XK110	TS8630	TR9530	TR8630a
メモリーカード対応	SD/SDHC/SDXC				
要アダプター	miniSD/miniSDHC/microSD/microSDHC/microSDXCカード				
対応記録フォーマット	DCF Ver.1.0/2.0規格準拠のデジタルカメラで撮影したJPEG/TIFF（Exif準拠）*				
取り扱い可能な画像枚数	50,000枚				

*その他の記録フォーマットの静止画（RAW画像など）や動画は非対応です。

■ネットワーク基本仕様（有線LAN/Wi-Fi）

Wi-Fiと有線LANは、同時に使用できません。

プロトコル	TCP/IP、SNMP				TCP/IP
有線	対応機種	G7030/G6030/G5030/GM4030/GM2030/TR8630a/TR703a			TR9530/iX6830
	標準規格	IEEE802.3u（10BASE-TX）/IEEE802.3（10BASE-T）			
	伝送速度	10M/100Mbps（自動切替）			
Wi-Fi	対応機種	XK110/TS8630/G3370	XK500/TS7530	TR153	TS5430/TS3530/G7030/G6030/G5030/GM4030/GM2030/TR8630a/TR703a
	標準規格	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	周波数	2.4GHz帯/5GHz帯*1			2.4GHz帯
	チャンネル	2.4GHz帯:1-13/5GHz帯:W52、W53、W56			1-13
	セキュリティ	WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA3-SAE、パスワードによるアクセス制御	WPA-PSK、WPA2-PSK、パスワードによるアクセス制御	WPA-PSK、WPA2-PSK、WEP（64/128bit）、パスワードによるアクセス制御	
	かんたん設定	WPS	AOSS™、WPS		らくらく無線スタート*2、AOSS™、WPS

*1 5GHz帯では、インフラダイレクトモードの同時動作はできません。XK500、TS7530、TR153はダイレクトモードでは、5GHzを利用することはできません。*2 TS5430、TS3530、TR8630a、TR703aは非対応。

■印刷コスト/印刷スピード/コピースピードと測定環境

印刷コスト（測定環境等の詳細は下記をご覧ください）

①L判写真のインク・用紙合計コスト（税込）

	XK500	XK110	TS8630	TS7530	TS5430	TS3530	TS203	G7030	G6030	G5030	G3370	G1330	TR9530	TR8630a	TR703a	iP8730	iX6830	TR153
キヤノン写真用紙・光沢ゴールド	大容量	¥11.1円	¥10.0円	¥25.7円	¥33.0円	¥35.2円	¥34.8円	¥33.7円	¥6.2円	¥6.2円	¥6.2円	¥6.2円	¥20.4円	¥20.7円	¥20.4円	¥20.5円	¥18.6円	—
	標準容量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	¥20.4円	¥20.3円	¥20.4円	¥29.0円	¥24.1円	¥18.8円
	小容量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	¥28.1円	¥28.1円	¥28.1円	—	—	—

②A4普通紙のインクコスト（税込）

	XK500	XK110	TS8630	TS7530	TS5430	TS3530	TS203	G7030	G6030	G5030	G3370	G1330	GM4030	GM2030	TR9530	TR8630a	TR703a	iP8730	iX6830	TR153
カラー文書	大容量	¥12.7円	¥12.7円	¥19.6円	¥27.4円	¥25.7円	¥24.5円	¥1.0円	¥1.0円	¥1.0円	¥1.0円	¥1.0円	¥13.5円*	¥13.5円*	¥11.5円	¥11.5円	¥11.5円	¥15.6円	¥13.4円	¥14.8円
	標準容量	¥4.2円	¥4.1円	¥13.0円	¥19.6円	¥27.4円	¥25.7円	¥24.5円	¥1.0円	¥1.0円	¥1.0円	¥1.0円	¥13.5円*	¥13.5円*	¥11.5円	¥11.5円	¥11.5円	¥15.6円	¥13.4円	¥14.8円
	小容量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	¥17.2円	¥17.2円	—	—	—	—

*本製品はモノクロインクジェットプリンターです。対応カラーカートリッジをご購入いただくことでカラー印刷ができますが、カートリッジ装着後は速やかに使い切ったことを推奨します。カートリッジのインクを使い切ったあとは、新しいカートリッジか、同梱のコンタクトプロテクターを装着してください。

	XK500	XK110	TS8630	TS7530	TS5430	TS3530	TS203	G7030	G6030	G5030	G3370	G1330	GM4030	GM2030	TR9530	TR8630a	TR703a	iP8730	iX6830	TR153
モノクロ文書	大容量	¥4.5円	¥4.5円	¥5.7円	¥0.5円	¥0.5円	¥0.5円	¥0.4円	¥0.4円	¥0.4円	¥0.4円	¥0.4円	¥3.6円	¥3.6円	¥3.6円	¥3.6円	¥3.8円	—	—	—
	標準容量	¥1.7円	¥1.6円	¥4.4円	¥5.7円	¥0.5円	¥0.5円	¥0.4円	¥0.4円	¥0.4円	¥0.4円	¥0.4円	¥3.6円	¥3.6円	¥3.6円	¥3.6円	¥3.8円	—	—	—
	小容量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	¥6.0円	¥6.0円	¥5.9円	—	—	—	—	—

印刷スピード（測定環境等の詳細は下記をご覧ください）

①L判写真（カラー・フチなし）の印刷スピード

	XK500	XK110	TS8630	TS7530	TS5430	TS3530	TS203	G7030	G6030	G5030	G3370	G1330	TR9530	TR8630a	TR703a	iP8730
--	-------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---------	--------	--------

■プリンター基本仕様

PIXUS Gシリーズ TRシリーズ		A4・複合機 (プリント・コピー・スキャン)						A4・プリンター	A4・複合機 (プリント・コピー・スキャン・ファクス)	A4・複合機 (プリント・コピー・スキャン)									
																			
JANコード		4549292185232	4549292204148	BK:45492922204230 WH:45492922204698 RD:45492922204704		BK:4549292185294 WH:4549292185515 BL:4549292185508		BK:4549292198195 WH:4549292198225 PK:4549292198256		BK:4549292182477 WH:4549292182484		4549292096125	4549292151442	BK:4549292141061 WH:4549292167429					
インク		6色 (独立インクタンク)		5色 (独立インクタンク)		6色 (独立インクタンク)		5色 (独立インクタンク)		4色		4色 (特大容量タンク)							
最高解像度 (横×縦)		4800*2×1200dpi																	
使用可能用紙サイズ		【後トレイ】 A4, A5, B5, レター, リーガル, 洋形封筒4号/6号, 長形封筒3号/4号, 商用10号封筒, DL封筒, はがき*4, 郵便往復はがき*4, 名刺*4, L判*4, KGサイズ*4, 2L判*4, 六切*4, スクエア (127mm・89mm) *4 【カセット】 A4, A5, B5																	
使用可能用紙種類		【後トレイ】 普通紙, 光沢紙*4, マット紙*4, 郵便はがき, インクジェット郵便はがき, インクジェット光沢郵便はがき, 当社純正はがき, 郵便往復はがき*4, 封筒, フォトシールセット*4, 貼ってはがせるプリントシール*4, オリジナルマグネットシート*4, ファインアート紙*4, アイロンプリントシート*4 【カセット】 普通紙				【後トレイ】 普通紙, 光沢紙*4, マット紙*4, 郵便はがき, インクジェット郵便はがき, インクジェット光沢郵便はがき, 当社純正はがき, 郵便往復はがき*4, 封筒, フォトシールセット*4, 貼ってはがせるプリントシール*4, オリジナルマグネットシート*4, ファインアート紙*4, アイロンプリントシート*4 【カセット】 普通紙				【後トレイ】 普通紙, 光沢紙*4, 郵便はがき, インクジェット郵便はがき, インクジェット光沢郵便はがき, 当社純正はがき, 郵便往復はがき*4, 封筒, フォトシールセット*4, 貼ってはがせるプリントシール*4, オリジナルマグネットシート*4 【カセット】 普通紙				【後トレイ】 普通紙, 光沢紙*10, 郵便はがき, インクジェット郵便はがき, インクジェット光沢郵便はがき, 当社純正はがき, 郵便往復はがき*4, 封筒, フォトシールセット*4, 貼ってはがせるプリントシール*4, オリジナルマグネットシート*4 【カセット】 普通紙					
自動両面プリント可能用紙		普通紙 (A4, A5, B5, レター), はがき (郵便はがき)				普通紙 (A4, A5, B5, レター)				—		普通紙 (A4, A5, B5, レター)							
対応ソフト 使用時*11		はがき (インクジェット郵便はがき, インクジェット光沢郵便はがき, 当社純正はがき)		はがき (インクジェット郵便はがき, 当社純正はがき)		はがき (インクジェット光沢郵便はがき, インクジェット光沢郵便はがき, 当社純正はがき)		—											
フチなし プリント時*13		上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・B5-レターはがき*4・L判・2L判・KGサイズ・六切・名刺・スクエア (127mm・89mm))																	
プリント 必要 マージン*12 (カセット紙)		通常時 上端マージン:3mm, 下端マージン:5mm, 左右マージン:各3.4mm (レター・リーガルは左:6.4mm, 右:6.3mm), 洋形封筒4号/6号, DL封筒・商用10号封筒は上端マージン:8mm, 下端マージン:12.7mm, 左右マージン:各5.6mm (長形封筒3号/4号は上端マージン:5mm), スクエア (127mm) は上下左右各6mm, スクエア (89mm) は上下左右各5mm ※他社ファインアート紙は, 上下端35mm, 左右3.4mmはプリントできません。また AirPrintでは非対応です。		通常時 上端マージン:5mm, 下端マージン:5mm, 左右マージン:各3.4mm (レター・リーガルは左:6.4mm, 右:6.3mm), 洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端マージン:12.7mm, 左右マージン:各5.6mm (長形封筒3号/4号は上端マージン:5mm), スクエア (127mm) は上下左右各6mm, スクエア (89mm) は上下左右各5mm ※他社ファインアート紙は, 上下端35mm, 左右3.4mmはプリントできません。また AirPrintでは非対応です。		通常時 上端マージン:3mm, 下端マージン:5mm, 左右マージン:各3.4mm (レター・リーガルは左:6.4mm, 右:6.3mm), 洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端マージン:8mm, 下端マージン:12.7mm, 左右マージン:各5.6mm (長形封筒3号/4号は上端マージン:5mm), スクエア (127mm) は上下左右各6mm, スクエア (89mm) は上下左右各5mm		通常時 上端マージン:3mm, 下端マージン:5mm, 左右マージン:各3.4mm (レター・リーガルは左:6.4mm, 右:6.3mm), 洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端マージン:8mm, 下端マージン:12.7mm, 左右マージン:各5.6mm (長形封筒3号/4号は上端マージン:5mm), スクエア (127mm) は上下左右各6mm, スクエア (89mm) は上下左右各5mm		通常時 上端マージン:3mm, 下端マージン:5mm, 左右マージン:各3.4mm (レター・リーガルは左:6.4mm, 右:6.3mm), 洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端マージン:8mm, 下端マージン:12.7mm, 左右マージン:各5.6mm (長形封筒3号/4号は上端マージン:5mm), スクエア (127mm) は上下左右各6mm, スクエア (89mm) は上下左右各5mm		通常時 上端マージン:3mm, 下端マージン:5mm, 左右マージン:各3.4mm (レター・リーガルは左:6.4mm, 右:6.3mm), 洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端マージン:8mm, 下端マージン:12.7mm, 左右マージン:各5.6mm (長形封筒3号/4号は上端マージン:5mm), スクエア (127mm) は上下左右各6mm, スクエア (89mm) は上下左右各5mm		通常時 上端マージン:3mm, 下端マージン:5mm, 左右マージン:各3.4mm (レター・リーガルは左:6.4mm, 右:6.3mm), 洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端マージン:8mm, 下端マージン:12.7mm, 左右マージン:各5.6mm (長形封筒3号/4号は上端マージン:5mm), スクエア (127mm) は上下左右各6mm, スクエア (89mm) は上下左右各5mm					
自動両面 プリント時		上端マージン:5mm, 下端マージン:5mm, 左右マージン:各3.4mm (レターは左:6.4mm, 右:6.3mm)																	
紙巻可能枚数 (最大複数枚収)		普通紙 (64g/㎡) 郵便はがき		後トレイ100枚/カセット100枚 40枚 (後トレイのみ)				60枚		20枚		後トレイ100枚/カセット250枚 40枚 (後トレイのみ)							
インターフェイス (PC用)		IEEE802.11n/ IEEE802.11g/ IEEE802.11b/ IEEE802.11a, Hi-Speed USB*14		IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/ IEEE802.11a/IEEE802.11ac, Hi-Speed USB*14		IEEE802.11n/ IEEE802.11g/ IEEE802.11b/ IEEE802.11a, Hi-Speed USB*14		IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/ Hi-Speed USB*14		Hi-Speed USB*14		IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b, 100BASE-TX/10BASE-T, Hi-Speed USB*14 ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可							
稼働音*15		約44.5dB (A)		約45.5dB (A)		約44.5dB (A)		約45.0dB (A)		約48.0dB (A)		約54.0dB (A)		約47.0dB (A)		約50.5dB (A)			
動作環境		温度:5〜35℃ 湿度:10〜90% (ただし, 結露しないこと)																	
消費電力*16		コピー時:約15W 待機時:約0.9W		コピー時:約26W 待機時:約0.8W		コピー時:約27W 待機時:約1.0W		コピー時:約13W 待機時:約0.7W		コピー時:約19W 待機時:約0.9W		コピー時:約9W 待機時:約1.0W		プリント時:約10W 待機時:約1.2W		コピー時:約15W 待機時:約1.0W		コピー時:約15W 待機時:約0.8W	
電源		AC100〜240V*17 50/60Hz																	
外形寸法*18 (幅横×奥行×高さ)		約372×345×142 (mm)		約372×345×142 (mm)		約376×350×142 (mm)		約403×315×148 (mm)		約435×327×145 (mm)		約426×255×131 (mm)		約403×369×234 (mm)		約403×369×195 (mm)			
質量 (プリントヘッド・インクタンク含む)		約6.6kg		約6.6kg		約6.3kg		約6.3kg		約4.0kg		約2.5kg		約9.6kg		約8.1kg			
主な同梱品		セットアップ用インクタンク XK1-N21C/N21M/ N21Y/N21BK/N21PB N20PGBK		セットアップ用インクタンク XK1-N21C/N21M/ N21Y/N21BK/ N20PGBK		セットアップ用インクタンク BC331C/331M/ 331Y/331BK/ 331GY/330PGBK		セットアップ用インクタンク BC331C/331M/ 301Y/301BK/ 300PGBK		BC-361/360		BC-366/365		BC-346/345		GI-30C/30M/30Y/30PGBK (2本)			
その他		セットアップCD-ROM*21/ 設置・基本操作マニュアル*22 (紙)/マルチトレイ 設置・基本操作 マニュアル*22 (セットアップCD-ROM 非同梱) セットアップCD-ROM*21/ 設置・基本操作 マニュアル*22 (紙) セットアップCD-ROM*20/ 設置・基本操作 マニュアル*22 (紙)																	

[illegible]

■機種別対応OS一覧

機種名	Windows® 1	Windows® 10	Windows® 8/8.1	Windows® 7	Windows Vista®	Windows® XP	macOS	Mac OS X	Chrome OS ^{*11}
XK110/TS8630/G3370 ^{*1} /G1330 ^{*1}	●	●	● ⁺³	● ⁺⁴	—	—	10.14.6 ~ ⁺⁸	—	●
XK550/TS7530 ^{*10}	●	●	● ⁺³	● ⁺⁴	—	—	10.13.6 ~ ⁺⁸	—	●
TS5430/TS3530/TR8630a	●	●	● ⁺³	● ⁺⁴	—	—	10.12.6 ~ ⁺⁸	—	●
G7030 ^{*11} /TR153 ^{*11}	●	●	● ⁺³	● ⁺⁴	—	—	10.12 ~ ⁺⁸	10.11.6 ~ ⁺⁸	—
G6030 ^{*11} /G5030 ^{*11} /TR9530/TR703a ^{*1}	●	●	● ⁺³	● ⁺⁴	—	—	10.12 ~ ⁺⁸	10.10.5 ~ ⁺⁸	—
TS203	●	●	● ⁺³	● ⁺⁴	—	—	10.12 ~ ⁺⁸	10.10.5 ~ ⁺⁹	—
iP8730/iX6830	● ⁺²	● ⁺²	●	●	● ⁺⁵⁺⁶	● ⁺⁷	10.12.1 ~ ^{*10}	10.6.8 ~ ^{*10}	—
GM4030 ^{*1} /GM2030 ^{*1}	●	●	● ⁺³	● ⁺⁴	—	—	—	—	—

*1 プリントリーダーは、Windows Server 2008 R2 SP1・Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2019 / Windows Server 2022に対応します。 *2 フロッピードライブのサポートはありません。 *3 Windows 7には対応ありません。 *4 Windows 7 SP1以降に対応。 *5 Windows Vista SP1以降に対応。 *6 写真用ソフトウェア(My Image Garden)はWindows Vista SP1で使用する場合、OSがサービスパックのバージョンアップが必要となる場合があります。 *7 Windows XP SP3以降に対応し、64bitには非対応です。 *8 Air Printをご利用ください。 キヤノンのMac用ドライバーの提供は行われていません。また、フロップアの提供はインターネット経由のみとなります。 *9 USB接続とCanon iSCSI標準プロトコルを使用できるとご利用いただけます。 *10 Canon OSでは従来の機能に加え、可動ヘッド付着防止機構(Head Sticking Prevention Mechanism)やChrome OSドライバの提供が行われています。また、T1F5X/G5030/T7R03Aなど、キヤノン販売にあらずとも、常備型として利用可能な機種があります。なお、ソフトウェアーの対応状況についてはキヤノンのホームページ(canon.jp/support)をご覧ください。 *11 OSによって使用いただける機能が異なる場合があります。詳細は各機種の仕様にてご確認ください。 ※自作PC、ショップパソコンにて動作しないことがあります。全ての機能を併用するにはインターネットの使用が必要です。

最新OSの対応状況については、キヤンホームページ([canon.jp](#)/support)をご覧ください。

最新OSの対応状況については、キヤノンホームページ(canon.jp/support)をご覧ください。

A4・プリンター	A4・複合機 (プリント・コピー・スキャン)	A4・プリンター	A4・複合機 (プリント・コピー・スキャン)	A4・プリンター	A3・複合機 (プリント・コピー・スキャン)	A4・複合機 (プリント・コピー・スキャン/ファクス)	A4・プリンター	A3ノビ・プリンター	A4・モバイルプリンター	
										
G5030	G3370	G1330	GM4030	GM2030	TR9530	TR8630a	TR703a	IP8730	IX6830	TR153
4549292141849	BK:4549292204971 WH:4549292205480	4549292204988	4549292152500	4549292123036	BK:4549292118001 WH:4549292118506	4549292198652	4549292198294	4960999992143	4960999991191	4549292158243
4色 (特大容量タンク) 4800*2×1200dpi			1色 (特大容量タンク)*1 600×1200dpi			5色 (独立インクタンク) 4800*2×1200dpi		6色 (独立インクタンク) 9600*3×2400dpi	5色 (独立インクタンク)	5色 4800*2×1200dpi
【後トレイ】 A4, A5, B5, レター・リーガル、 洋形封筒4号/6号、 長形封筒3号/4号、 商用10号封筒、DL封筒、 はがき*4、 郵便往復はがき*5、 名刺*5、L判*5、 KGサイズ*5、2L判*5、 6切*5、 スクエア (127mm-89mm)*5 【セット】 A4, A5, B5, レター	A4, A5, A6, B5, レター・リーガル、 洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、 商用10号封筒、DL封筒、はがき*4、 郵便往復はがき*5、名刺*5、L判*5、 KGサイズ*5、2L判*5、 6切*5、 スクエア (127mm-89mm)*5		【後トレイ】 A4, A5, B5, レター・リーガル、 洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、 商用10号封筒、DL封筒、はがき*4、 郵便往復はがき*5、名刺*5、L判*5、 KGサイズ*5、2L判*5、 6切*5、 スクエア (127mm-89mm)*5 【セット】 A4, A5, B5, レター		【後トレイ】 A3, A4, A5, B4, B5, レター・リーガル、 洋形封筒4号/6号、 長形封筒3号/4号、 商用10号封筒、DL封筒、 はがき*4、 郵便往復はがき*5、 名刺*5、L判*5、 KGサイズ*5、2L判*5、 6切*5、 スクエア (127mm-89mm)*5 【セット】 A4, A5, B5, レター	【後トレイ】 A4, A5, B5, レター・リーガル、 洋形封筒4号/6号、 長形封筒3号/4号、 商用10号封筒、DL封筒、 はがき*4、 郵便往復はがき*5、 名刺*5、L判*5、 KGサイズ*5、2L判*5、 6切*5、 スクエア (127mm-89mm)*5 【セット】 A4, A5, B5, レター	【後トレイ】 A4, A5, B5, レター・リーガル、 洋形封筒4号/6号、 長形封筒3号/4号、 商用10号封筒、DL封筒、 はがき*4、 郵便往復はがき*5、 名刺*5、L判*5、 KGサイズ*5、2L判*5、 6切*5、 スクエア (127mm-89mm)*5 【セット】 A4, A5, B5, レター	A3ノビ、A3, A4, A5、 B4, B5, レター、 リーガル、レジャー、 洋形封筒4号/6号、 長形封筒3号/4号、 商用10号封筒、DL封筒、 はがき*4、 郵便往復はがき*5、 名刺*5、L判*5、 KGサイズ*5、2L判*5、 6切*5、 スクエア (127mm-89mm)*5 【セット】 A4, A5, B5, レター	A3ノビ、A3, A4, A5、 B4, B5, レター、 リーガル、レジャー、 洋形封筒4号/6号、 長形封筒3号/4号、 商用10号封筒、DL封筒、 はがき*4、 郵便往復はがき*5、 名刺*5、L判*5、 KGサイズ*5、2L判*5、 6切*5、 スクエア (127mm-89mm)*5 【セット】 A4, A5, B5, レター	A4, A5, B5, レター、 リーガル、洋形封筒4号/6号、 長形封筒3号/4号、 商用10号封筒、DL封筒、 はがき*4、 郵便往復はがき*5、 名刺*5、L判*5、 KGサイズ*5、2L判*5、 6切*5、 スクエア (127mm-89mm)*5 【セット】 A4, A5, B5, レター
【後トレイ】 普通紙、光沢紙*5、 マット紙*5、郵便はがき、 インクジェット郵便はがき、 インクジェット光沢郵便はがき、 当社純正はがき、 郵便往復はがき*5、封筒、 フットボールシート*5、 封筒、フットボールシート*5、 貼ってはがせるプリントシール*5、 オジジナルマグネットシート*5、 アイロンプリントシート (カー生地用のみ)*5 【セット】 普通紙 (A4, A5, B5, レター)	普通紙、光沢紙*5、 マット紙*5、郵便はがき、 インクジェット郵便はがき、 インクジェット光沢郵便はがき、 当社純正はがき、 郵便往復はがき*5、封筒、 フットボールシート*5、 封筒、フットボールシート*5、 貼ってはがせるプリントシール*5、 オジジナルマグネットシート*5、 アイロンプリントシート*5 【セット】 普通紙 (A4, A5, B5, レター)		【後トレイ】 普通紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、 キヤノン写真はがき*5、 【セット】 普通紙		【後トレイ】 普通紙、光沢紙*5、 マット紙*5、郵便はがき、 インクジェット郵便はがき、 インクジェット光沢郵便はがき、 当社純正はがき、 郵便往復はがき*5、封筒、 フットボールシート*5、 封筒、フットボールシート*5、 貼ってはがせるプリントシール*5、 オジジナルマグネットシート*5、 アイロンプリントシート*5 【セット】 普通紙 (A4, A5, B5, レター)、 はがき (郵便はがき)	【後トレイ】 普通紙、光沢紙*5、 マット紙*5、郵便はがき、 インクジェット郵便はがき、 インクジェット光沢郵便はがき、 当社純正はがき、 郵便往復はがき*5、封筒、 フットボールシート*5、 封筒、フットボールシート*5、 貼ってはがせるプリントシール*5、 オジジナルマグネットシート*5、 アイロンプリントシート*5 【セット】 普通紙 (A4, A5, B5, レター)	【後トレイ】 普通紙、光沢紙*5、 マット紙*5、郵便はがき、 インクジェット郵便はがき、 インクジェット光沢郵便はがき、 当社純正はがき、 郵便往復はがき*5、封筒、 フットボールシート*5、 封筒、フットボールシート*5、 貼ってはがせるプリントシール*5、 オジジナルマグネットシート*5、 アイロンプリントシート (カー生地用のみ)*5 【セット】 普通紙 (A4, A5, B5, レター)、 はがき (郵便はがき)	普通紙、光沢紙*5、 マット紙*5、郵便はがき、 インクジェット郵便はがき、 インクジェット光沢郵便はがき、 当社純正はがき、 郵便往復はがき*5、封筒、 フットボールシート*5、 封筒、フットボールシート*5、 貼ってはがせるプリントシール*5、 オジジナルマグネットシート*5、 アイロンプリントシート (カー生地用のみ)*5 【セット】 普通紙 (A4, A5, B5, レター)	普通紙、光沢紙*5、 マット紙*5、郵便はがき、 インクジェット郵便はがき、 インクジェット光沢郵便はがき、 当社純正はがき、 郵便往復はがき*5、封筒、 フットボールシート*5、 封筒、フットボールシート*5、 貼ってはがせるプリントシール*5、 オジジナルマグネットシート*5、 アイロンプリントシート*5 【セット】 普通紙 (A4, A5, B5, レター)	普通紙、光沢紙*5、 マット紙*5、郵便はがき、 インクジェット郵便はがき、 インクジェット光沢郵便はがき、 当社純正はがき、 郵便往復はがき*5、封筒、 フットボールシート*5、 封筒、フットボールシート*5、 貼ってはがせるプリントシール*5、 オジジナルマグネットシート*5、 アイロンプリントシート (カー生地用のみ)*5 【セット】 普通紙 (A4, A5, B5, レター)
上下左右0mm (対応用紙サイズ:A4- はがき*4、名刺・レター-L判・ 2号判・KGサイズ・6切・ スクエア (127mm-89mm))	上下左右0mm (対応用紙サイズ:A4-B5*はがき*4、名刺・ レター-L判・2L判・KGサイズ・6切・ スクエア (127mm-89mm))		—		上下左右0mm (対応用紙サイズ:A3-A4・ レター*はがき*4、L判・2L判・ 6切・四切・KGサイズ・名刺・ スクエア (127mm-89mm))	上下左右0mm (対応用紙サイズ:A4-B5・ はがき*4、名刺・レター-L判・ 2L判・KGサイズ・6切・四切・ スクエア (127mm-89mm))	上下左右0mm (対応用紙サイズ:A4- はがき*4、名刺・レター-L判・ 2L判・KGサイズ・6切・四切・ スクエア (127mm-89mm))	上下左右0mm (対応用紙サイズ:A3ノビ・A3-A4・レター・ はがき*4、L判・2L判・KGサイズ・ スクエア (127mm-89mm))	上下左右0mm (対応用紙サイズ:A4- はがき*4、名刺・レター-L判・ 2号判・KGサイズ・6切・ スクエア (127mm-89mm))	上下左右0mm (対応用紙サイズ:A4- はがき*4、名刺・レター-L判・ 2号判・KGサイズ・6切・ スクエア (127mm-89mm))
上端マージン:3mm、 下端マージン:5mm、 左右マージン:各3.4mm (レター・リーガルは 左:6.4mm、右:6.3mm)、 洋形封筒4号/6号・ DL封筒・ 商用10号封筒は 上端マージン:8mm、 下端マージン:12.7mm、 左右マージン:各5.6mm (長形封筒3号/4号は 下5mm)、 スクエア (127mm)は 上下左右各6mm、 スクエア (89mm)は 上下左右各5mm	上端マージン:3mm、 下端マージン:5mm、 左右マージン:各3.4mm (レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)、 洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は 上端マージン:8mm、 下端マージン:12.7mm、 左右マージン:各3.4mm (長形封筒3号/4号は下5mm)、 スクエア (127mm)は上下左右各6mm、 スクエア (89mm)は上下左右各5mm		上端マージン:3mm、 下端マージン:5mm、 左右マージン:各3.4mm (レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)、 洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は 上端マージン:8mm、 下端マージン:12.7mm、 左右マージン:各5.6mm (長形封筒3号/4号は下5mm)		上端マージン:3mm、 下端マージン:5mm、 左右マージン:各3.4mm (レター・リーガルは 左:6.4mm、右:6.3mm)	上端マージン:3mm、 下端マージン:5mm、 左右マージン:各3.4mm (レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)、 洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は 上端マージン:8mm、 下端マージン:12.7mm、 左右マージン:各5.6mm (長形封筒3号/4号は下5mm)	上端マージン:3mm、 下端マージン:5mm、 左右マージン:各3.4mm (レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)、 洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は 上端マージン:8mm、 下端マージン:12.7mm、 左右マージン:各5.6mm (長形封筒3号/4号は下5mm)	上端マージン:3mm、 下端マージン:5mm、 左右マージン:各3.4mm (レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)	上端マージン:3mm、 下端マージン:5mm、 左右マージン:各3.4mm (レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)	上端マージン:3mm、 下端マージン:5mm、 左右マージン:各3.4mm (レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
上端マージン:5mm、 下端マージン:5mm、 左右マージン:各3.4mm (レター・ リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)	—		上端マージン:5mm、 下端マージン:5mm、 左右マージン:各3.4mm (レターは左:6.4mm、右:6.3mm)		後トレイA3:50枚/A4:100枚/ カセットA4:100枚	後トレイ100枚/ カセット100枚	後トレイ100枚/ カセット100枚	150枚	50枚	50枚
40枚 (後トレイのみ)	100枚		後トレイ100枚/カセット250枚		40枚 (後トレイのみ)	40枚	40枚	40枚	20枚	20枚
IEEE802.11n/ IEEE802.11g/ IEEE802.11b 100BASE-TX/10BASE-T、 Hi-Speed USB*14 ※Wi-Fiと有線LANは 同時使用不可	IEEE802.11n/ IEEE802.11g/ IEEE802.11b IEEE802.11n/ IEEE802.11b IEEE802.11ac、 Hi-Speed USB*14	Hi-Speed USB*14	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB*14 ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可			IEEE802.11n/ IEEE802.11g/ IEEE802.11b Hi-Speed USB*14	IEEE802.11n/ IEEE802.11g/ IEEE802.11b Hi-Speed USB*14	IEEE802.11n/ IEEE802.11g/ IEEE802.11b 100BASE-TX/10BASE-T、 Hi-Speed USB*14 ※Wi-Fiと有線LANは 同時使用不可	IEEE802.11n/ IEEE802.11g/ IEEE802.11b IEEE802.11b IEEE802.11b Hi-Speed USB*14 Hi-Speed USB (Type-C)*14	IEEE802.11n/ IEEE802.11g/ IEEE802.11b IEEE802.11b IEEE802.11b Hi-Speed USB*14 Hi-Speed USB (Type-C)*14
約50.5dB (A)	約48.5dB (A)	約49.0dB (A)	約50.5dB (A)	約52.0dB (A)	約49.5dB (A)	約45.5dB (A)	約50.5dB (A)	約52.5dB (A)	約53.0dB (A)	約40.5dB (A)
温度:5~35℃ 湿度:10~90% (ただし、結露しないこと)										
プリント時:約21W 待機時:約0.8W	コピー時:約16W 待機時:約0.6W	プリント時:約14W 待機時:約0.6W	コピー時:約10W 待機時:約0.8W	プリント時:約13W 待機時:約0.8W	コピー時:約14W 待機時:約1.2W	プリント時:約15W 待機時:約1.3W	プリント時:約23W 待機時:約0.9W	プリント時:約23W 待機時:約1.9W	プリント時:約24W 待機時:約2.0W	プリント時:約8W 待機時:約1.1W
AC100~240V*17 50/60Hz										
約403×369× 166 (mm) 約6.5kg	約416×337× 166 (mm) 約6.0kg	約416×330× 146 (mm) 約4.6kg	約403×369× 234 (mm) 約9.2kg	約403×369× 166 (mm) 約6.0kg	約468×366× 193 (mm) 約9.7kg	約438×351× 190 (mm) 約7.9kg	約372×365× 158 (mm) 約5.4kg	約590×331× 159 (mm) 約8.5kg	約584×310× 159 (mm) 約8.1kg	約322×185× 66 (mm) 約2.1kg
GI-30C/30M/30Y/ 30PGBK (2本)	GI-31C/31M/31Y/31PGBK		GI-30PGBK (2本)		セットアップ用インクタンク BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK			セットアップ用インクタンク BCI-351C/351M/ 351Y/351BK/351GY/ 350PGBK	セットアップ用インクタンク BCI-351C/351M/ 351Y/351BK/ 350PGBK	BCI-19Color/ 19Black
セットアップCD-ROM*20/ 設置・基本操作 マニュアル*22 (紙)	セットアップCD-ROM*21/ 設置・基本操作 マニュアル*22 (紙)		セットアップCD-ROM*21/ 設置・基本操作 マニュアル*22 (紙)	セットアップCD-ROM*20/ 設置・基本操作 マニュアル*22 (紙)	セットアップCD-ROM*20/ 設置・基本操作 マニュアル*22 (紙)/ マルチトレイ	セットアップCD-ROM*21/ 設置・基本操作 マニュアル*22 (紙)/ マルチトレイ	セットアップCD-ROM*20/ 設置・基本操作 マニュアル*22 (紙)/ マルチトレイ	セットアップCD-ROM*20/ スタートガイド*21 (紙)/ ディスプレイ	セットアップCD-ROM*20/ スタートガイド*22 (紙)	セットアップCD-ROM*21/ マニュアル*22 (紙)/ USBケーブル (Type-C)

※USB1...でも使用して使用いただけます。※15 ISO7779規格に基づき測定した音波の音圧レベルです。※16 待機時の消費電力は、USB接続時の数値です。ただし、IP8700/KBX800はWi-Fi接続時の数値です。※17 海外でご利用になる場合は、海外向けに別途電源コードをご用意ください。※18 充電ケーブルは、付属の充電ケーブルと互換性のある充電ケーブルを使用してください。※19 初期のソフトウェアを使用する場合は、2項目に目印が付いたタイプに接続する場合は必ずインポートモードに初期化する必要があります。そのほか、海外でご利用になる場合は、本ソフトウェアに搭載されている印刷コードは、初期化時に必ず表示されます。※20 Windows用のソフトウェアはCD-ROM/USBドライブの両方で読めます。その他のソフトウェア及びMac用のソフトウェア(GM4030は非対応)の提供はインターネット経由のみとなります。※22 操作などに関する詳しい説明書は付属しておらず、CD-ROM(TS7530は別売)または canon.jp のダウンロードページをご覧ください。また、マニュアルは一部インターネット経由での閲覧が必要となります。

■オプション対応一覧

商品名	商品コード	型番	JANコード	希望小売価格 (税込)	XK500	XK110	TS8630	TS7530	TS5430	TS3530	TS203	G7030	G6030	G5030	G3370	G1330	GM4030	GM2030	TR9530	TR8630a	TR703a	iP8730	iX6830	TR153
ポータブルキット LK-72	4228C001	LK-72	4549292159479	オープン価格																				●
リチウムイオンバッテリー LB-70	4233C001	LB-70	4549292159493	オープン価格																				●
ディスプレイ QL2-6834	5110A084	DT-QL2-6834	4957792133019	1,650円																		●		
マルチレイ QM4-6628	5110A087	MT-QM4-6628	4957792142530	1,650円	●	●	●												●		●			
プリントヘッド BH-30	3420C001	BH-30	4549292134766	オープン価格								●	●	●	●	●	●	●						
プリントヘッド CH-30	3429C001	CH-30	4549292134834	オープン価格								●	●	●	●	●								
メンテナンスカートリッジ MC-G04	5813C001	MC-G04	4549292206029	オープン価格											●	●								

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

New Lineup キヤノンの新しいラインアップはこちらです。

モデル		A4・複合機(プリント・コピー・スキャン)		A4・複合機(プリント・コピー・スキャン)				A4・プリンター		A4・複合機 (プリント・コピー・ スキャン・ファクス)		A4・複合機 (プリント・コピー・スキャン)		A4・プリンター		A3・複合機 (プリント・コピー・スキャン)		A4・複合機 (プリント・コピー・ スキャン・ファクス)		A4・プリンター		A3ノビ・プリンター		A4・ モバイルプリンター
		写真の クオリティを 求めるなら！	機能もコストも 求めるなら！ NEW	迷ったら コレ！ NEW								NEW	NEW											
				 本体カラー 	 本体カラー 	 本体カラー 	 本体カラー 			 本体カラー 		 本体カラー 				 本体カラー 								
インク	型番	N21 N20		331 330	301 300	361 360	366 365	346 345	30		30	31		30		381 380			351 350		19			
	色数	C M Y BK PB PGBK 6 プレミアム 色ハイブリッド (独立)	C M Y BK PGBK 5 色ハイブリッド (独立)	C M Y BK GY PGBK 6 色ハイブリッド (独立)	C M Y BK PGBK 5 色ハイブリッド (独立)	Color Black 4 色ハイブリッド			C M Y PGBK 4 色ハイブリッド(独立)		C M Y PGBK 4 色ハイブリッド(独立)			PGBK 1 色		C M Y BK PGBK 5 色ハイブリッド(独立)			C M Y BK GY PGBK 6 色ハイブリッド (独立)	C M Y BK PGBK 5 色ハイブリッド (独立)	Color Black 5 色ハイブリッド			
快適・ 便利機能	スマホからの プリント							—					—											
	Wi-Fi							—	 (有線LANも可)	 (有線LANも可)	 (有線LANも可)		—	 (有線LANも可)	 (有線LANも可)	 (有線LANも可)	 (有線LANも可)	 (有線LANも可)	 (有線LANも可)					
	無線 ダイレクト接続							—					—					—	—					
	QRコード ダイレクト接続					 (Android非対応)	—	—	—	—		—	—	—	—	 (Android非対応)	—	—	—	—	—			
	液晶モニター	4.3型 タッチパネル	2.7型 タッチパネル	4.3型 タッチパネル	1.44型 有機EL	1.44型 有機EL	1.5型	—	2行液晶	2行液晶	2行液晶	1.35型	—	2行液晶	—	4.3型 タッチパネル	4.3型 タッチパネル	2行液晶	—	—	1.44型 有機EL			
	自動電源 オン/オフ																							
	スマートトレイ (排紙トレイ) 自動伸縮					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	自動紙幅検知						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	給紙方式	背面給紙/ 前面カセット	背面給紙/ 前面カセット	背面給紙/ 前面カセット	背面給紙/ 前面カセット	背面給紙/ 前面カセット	背面給紙	背面給紙	背面給紙/ 前面カセット	背面給紙/ 前面カセット	背面給紙/ 前面カセット	背面給紙	背面給紙	背面給紙/ 前面カセット	背面給紙/ 前面カセット	背面給紙/ 前面カセット	背面給紙/ 前面カセット	背面給紙/ 前面カセット	背面給紙	背面給紙	背面給紙			
	最大給紙 可能枚数 (A4普通紙)	後トレイ100枚/ カセット100枚	後トレイ100枚/ カセット100枚	後トレイ100枚/ カセット100枚	後トレイ100枚/ カセット100枚	後トレイ100枚/ カセット100枚	60枚	60枚	後トレイ100枚/ カセット250枚	後トレイ100枚/ カセット250枚	後トレイ100枚/ カセット250枚	100枚	100枚	後トレイ100枚/ カセット250枚	後トレイ100枚/ カセット250枚	後トレイA3:50枚/ A4:100枚/ カセットA4:100枚	後トレイ100枚/ カセット100枚	後トレイ100枚/ カセット250枚	150枚	150枚	50枚			
	自動両面 プリント		 (インクジェット光沢 郵便はがき非対応)		 (はがき非対応)	 (はがき非対応)	—	—	 (はがき非対応)	 (はがき非対応)	 (はがき非対応)	—	—	 (はがき非対応)	 (はがき非対応)		 (はがき非対応)	 (インクジェット光沢 郵便はがき非対応)	—	—	—			
トレイ印刷	ディスクレーベル/ ネイル	ディスクレーベル/ ネイル	ディスクレーベル/ ネイル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ディスクレーベル/ ネイル	—	ディスクレーベル/ ネイル	ディスクレーベル	—	—				
SDカード				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—				
ファクス&ADF	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	ADFのみ	—	ADFのみ		—	—	—	—				
印刷コスト*1	L判写真 (GL-101使用時)	約11.1円(税込)	約10.0円(税込)	約22.9円(税込) (大容量)	約33.0円(税込)	約30.2円(税込) (大容量)	約28.1円(税込) (大容量)	約25.8円(税込) (大容量)	約6.2円(税込)	約6.2円(税込)	約6.2円(税込)	約6.2円(税込)	約6.2円(税込)	—	—	約20.4円(税込) (大容量)	約20.7円(税込) (大容量)	約20.4円(税込) (大容量)	約20.5円(税込) (大容量)	約18.6円(税込) (大容量)	約18.8円(税込)			
	A4普通紙 (カラー)	約4.2円(税込)	約4.1円(税込)	約12.7円(税込) (大容量)	約19.6円(税込)	約20.4円(税込) (大容量)	約18.5円(税込) (大容量)	約17.0円(税込) (大容量)	約1.0円(税込)	約1.0円(税込)	約1.0円(税込)	約1.0円(税込)	約1.0円(税込)	約8.8円(税込) (大容量)*2	約8.8円(税込) (大容量)*2	約11.5円(税込) (大容量)	約11.5円(税込) (大容量)	約11.5円(税込) (大容量)	約11.1円(税込) (大容量)	約10.4円(税込) (大容量)	約14.8円(税込)			
印刷スピード*1	L判写真 (GL-101使用時)	約10秒	約16秒	約10秒	約16秒	約36秒	約52秒	約52秒	約37秒	約37秒	約37秒	約37秒	約37秒	—	—	約18秒	約31秒	約18秒	約30秒	約30秒	約44秒			
	A4普通紙 (カラー)	約10.0ipm	約10.0ipm	約10.0ipm	約10.0ipm	約6.8ipm	約4.0ipm	約4.0ipm	約6.8ipm	約6.8ipm	約6.8ipm	約6.0ipm	約6.0ipm	約6.8ipm*2	約6.8ipm*2	約10.0ipm	約10.0ipm	約10.0ipm	約10.4ipm	約10.4ipm	約5.5ipm			
	A4普通紙 (モノクロ)	約15.0ipm	約15.0ipm	約15.0ipm	約15.0ipm	約13.0ipm	約7.7ipm	約7.7ipm	約13.0ipm	約13.0ipm	約13.0ipm	約11.0ipm	約11.0ipm	約13.0ipm	約13.0ipm	約15.0ipm	約15.0ipm	約15.0ipm	約14.5ipm	約14.5ipm	約9.0ipm			

*1 6ページに記載している「測定環境」における参考値です。*2 本製品はモノクロインクジェットプリンターです。対応カラーカートリッジをご購入いただくことでカラー印刷ができますが、カートリッジ装着後は速やかに使い切っていただくことを推奨します。カートリッジのインクを使い切ったあとは、新しいカートリッジが、同梱のコンタクトプロテクターを装着してください。 ※ipm=image per minute 1分間に出力できる枚数のこと。

＜ご使用について＞

●黒のみの文書やモノクロ印刷を指定した場合でも、カラーインクが使われる可能性があります。また、プリンターの性能を維持するために行うクリーニングや強力クリーニングでも、全色のインクが使われる場合があります。●プリント時の設定によって、使用するインクが異なります。●速いおよび高速のモードでは、隣接するドットを間引いてプリントするため、網掛けパターンや細い線などのプリント結果が異なる場合があります。●プリントする用紙の種類によって発色等が異なるため色味が異なります。●Wi-Fiは、日本国内仕様のため海外では使用できません。●ファクス機能については、日本国内線向けのため、海外では使用できません。●ピクサスの制御コマンドは、キヤノン独自コマンドで、一般公開していません。

＜商標について＞

※Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。※Mac、iPhone、iPadは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。AirPrint、AirPrintロゴはApple Inc.の登録商標です。※DCFは、社団法人電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。※AOSS™は株式会社パフファローの商標です。※らくらく無線スタートは、NECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。※Android、Google Play、Chrome OSは、Google LLCの登録商標または商標です。※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※その他、カタログに掲載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または、登録商標です。

●法律により、以下の物を複製することは禁じられています。

1.国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券

2.未使用の郵便切手・郵便はがき 3.政府発行の印紙類

●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲で使用するためにコピーすること以外は禁じられています。



再資源化のため、使用済みインクタンクの回収にご協力ください。



ベルマーク運動による回収

キャノンでは環境保護と教育支援活動の推進を図るために、使用済みインクタンクの回収を通じてベルマーク運動に協賛しています。ご使用済みのインクタンクを学校単位で集めていただき、これをキャノンへ送付することによりベルマーク点数（インクタンク一律一個5ポイント、トナーカートリッジ一律一個50ポイント）が付与されます。この運動はベルマーク教育助成財団に登録されている団体のみが対象となります。



インクカートリッジ 里帰リプロジェクト

インクカートリッジの回収から再資源化までのリサイクル活動を推進するプリンターメーカー共同プロジェクトです。ピクサスの使用済みのインクカートリッジは回収箱を設置している郵便局、自治体へお持ちください。回収対象メーカー、および回収箱を設置している郵便局、自治体は、インクカートリッジ里帰りプロジェクトホームページ(inksatogaeri.jp)でご確認ください。



店頭回収

キャノンでは、ご販売店の協力の下、全国に回収スタンドを設置いたしております。本ルートで回収されたインクタンクは個数に応じて換金され各地域の環境NPO等の団体に寄付されます。また本活動は「未来につなぐふさとプロジェクト」という名称のもと行っており参ります。



※Gシリーズ対応の消耗品インクボトル、プリントヘッドは回収の対象外です。

詳しくはこちらをご覧ください ▶ canon.jp/recycle



環境に配慮した取り組み ECOLOGY

プリンター本体とキャノン純正インクカートリッジは、環境保全に貢献する様々な基準や認定を取得しています。

グリーン購入法*に適合



プリンタエコマークの取得



EU RoHS指令に適合



* 国や地方公共団体等に、率先して環境負荷の低い物品の調達を義務付ける法律。

※ グリーン購入法適合商品、エコマーク認定商品はホームページをご覧ください。

〈ご購入の前に〉 ●初めてプリンターをご使用になる際には、プリントヘッドのノズルにインクを満たして印刷可能な状態にするためインクを消費します。このため、付属のインクタンクまたはインクボトルで印刷できる枚数が、2回目以降に取り付けるインクタンクまたは充填するインクボトルで印刷できる枚数より少なくなります。●Gシリーズは最適な印刷品位を得るためには、年に1回程度はインクタンクの上限ラインまでインクを補充することをお勧めします。●カタログなどに記載されている印刷コスト及び印字可能枚数は、プリンターのご購入後最初にセットしたインクタンク/インクカートリッジまたはインクボトルではなく、2回目以降に取り付けたインクタンク/インクカートリッジまたはインクボトルを使用して算出しています。●モノクロ印刷またはカラー印刷のみでご使用の場合にも、全色のインクタンク/インクカートリッジを装着する必要があります。いずれかのインクタンク/インクカートリッジが装着されていない状態ではエラーとなり印刷ができません。●黒のみの文書やモノクロ印刷を指定した場合でも、印刷する用紙やドライバ/ソフトウェアの設定によって、カラーインクが使われる可能性があります。いずれか一色でもインクがなくなった場合には、該当のインクタンク/インクカートリッジの交換が必要となります。また、Gシリーズはいずれか一色でもインクがインクタンクの下限ラインを下回った場合には、該当のインクを補充することをお勧めします。●良い印刷結果を得るために、インクは開封後6ヶ月以内に使い切ってください。●使用を継続すると、インク吸収体が満杯になる場合があります。満杯になると印刷ができなくなり、インク吸収体の交換が必要になります。その際は、修理受付窓口へインク吸収体の交換を依頼してください。お客様ご自身による交換はできません（G3370、G1330を除く）。保証期間経過後は有償になります。●純正品以外のインクタンク/インクカートリッジ（穴を開ける等により純正品でないインクを再補充したものを含みます）または純正品以外のインクボトルのご使用に起因する不具合への対応については、保証期間内であっても有償となります。純正品以外のインクを使用する場合はご注意ください。●純正品以外のインクタンク/インクカートリッジ（穴を開ける等により純正品でないインクを再補充したものを含みます）または純正品以外のインクボトルをご使用になると、プリンター本体への悪影響やプリント品質の低下などプリンター本来の性能を発揮できない場合があります。また、安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク成分によると見られるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例も報告されています（純正品以外のすべてのインクについて当該事例が報告されているものではありません）。●お客様がご使用のパソコン、スマートフォン等の端末やそのオペレーティングシステムによっては、端末の画面に表示される推定インクレベル情報、または推定インクレベルに関するメッセージが、プリンター本体の操作パネルに表示されるものと異なる場合があります。また、プリンター本体の操作パネルに表示される推定インクレベルに関するメッセージの一部が端末の画面では表示されない場合や、表示時点が異なる場合があります。プリンター本体の操作パネルの表示をご参考にされることをお勧めします。ただし、これらの表示はあくまでも目安の情報です。●消耗品類（用紙、インクタンク、インクカートリッジ、インクボトル、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ）は、保証の対象になりません。●記載の価格には、搬入料・設置料は含まれていません。●プリンター本体には、LANケーブル・USBケーブルは付属しておりません（TR153はUSBケーブル付属）。別途ご購入ください。●ファクス機能付きのプリンターでは、代行受信と送信待ちのファクスデータは内部メモリに保存されます。電源プラグを抜くと、（日付・時刻情報はリセットされ）、内部メモリに保存されているファクスデータはすべて消去されます。電源プラグを抜く前に、必要なファクスデータが印刷済みまたは送信済みであることを必ず確認してください。●プリンターの性能を維持するため、状況に応じて自動的にクリーニングを行い、少量のインクを消費します。クリーニング機能とは、プリンターの性能を維持するため、ノズルから気泡やインクを吸い出し、印刷がずれたり目詰まりを防ぐ機能です。

修理対応期間は、製造打ち切り後5年間です

お買い上げいただいた製品の「修理対応期間」の終了予定時期については、製造終了から6ヵ月以内にキャノンホームページ(canon.jp/support)にてお知らせいたします。また、一部の機種では弊社の判断によりアフターサービスとして同一機種または同程度の仕様製品への「製品交換」を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。

修理について

PIXUSシリーズ/TRシリーズ/Gシリーズの無償修理保証期間は、お買い上げ後1年間です。修理依頼方法については、「引取修理」や「持込修理」などをご用意しております。らくらく修理便のご利用料金は無償修理期間内の修理においても申し受けます。PIXUSシリーズ/TRシリーズ/Gシリーズの修理では、一律料金を採用しております。一律料金には、故障個所の修理に必要な補修部品代（消耗品・アクセサリ代金を除く）および技術料金を含みます。送料、らくらく修理便ご利用料金、出張料金、その他諸掛は含まれません。直接故障内容に関係の無い、お客様ご指定の部品交換の場合、一律料金は適用されず技術料に部品代を加えた修理料金となる場合があります。修理をご依頼いただく場合、故障現象および原因の確認のためにプリントヘッドなどの本体の構成部品や、インクタンク/インクカートリッジは必ず装着した状態で修理にお出しいただきますようお願いいたします。これらの部品が無い場合には、修理をお受けすることができない場合があります。修理依頼方法/修理料金などの詳細はキャノンホームページ(canon.jp/support)をご確認ください。

〈カタログ記載について〉 ●カタログに使用した画面および出力サンプルは、一部ハメコミ合成です。カタログで使用した一部の写真はイメージで、実際と異なる場合があります。●このカタログは、2022年12月現在のものです。改良のため、予告なく外観・仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

キャノンショールームのご紹介	キャノンフォトハウス銀座 (03)3542-1801 キャノンフォトハウス大阪 (06)7739-2129	展示していない製品もございますので、ご了承ください。 展示製品の最新情報、営業時間は、ホームページで ご確認ください。	キャノンフォトハウス canon.jp/p-house
----------------	--	---	--



表示を正しく
家電取組協会員
当社は、適正な表示を推進しています。

あなたにぴったりのプリンターを探す



安全にお使い
いただくために

- ご使用前に取り扱い説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キャノン PIXUSホームページ

canon.jp/pixus



キャノン サポートサイト

Q&A・製品マニュアル・ソフトウェアダウンロード

canon.jp/support



キャノンお客様相談センター

インクジェットプリンター (PIXUSシリーズ・TRシリーズ)

[0570-01-0015](tel:0570-01-0015)

受付時間 (平日・土) 9:00~17:00

(日・祝日、12/31~1/3は休ませていただきます。)

インクジェットプリンター (Gシリーズ)

[0570-08-0067](tel:0570-08-0067)

受付時間 (平日・土) 9:00~17:00

(日・祝日、12/31~1/3は休ませていただきます。)

※おかけ間違いのないようご注意ください。※上記の受付電話番号をご利用いただけないが、PIXUSシリーズ/TRシリーズは03-6634-4270、Gシリーズは03-6634-4414をご利用ください。※受付電話番号・時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



キャノン株式会社

キャノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER

1222TP500

2022年12月現在

00585775