

## 充実の基本機能。 5色独立インクのA4スタンダードプリンター。



### できることいろいろ。スマホでプリントを楽しもう [スマホプリント]



スマートフォンの写真をかんたんにプリントできるだけでなく、LINEの写真をプリントしたり、名刺やカレンダー、おうち時間を楽しむアイテムまでスマホでつくれます。

### 写真も文書もオトクにプリント [低ランニングコスト]



大容量のインクタンクでL判写真が1枚約20.4円。A4カラー普通紙が1枚約11.5円。気軽にプリントできる低ランニングコストを実現しました。またなくなった色だけ交換できる「独立インクタンク」なので各インクをムダなく最後まで使えて経済的です。

\*測定環境はキヤノンホームページをご確認ください。

### 写真あざやか文字もくっきり [5色ハイブリッド]



写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクを搭載。写真は鮮やかな色再現性でキレイ。また文字ブラック(顔料)は細かな文字や罫線までくっきりシャープに仕上げます。はがきや封筒の宛名印刷はもちろん、筆文字などのハネ部分の再現性にも優れています。

### 給紙口を前後2か所に。置き場所や用途で選べる [2Way給紙]



後トレイと前面カセットの2か所に用紙を同時にセット可能。後トレイは、はがきや名刺などの印刷に便利です。

\*A4/レター/B5サイズ用紙をセットして使用する際は、前面給紙カセットが45mm突出します。

A4普通紙 印刷スピード		A4普通紙 インクコスト(税込)			L判フチなし キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド 印刷スピード		L判フチなし キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド 印刷コスト(税込)		
モノクロ	カラー	大容量・カラー	標準容量・カラー	小容量・カラー	約18秒	大容量	標準	小容量	
約15.0ipm	約10.0ipm	約11.5円	約11.5円	約17.2円		約20.4円	約20.4円	約28.1円	

最大給紙可能枚数		
A4普通紙	はがき	
100枚 (カセット)	100枚 (後トレイ)	40枚 (後トレイ)

Windows 対応	Mac OS 対応	5色 ハイブリッド	文字 ブラック	最高*1 4800dpi	自動両面*2 プリント
Wi-Fi*3	Hi-Speed USB	クラウド リンク	3.0型 タッチパネル	2WAY 給紙	消費電力待機時 約0.9w
WiFi CERTIFIED	RoHS 対応	カラーズ 購入 済み	A O S S		

**キヤノン純正インク**

BCI-381C/M/Y/BK/BCI-380 PGBK 標準容量・大容量・小容量・マルチパックがあります。

\*1 最小1/4800インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。\*2 自動両面プリントは普通紙のみ(はがき非対応)です。また、両面コピーは、A4/レターの普通紙のみです。\*3 Wi-Fi接続の場合、タイプ接続以外はWi-Fiフィルターが必要です。\*付属のインクタンクを取り付けて初めてプリンターをご使用になる際には、プリントヘッドのノズルにインクを満たして印刷可能な状態にするためインクを消費します。このため、付属のインクタンクで印刷できる枚数が、2回目以降に取り付けるインクタンクで印刷できる枚数より少なくなりま

\*上記の「測定環境」については、キヤノンホームページ(canon.jp/pixus)をご覧ください。本リーフレットに記載している印刷コストの価格は、次の消耗品価格を基に算出しています。なお、当該価格は2023年2月1日付の「キヤノンオンラインショップ」(canon.jp/shop)の掲載予定価格(税込)です。当該価格は、印刷コスト算出基準を明確にするために記載するものであり、販売店の価格を拘束するものではありません。BCI-380sPGBK:1,120円、BCI-380PGBK:1,460円、BCI-380XLPGBK:1,960円、BCI-381sBK/sC/sM/sY:各880円、BCI-381BK/C/M/Y:各1,240円、BCI-381XLBK/XLC/XLM/XLY:各2,090円



## ■TS6330基本仕様

型番/商品コード/JANコード	PIXUSTS6330WH/3772C021/4549292143324	
最高解像度(横×縦)	4800*1200dpi	
使用可能用紙サイズ	【後トレイ】A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき*2 郵便往復はがき*3、名刺*4、スクエア(127mm・89mm)*4、六切*4、2L判*4、L判*4、KGサイズ*4 【カセット】A4、A5、B5、レター	
使用可能用紙種類	【後トレイ】普通紙、光沢紙*4、マット紙*4、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、当社純正はがき、郵便往復はがき*3、封筒、フォトシールセット*4、貼ってはがせるプリントシール*4、オリジナルマグネットシート*4、アイロンプリントシート*4 【カセット】普通紙	
自動両面プリント可能用紙	普通紙(A4、A5、B5、レター)	
給紙方式	後トレイ/カセット	
給紙可能枚数 (最大積載枚数)	普通紙(64g/m <sup>2</sup> )	後トレイ100枚/カセット100枚
カラー液晶モニター	郵便はがき	40枚(後トレイのみ)
インターフェイス(PC用)	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB*5	
インク残量検知機能	ドットカウント方式	
稼働音*6	約44.5dB(A)	
動作環境	温度:5~35°C 湿度:10~90%(ただし、結露しないこと)	
消費電力*7	コピー時:約14W 待機時:約0.9W	
電源	AC100V 50/60Hz	
外形寸法*8(幅横×奥行×高さ)	約372×315×139(mm)	
質量(プリントヘッド・インクタンク含む)	約6.2kg	
主な同梱品	インクタンク*9	セットアップ用インクタンク(BCI-3B1C/381M/381Y/381BK/380PGBK)
	その他	セットアップCD-ROM*10/設置・基本操作マニュアル*11(紙)

\*1 最小1/4800イン치의ドット(インク滴)間隔でプリントします。\*2 写真を貼り付けたはがきをご使用できません。\*3 一度折り曲げた往復はがきはご使用になれません。またAirPrintでのプリント時にはユーザー定義の用紙サイズでの設定が必要です。\*4 当社純正用紙のみ。\*5 Hi-Speed USBでのご使用は、パソコン側がHi-Speed USBを標準搭載している必要があります。USB3.0搭載のパソコンとはHi-Speed USBケーブルで接続してご使用いただけます。また、Hi-Speed USBインターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがUSB1.1でも接続してご使用いただけます。\*6 ISO7779規格に基づいて測定した普通紙の数値です。\*7 待機時の消費電力は、USB接続時の数値です。\*8 トレイ類/突起部を含みます。\*9 初めてプリンターをご使用になるときは、印刷可能な状態にするためにインクを満たすのでインクを消費します。このため、初回は、2回目以降に取り付けるインクタンクで印刷できる枚数よりも、少なくなる場合があります。本リーフレットに記載している印刷コストは、プリンターの初期セットアップに使用したインクタンクではなく、2回目以降に取り付けるインクタンクを使用して算出しています。\*10 Windows用のセットアップCD-ROM(プリンタドライバ)のみ同梱です。その他のソフトウェア及びMac用のソフトウェアの提供はインターネット経由のみとなります。\*11 操作などに関する詳しい説明書は同梱しておりません。CD-ROMまたはcanon.jpに掲載の電子マニュアルをご確認ください。電子マニュアルは一部インターネット経由での閲覧となるため、インターネット環境が必要です。

## ■コピー基本仕様

最大複写サイズ	A4/レター(原稿合)	
使用可能用紙サイズ	A4、A5、B5、レター、L判、2L判、KGサイズ、スクエア(127mm)、はがき*、名刺	
濃度調整	9段階/オート(自動濃度調整)	
連続複写枚数	モノクロ/カラー	1~99枚
拡大/縮小	定型変倍	はがき→A4(200%)、A5→A4(141%)、B5→A4(115%)、A4→B5(86%)、A4→A5(70%)、A4→はがき(47%)
	ズーム	25%~400%(1%刻み)
	自動変倍	あり

\* 写真を貼り付けたはがきは使用できません。

## ■スキャナー基本仕様

センサータイプ	CIS	
解像度(dpi)	光学解像度(主走査×副走査)	1200×2400
階調(入力/出力)	グレースケール	16bit/8bit
	カラー	RGB各色 16bit/8bit

OS対応一覧	Windows® 11	Windows® 10	Windows® 8/8.1	Windows® 7	Windows Vista®	Windows® XP	macOS	Mac OS X	Chrome OS
	●	●	●*1	●*2	—	—	10.12.0 ~*3	10.11.6 ~*3	●*4

\*1 Windows 8には非対応です。\*2 Windows 7 SP1以降に対応。\*3 AirPrintをご利用ください。キヤノン製のMac用ドライバーの提供は行っていません。またソフトウェアの提供はインターネット経由のみとなります。\*4 Chrome OSではOS標準の機能のみ、印刷・スキャンは可能です。キヤノン用のChrome OS用ドライバーの提供は行っていません。\*同梱ソフトウェア、各種ユーティリティソフトウェアの対応状況についてはキヤノンホームページ(canon.jp/support)をご覧ください。\*OSによってご使用いただける機能が異なる場合があります。詳細は各機能の仕様にてご確認ください。  
※自作PC、ショップブランドパソコンでは動作しないことがあります。※全ての機能を使用するにはインターネットの接続が必要です。

最新OSの対応状況については、  
キヤノンホームページ(canon.jp/support)をご覧ください。

(リーフレット記載について) ●リーフレットに使用した画面および出力サンプルは、一部ハメコミ合成です。リーフレットで使用した一部の写真はイメージで、実際と異なる場合があります。●このリーフレットは、2022年12月現在のものです。改良のため、予告なく外観・仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page  
キヤノン PIXUSホームページ  
**canon.jp/pixus**



キヤノン サポートサイト Q&A・製品マニュアル・ソフトウェアダウンロード  
**canon.jp/support**



キヤノンお客様相談センター  
インクジェットプリンター(PIXUSシリーズ) 受付時間(平日・土)9:00~17:00  
(日・祝日、12/31~1/3は休ませていただきます。)  
**0570-01-0015**

※おかけ間違いのないようにご注意願います。※上記の受付電話番号をご利用いただけない方は03-6634-4270をご利用ください。  
※受付電話番号・時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

**Canon** キヤノン株式会社  
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE

安全にお使い  
いただくために

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

2022年12月現在

1222KP100

00586157