


「精細なプリント」を活かした成功事例

医療(デンタルクリニック)

歯をデジカメで撮って
プリントアウト。
患者様とのコンセンサスが
とりやすい。




口の中を高画質でプリント。治療がスムーズに。

診療をするにあたって最も大切にしていることは、患者さまへのご説明、インフォームドコンセント。特に予防診療には、きちんとした理解が不可欠です。以前はそんな際、お口の状態を手書きのものでお渡ししていたのですが、思っている以上に理解していただけていないことに気づきました。それで、3年ほど前から、現在のお口の中の状況、歯周ポケット検査結果、治療のシミュレーションをプリントしてお見せするようにしたんです。そうしたら「こんな状態だったのね」ということをすぐ理解してくださるようになりました。患者さまが歯の治療に対して真剣になってくださること、これが一番嬉しいことです。

プリントがあるから、患者様との間に誤解が生まれない。

ホワイトニングに関する診療前・診療後をデジカメで撮影してお見せします。また治療にあたっては治療計画のシミュレーションを数パターン用意してご説明します。必ず治療すべき箇所マーキング、およびセラミックにするのか、金属にするのかといったことです。併せて治療にかかる費用もご提示。患者さまも数字と画像があると「ここが違うから、費用も変わってくるのね」と瞬時にご理解くださいます。



PCP丸の内デンタルクリニック 院長
長谷川 浩之さん

東京都千代田区丸の内を開業する歯科医院。予防歯科として先駆的な治療活動に取り組みながら、歯周病治療やインプラントから審美、美容歯科までトータルに対応。やり直しのない歯科治療に注力している。

Point 01 院内での案内チラシも
簡単キレイ。

ピクサスなら、2つの黒インク搭載で写真も文字もキレイ。案内チラシなどもシャープに仕上がります。



Point 02 ADF搭載だから、
ファクスもコピーもらくらく。

ADF(自動原稿送り装置)を搭載しているのでファクス送信や連続コピーもらくらく。しかも、自動両面コピーも可能など、1台で何役もこなせるピクサスです。



Point 03 置き場所に困らない
コンパクト&無線LAN対応。

無線LAN対応ですっきり。コンパクトで洗練されたブラックボディなら、どんな空間にもマッチ。しかも無線LAN対応だから、ケーブルなしに部屋のどこからでもプリントできます。



※この記事はMX883(2011年3月発売)の事例です。



美しい写真&文字プリント。
ファクスとWi-Fiも備えたマルチな複合機。

TR8630a

- 普通紙対応 & 高速ファクス & 高セキュリティ
- ビジネススペースに収まる「コンパクトボディ」
- ビジネスツールを美しく仕上げる「5色ハイブリッド」
- 接続もかんたん「Wi-Fi(無線LAN)/有線LAN」対応

A4普通紙のプリントスピード		A4普通紙のインクコスト(税込)				給紙可能枚数	ADF	コピー スピード
モノクロ	カラー	モノクロ・大容量	カラー・大容量	モノクロ・標準容量	カラー・標準容量	A4普通紙 最大 100枚(後トレイ) 100枚(カセット) はがき 最大 40枚(後トレイ)	最大 20枚	約19秒
約15ipm	約10ipm	約3.6円	約11.5円	約4.0円	約11.5円			
				モノクロ・小容量	カラー・小容量			
				約6.0円	約17.2円			

製品に関する情報はこちらで
ご確認ください。



キヤノン ビジネスインクジェットプリンター ホームページ

canon.jp/bij

キヤノン ビジネスインクジェットプリンター スペシャルサイト

canon.jp/biz-ij