

「スキャン&コピー」を活かした成功事例

秋田料理店

複数枚を1度に スキャン&コピー! ADF機能が業務の 効率化を実現!

狭いスペースを活用できるコンパクトさが決め手!

TR8530はカセット収納状態だとA3サイズよりも一回り大きいスペースがあれば設置が可能。モジュラープラグ接続部分は背面のくぼみ奥に設計されているから、壁にピッタリと設置できて配線類もスッキリ。見た目以上にコンパクトな印象を受けます。厚紙印刷や大量プリント時などは、取り外して店内で作業しますが、移動はまったく苦になりませんね。



ADF機能で業務効率化!コピーミスもなくなる

中でも便利だと思うのがADFです。書類を紙のまま保管するとかさばるので、都度スキャンしてPDFで保存するようにしていますが、ADF機能を使えば1度にまとめてセットできるので重宝しています。決算書類など、複数枚を同時にコピーする場合でも、自動送りでコピー漏れの心配がなく業務効率が一気に向上しました。




自店舗プリンターの導入でメニュー制作の時短に成功

以前は出力を外注にお願いしたこともありましたが、TR8530を導入した現在では、店舗で使用するチラシやPOPはすべて自前でプリントしています。やはり、自店プリンターがあると、ランドメニューやランチメニューの変更時、期間限定メニューを提供する際にもスピーディーな対応ができるので安心です。



スマホで作成したデータを離れた場所から直接出力!

Wi-Fiでスマホと接続できることも気に入っています。今はスマホも大変便利になって、無料アプリを使ってメニューPOPの作成ができます。完成したら、プリンターから離れた場所からでもボタン1つで直接プリント。手が空いたらすぐに作業できるので、空き時間を有効に活用できています。



※この記事は飲食店情報サイト「ぐるなび」の情報を元にした事例です(2020年4月現在) ※PIXUS TR8530(2017年10月発売)の事例です。



比内地鶏やきとり×きりたんぼ ひないや 吉祥寺店

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-14 六鳴館ビル2F
営業時間：ランチ月～金11:30～15:00 日・土・祝11:30～15:30
ディナー17:30～24:00 無休



コンパクト & ADF機能で業務の効率化を実現!
ファクス & スキャン機能付き複合機。

TR8630a

- 店頭POPを色鮮やかに美しく「5色ハイブリッド」
- コンパクト & ワイヤレスで置き場所自在
- 受発注に便利な高速ファクス & 高セキュリティ
- 簡易ポスター作成ソフト「PosterArtist」対応

A4普通紙のプリントスピード		A4普通紙のインクコスト(税込)				給紙可能枚数	ADF	コピー スピード
モノクロ	カラー	モノクロ・大容量	カラー・大容量	モノクロ・標準容量	カラー・標準容量	A4普通紙 最大100枚(後トレイ) 100枚(カセット) はがき 最大40枚(後トレイ)	最大 20枚	約19秒
約15ipm	約10ipm	約3.6円	約11.5円	約4.0円	約11.5円			
				モノクロ・小容量	カラー・小容量			
				約6.0円	約17.2円			

製品に関する情報はこちらで
ご確認ください。



キヤノン ビジネスインクジェットプリンター ホームページ

canon.jp/bij

キヤノン ビジネスインクジェットプリンター スペシャルサイト

canon.jp/biz-ij